

Bei der täglichen Arbeit können Sie auf eine Vielzahl von effektiven Hilfsmitteln und Geräten zurückgreifen. Die Palette dieser kleinen Helfer reicht von Lupenbrillen, Intraoralkameras, Kleinröntgensensoren, Ultraschall- und Pulverstrahl-Geräten bis hin zu Karies- und Softlasergeräten, Längenmessgeräten etc. Ein Mikromotor gehört zwar auch zur Standardausrüstung jeder Zahnarztpraxis, aber längst nicht alle Modelle bieten die Vorteile eines kabellosen, tragbaren Gerätes. Bravo Portabel II, ein leistungsstarker Mikromotor der Firma Hager & Werken, ist aufgrund dieser Pluspunkte weltweit ein gern gesehener Helfer.

Kabelloser, tragbarer Mikromotor überall im Einsatz

Redaktion



Komfortabel und zeitsparend: Mit dem Bravo Portabel II können Patienten auch zu Hause behandelt werden.



Auch wenn Zahnarztbehandlungen normalerweise ortsgebunden in einer Praxis stattfinden, gibt es besondere Situationen, die eine zahnärztliche Behandlung außerhalb der Praxis erforderlich machen. Stehen Hausbesuche bzw. Besuche in Pflegeheimen oder Seniorenresidenzen auf dem Programm, sind kabellose Kleingeräte für Behandler und Patient von großem Vorteil. Der Bravo Portabel II erlaubt ein Arbeiten ohne Steckdose: So kann der tragbare Mikromotor nicht nur bei Hausbesuchen, sondern sogar auf Reisen mit einer Solarzelle unter freiem Himmel betrieben werden. Dem Zahnarzt eröffnen sich so ganz neue Freiheiten. Und auch die Patienten sind froh, wenn sie gleich vor Ort – komfortabel und zeitsparend – behandelt werden können.

Leicht und leistungsstark

Der Bravo Portabel II ist geeignet für jedes Standardhand- und Winkelstück mit planem Aufnahmeschaft ohne Intraspray und ohne Lichtleiter. Dabei sind die Drehzahlen des leistungsstarken Mikromotors stufenlos regelbar von 0–25.000 U/min und mit Vor- und Rückwärtslauf ausgestattet.

Dem Mikromotor liegt eine detaillierte Gebrauchsanweisung bei. Hier wird von Hager & Werken unter anderem beschrieben, dass ein kleiner NI-NH-Akku mit einer Batteriespannung von 15 Volt für eine Laufzeit von acht Stunden sorgt. Die Batterien können mehrmals 500 Mal aufgeladen werden, was zu einer langen Lebensdauer des innovativen Mikromotors beiträgt. Nach sechs Stunden Aufla-

dezeit des Akkus kann bereits mit dem Bravo Portabel II gearbeitet werden, wobei sich das Gerät aufgrund des geringen Gewichtes von gerade einmal 300 Gramm auch platzsparend am Gürtel des Behandlers anbringen lässt. Kleingeräte sind wichtige Bausteine im Gesamtkonzept einer jeden Zahnarztpraxis, vor deren Anschaffung jedoch auf eine qualitative und umfassende Beratung und ein Vergleich der unterschiedlichen Anbieter geachtet werden sollte. Für eine Demonstration des Bravo Portabel II Mikromotors steht Ihnen der Außendienst des Duisburger Unternehmens Hager & Werken gern zur Verfügung. ◀

kontakt

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Postfach/P.O.B. 10 06 54
47006 Duisburg
Tel.: 02 03/9 92 69-0
Fax: 02 03/29 92 83
E-Mail: info@hagerwerken.de
www.hagerwerken.de