

Biß zur Perfektion

Aufbauen!

Indikationen:

- Stumpfaufbauten
- Kernaufbauten
 - adhäsive Befestigungen

Vorteile:

- dualhärtend (lichthärtbar und selbsthärtend, voneinander unabhängige Prozesse)
- röntgenopak
- hohe Biegebruchfestigkeit

Ultraschallgerät mit Endodontie-Einsatz

Mit dem Endodontie-Einsatz verwandelt sich jedes Cavitron-Ultraschallgerät in ein endodontisches System. Eine erfolgreiche endodontische Behandlung hängt stets davon ab, inwieweit Bakterien und infiziertes Gewebe aus dem Wurzelkanal entfernt werden können. Sobald der Kanal eröffnet ist, kann mit der Ultraschallreinigung begonnen werden.

Durch den Kavitationseffekt beim Einsatz von Cavitron-Geräten werden Bakterien abgetötet und gleichzeitig aus dem Kanal gespült. Auch kleine Seitenkanäle, die mit herkömmlichen Handinstrumenten nicht zu erreichen sind, werden auf diese Weise gereinigt. Aufgrund

des besonders kleinen Kopfes des Endodontie-Einsatzes bleibt die direkte Sicht des Behandlers auch im Molarenbereich erhalten. Bedingt durch die magnetostruktive Antriebsart der Cavitron-Geräte und der daraus resultierenden elliptischen bis kreisrunden Schwingung wird gleichzeitig eine geringfügige Aufbereitung des Kanals erreicht. Diese kann manuell durch den Behandler verstärkt werden, falls gewünscht.

Hager & Werken GmbH & Co. KG
Tel.: 02 03/9 92 69-0
www.hagerwerken.de



Sanfte Erweiterung des Behandlungsraumes

Um dem Wunsch nach einem noch komfortableren, sanfteren und druckminimierenden Sitz nachzukommen, wurde der bewährte Lippen-/Wangenhalter OptraGate durch den OptraGate „Extra Soft“ ersetzt. Neben der Optimierung seiner Materialbeschaffenheit erfolgte die Modifikation des inneren Rings mit Aussparungen im Bereich der oberen und unteren Lippenbändchen. Dank dieser Adaptionen ist er für den Patienten noch komfortabler zu tragen.

Der OptraGate „Extra Soft“ ermöglicht durch das zirkuläre, dreidimensionale Abhalten der Lippen und Wan-

gen einen besser zugänglichen, stark erweiterbaren und dadurch überschaubaren Behandlungsraum. Im Gegensatz zu konventionellen, starren und harten Lippen-/Wangenhaltern passt sich der OptraGate „Extra Soft“ aufgrund seiner dreidimensionalen Flexibilität optimal an individuelle Gegebenheiten an. Der OptraGate „Extra Soft“ kann in zahlreichen Behandlungsabläufen eingesetzt werden, wie z. B. Befundnahme, professionelle Zahnreinigung, direkte und indirekte Füllungstherapie, hoch ästhetische Frontzahnrestaurationen, Zahnhalsfüllungen etc.

Ivoclar Vivadent GmbH
Tel.: 0 79 61/8 89-0
www.ivoclarvivadent.de



Endo-Lösungen für jeden Bedarf

Ab sofort ist die CALCINASE EDTA-Lösung von lege artis auch in der 200-ml-Packung erhältlich. Damit bietet lege artis nun drei Packungsgrößen (50 ml, 200 ml und 500 ml) in gewohnter Qualität an – also für jeden Bedarf die passende Originalpackung!

Die EDTA-Lösung entfernt wirksam die Smearlayer und erleichtert die Darstellung der Wur-

zelkanaleingänge. Die Abtragsleistung von Wurzelkanalinstrumenten wird erhöht. Durch die Anwendung von EDTA-Lösung kann die Reinigungswirkung rotierender Nickel-Titan-Instrumente erheblich gesteigert werden. Die Adaption des Wurzelfüllmaterials an die Kanalwand wird deutlich verbessert. CALCINASE EDTA-Lösung eignet sich auch hervorragend für die Anwendung in Kombination mit HISTOLITH NaOCl.

lege artis Pharma GmbH + Co KG
Tel.: 0 71 57/56 45-0
www.legeartis.de

