

herstellereinformation

## Schulungs-CD-ROM: Rotierende Endodontie



Endodontie – für viele Zahnärzte eine ungeliebte Disziplin – kann zu einem profitablen Bereich jeder Praxis gemacht werden. Denn aktuell gibt es einen starken Trend zu konservierenden Maßnahmen: Patienten bevorzugen zunehmend Zahnerhalt und immer weniger den Zahnersatz. Der Markt für eine hochwertige Versorgung mit langfristig guter Erfolgsprognose ist da.

Mit modernen Techniken kann jeder Zahnarzt bei reduziertem Zeit-

aufwand reproduzierbar gute Behandlungsergebnisse erzielen. Diese sind Grundvoraussetzung für Patientenvertrauen und beste Werbung für die Praxis. Vom Endospezialisten VDW München gibt es kostenlos eine CD-ROM, die die moderne Aufbereitung mit dem rotierenden FlexMaster® NiTi-System sowohl theoretisch als auch anhand eines praktischen Falles ausführlich erklärt. Im Video werden die einzelnen Behandlungsschritte live gezeigt und von Dr. Christoph Zirkel (Köln) kommentiert. Viele schematische Darstellungen erleichtern das Verständnis. Häufig gestellte Fragen werden beantwortet, zahlreiche Zusatzinformationen runden den Inhalt ab. Die CD-ROM ist zweisprachig in Deutsch und Englisch.

**VDW GmbH**  
[www.vdw-dental.com](http://www.vdw-dental.com)

## Polierer: Für perfekte Oberflächen

Die Dichte der reinen, ultrafeinen Diamantpartikel und einzigartige Silikonmischung machen diese Polierer mit ihren vielseitigen Formen zur besten Wahl für die rasche Bearbeitung und Politur von Keramikrestorationen. Unterschiedliche Körnungen der groben Cera-




Master Coarse Polierer in Kombination mit den feineren CeraMaster Polierern bilden ein effizientes Konzept für eine homogene Oberflächenbearbeitung. So ermöglichen die CeraMaster Coarse Polierer die Bearbeitung und Vorpolutur von Keramikrestorationen in nur einem Arbeitsschritt. Ihre Stärken zeigen diese Polierer selbst bei Korrekturen im Randbereich von Gerüsten aus Vollkeramik wie Aluminiumoxid und Zirkonoxid. Für die nachfolgende Hochglanzpolitur sind die CeraMaster Polierer empfohlen.

Die neuartige Bindung der ausgewählten Diamanten gewährleistet eine hohe Formstabilität und wirtschaftliche Standzeiten.

Die Polierer sind in verschiedenen Formen in Hand- und Winkelstückausführung erhältlich; ergänzend stehen Sortimente mit vier verschiedenen Formen zur Verfügung.

**SHOFU Dental GmbH, [www.shofu.de](http://www.shofu.de)**

*Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.*



**saliprotect®**  
die elastische Schiene  
gegen Xerostomie

Viele Behandler kennen es aus der Praxis: Patienten mit Xerostomie quält jede Nacht die Trockenheit im Mund.

Die Zunge klebt am Gaumen, es kommt zu Beschwerden beim Kauen, Schlucken, Schmecken und Sprechen.



Die Folge ist eine unangenehme Schlafstörung.

Die patentierte SALIPROTECT®-Schiene enthält eine Tablette, die Feuchtigkeit aus der Atemluft absorbiert und langsam wieder an die Mundhöhle abgibt.

SALIPROTECT® sorgt für anhaltende Linderung und einen erholsamen Schlaf.

**SCHEU**