

...BY

PressCeramic

Hochfestes LS2.
Alle Transluzenzen.

- › Hohe Biegefestigkeit (470 MPa*)
- › Natürliche Opaleszenz und Transluzenz
- › Ausgezeichnete Fließeigenschaften

* typischer Mittelwert



MO

Presspellets mit mittlerer Opazität, ideal für Gerüste auf leicht verfärbten Stümpfen.



LT

Presspellets mit niedriger Transluzenz, ähnlich dem natürlichen Dentin, ideal für größere Restauration (z. B. Seitenzahnkronen).



MT

Presspellets mit mittlerer Transluzenz, ideal für kleine und große Restaurationen (z. B. Veneers, Front- und Seitenzahnkronen).



HT

Presspellets mit hoher Transluzenz, ähnlich dem natürlichen Schmelz, ideal für kleine Restaurationen (z. B. Inlay, Onlay).



Opal

Presspellets mit sehr hoher Transluzenz und Opaleffekt, als Schmelzersatz, ideal für dünne Veneers bei hellen Zahnfarben.

Bestellen Sie Ihre Presspellets hier:

Online-Shop:
www.sagemax.com/shop
Email:
order@sagemax.com

Yvonne Kolb
T: +49 8382 504 68 24
E: yvonne.kolb@sagemax.com

PressCeramic

