

#wh_schweiz



wh.com/de_switzerland



Ultraeinfaches Handling für ultraflexible Abläufe



Ultra wie ultragenial

So einfach kann Scalen sein: Die ergonomischen, leichten Handstücke sorgen gemeinsam mit der kabellosen Fußsteuerung für perfektes Handling und höchste Flexibilität während jeder Behandlung.

proxeo ULTRA

ANZEIGE

Wurzelkanalbehandlungen von A bis X

COLTENE erweitert Angebot um praktischen Endo-Motor CanalPro X-Move.

Ob Steptanz oder langsamer Walzer, vor und zurück über die Tanzfläche fliegen oder in rotierenden Bewegungen kreisend – auf dem Parkett sind die Geschmäcker bekanntlich verschieden. Mit derselben Dynamik wählen Zahnärzte in der Endodontie zwischen reziproken und kontinuierlich rotierenden Systemen. Mit dem Endo-Motor CanalPro X-Move vervollständigt der internationale Dentalspezialist COLTENE nun weiter sein umfangreiches Produktportfolio – und bietet dabei Fans beider Varianten eine äusserst praktische Alternative.



Volle Bewegungsfreiheit

Der neuartige kabellose Endo-Motor X-Move zeichnet sich vor allem durch sein einfaches Handling und seine grosse Flexibilität aus. Dabei steht das «X» im Namen für die variable Wahl aus quasi x-verschiedenen Bewegungsprotokollen und Aufbereitungsmethoden. Das kabellose Gerät lässt sich nicht nur praktisch am Stuhl bzw. zwischen verschiedenen Behandlungseinheiten hin- und herbewegen, es arbeitet genauso effizient und zuverlässig im vollrotierenden wie reziproken Modus, insbesondere mit den MicroMega One RECI Feilen.

Eingespeichert sind zudem die Bewegungsmuster von anderen NiTi-Feilen der COLTENE-Unternehmensgruppe wie der HyFlex EDM, der MicroMega One Curve mini und der HyFlex/MicroMega Remover-Feilen für Revisionsbehandlungen. Das macht die Bedienung des X-Move besonders intuitiv und angenehm.

Mit einem Durchmesser von nur 8 mm sorgt der zierliche mattschwarze Kopf des Winkelstücks für eine bessere Sicht in das Arbeitsfeld und erleichtert gleichzeitig die Fotodokumentation. Die integrierte Isolation des Winkelstücks macht eine zusätzliche Abdeckung überflüssig. Ebenso praktisch ist der integrierte Apex Locator zur automatischen Längenbestimmung. Mit einer Drehzahl von 2'500 Umdrehungen pro Minute und einem Drehmoment von bis zu 5,0Ncm punktet der flexible Motor insgesamt durch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Attraktive Einführungsangebote

Mit dem CanalPro X-Move Motor erweitert die COLTENE-Unternehmensgruppe ihr Sortiment an Instrumenten und Dentalmaterialien für die Endodontie um ein weiteres vielseitiges Hilfsmittel. Kontaktieren Sie Ihre COLTENE Fachberaterin für eine detaillierte Produktpräsentation in Ihrer Praxis. [DT](#)

Coltene/Whaledent AG

Tel.: +41 71 757 53 00 · Sales.ch@coltene.com
www.coltene.com



Kein Nachschärfen mehr

LM Sharp Diamond™.



LM Sharp Diamond™-Instrumente mit ergonomischem LM-ErgoSense®-Griff eignen sich besonders für Praktiker, die häufig Handinstrumente verwenden und den Zeitaufwand für die Pflege von Dentalinstrumenten minimieren und die Zeit für ihre Patienten nutzen möchten.

LM Sharp Diamond™-Instrumente sind ohne aufwendiges Nachschärfen wiederverwendbar. Alle Instrumente sind aus einer besonders haltbaren Spezialmetalllegierung gefertigt. Die Mikrobeschichtung, die durch die Physical Vapor Deposition-(PVD-)Technologie hauchdünn aufgedampft wird, ermöglicht es LM™, die LM Sharp Diamond™-Instrumente herzustellen, die die existenziellen Eigenschaften optimal vereinen: Sie sind dauerhaft scharf, hart und glatt.

LM Sharp Diamond™-Instrumente sind für alle Formen des Scalings gut geeignet. Die Instrumente behalten ihre ursprüngliche Funktionalität, Grösse und Form während ihrer gesamten Lebensdauer.

Sparen Sie Zeit durch lang anhaltende Schärfe und geniessen Sie die höchste Ergonomie kombiniert mit sensationellem Grip und optimalen klinischen Ergebnissen. [DT](#)

LM-Dental™/LM Instruments Oy

Vertrieb in der Schweiz:

Rodent AG

Tel.: +41 71 763 90 60 · dental@rodent.ch · www.rodent.ch

