

PROFESSIONELLE ZAHNREINIGUNG MIT PLULINE



Die Miniatur-ZR-Bürsten von PLULINE in Kelchform sind mit Nylonborsten bestückt und können auf handelsübliche Winkelstücke aufgesteckt werden.

Die Pluline Prophy Polierer sind Polierkelche mit Lamellen auf einem Winkelstückmandrell.

Sie überzeugen durch die hervorragende Polierleistung durch die Lamellen im Kelch. Der Kragen am Mandrell verhindert das unerwünschte Eindringen von Poliermitteln in die empfindlichen Lagerteile der verwendeten Hand- oder Winkelstücke. Erhältlich sind die Polierer in soft blau, medium lila und hart gelb. Entdecken Sie in Kombination dazu die heiß oder auch kalt geliebten PLURACARE OS-HIBORI Reinigungs- und Pflügetücher aus Baumwollfrottee ohne Alkohol: vitalisierend, erfrischend und pflegend mit Aloe vera. Für die Heißanwendung: Geschlossene Verpackung bei 500 Watt zehn bis 15 Sekunden in der Mikrowelle erhitzen. Danach die Verpackung vorsichtig öffnen, das Tuch entnehmen und Gesicht und/oder Hände abreiben. Für die Kalтанwendung sind die Tücher direkt einsatzbereit.

Die Qualitäts-Eigenmarke PLULINE der Firma dental bauer deckt über 85 Prozent des täglichen zahnmedizinischen Materialbedarfs ab. Tauchen Sie ein in die faszinierende PLULINE-Welt und entdecken Sie das umfassende Sortiment an hochwertigen Produkten inklusive einer vielfältigen Auswahl für die professionelle Zahnreinigung.

Die professionelle Zahnreinigung (PZR) ist eine wichtige Maßnahme zur Erhaltung der Zahngesundheit und zur Vorbeugung möglicher Zahnerkrankungen. Eine parodontale Erhaltungstherapie ist ohne regelmäßige PZR in der Zahnarztpraxis undenkbar. Dabei werden Zahnbeläge und Zahnstein gründlich entfernt, um Karies bereits im Frühstadium

leichter zu erkennen und zu behandeln und Zahnfleischentzündungen zu vermeiden. Auch Verfärbungen – trotz täglicher Mundhygiene – können effektiv beseitigt werden. Die PZR umfasst auch die Reinigung der Zahnzwischenräume und eine Politur der Zahnoberflächen.

Die PLURAPOLISH Prophylaxepaste mit Natriumfluorid (0,2%) und angenehmen Minzgeschmack ist erhältlich in zwei verschiedenen Körnungen:

- RDA 40 für die Endpolitur natürlicher Zähne und Füllungen, Körnung: fein / Farbe: gelb
- RDA 250 zur schonenden Entfernung von Plaque und Verfärbungen, Körnung: mittel / Farbe: blau

DENTAL BAUER GMBH & CO. KG

Ernst-Simon-Straße 12
72072 Tübingen
www.dentalbauer.de

WURZELKANALBEHANDLUNG NONSTOP

EndoPilot² verbindet bewährte, ausgefeilte Technik mit einem ansprechenden, modernen Design. Alle Arbeitsschritte

einer Wurzelkanalbehandlung sind mit dem modular erweiterbaren System durchführbar.

EndoPilot² ultra plus bietet Apexmessung während der Aufbereitung (Endo-Motor), Ultraschallnutzung als auch die Abfülltechniken DownPack und BackFill in einem Gerät.

Die übersichtliche Menüführung des großen, intuitiv bedienbaren 7-Zoll-Farb-Touch-Displays (Frontglas) und die leichte Auswahl aller Arbeitsschritte und Einstellungen ermöglicht eine schnelle, unkomplizierte Arbeitsweise. Handstücke sind in an-

sprechender Optik am Gerät platziert und leicht erreichbar.

Alle Gerätevarianten sind mobil (großer Akku mit bis zu 15 Stunden Laufzeit), und mithilfe einer microSD-Karte bleibt EDP² immer auf dem neuesten Stand! Feilensysteme sowie die aktualisierte EndoPilot²-Technologie kann der Anwender einfach auf sein Gerät aufspielen. Spätere Geräteerweiterungen sind leicht durchführbar.

SCHLUMBOHM GMBH & CO. KG

Klein Floyen 8–10
24616 Brokstedt
post@schlumbohm.de
www.schlumbohm.de

