

# Workflows für ästhetische Kronen

Starke Lösungen für schöne Zähne

In der modernen Zahnheilkunde sind Vollkeramikkronen zu einer Routineversorgung geworden, die sowohl Haltbarkeit als auch Ästhetik bietet. Wir bei GC wissen, wie wichtig es ist, Zahnärztinnen und Zahnärzten einen Arbeitsablauf an die Hand zu geben, der auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist – von A bis Z. Unser Angebot an hochwertigen Produkten stellt sicher, dass jeder Aspekt des Restaurationsprozesses mit Präzision und hoher Qualität erfüllt wird, so dass optimale Ergebnisse für Ihre Patientinnen und Patienten resultieren.

1

## MATERIALAUSWAHL

Ästhetik und Festigkeit  
in Balance mit  
Initial Zirkonia Disk oder  
Initial LiSi Block



2

## PRÄPARATION

Entfernen Sie so wenig  
Hartsubstanz wie möglich –  
unter Einhaltung der  
erforderlichen Gerüststärke



3

## ÄSTHETISCHER FEINSCHLIFF

Initial Keramiken: Optionen  
zur Charakterisierung  
von monolithischen  
Restaurationen bis zu  
klassischem Cut-back



4

## BEFESTIGUNG

Konventionelle oder  
adhäsive Befestigung



Hier geht es direkt zu den Workflows!

