



Präparieren mit minimal-invasiven Diamantschleifern



Bestmögliche Erhaltung der gesunden Zahnhartsubstanz ist eine wesentliche Maxime in der modernen Zahnheilkunde. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es speziell konzipierter Instrumente. BUSCH hat für diese Anforderungen minimalinvasive Diamantschleifer im Sortiment, die sich durch lange schlanke Hälse und kleinste Arbeitsteildurchmesser auszeichnen. Die schlanken, dennoch stabilen Hälse ermöglichen gerade bei kleinstmöglicher Eröffnung des Zahnschmelzes eine gute Übersicht auf das Präparationsgebiet. Selbst an schwer zugänglichen Stellen kann gezielt gearbeitet werden, ohne den Schmelz weit zu öffnen, wie das bei gleichen Arbeitsteildurchmessern mit üblicher Halskonstruktion der Fall ist. Den Anwendern stehen für die individuellen Anforderungen sieben grazile Instrumentenformen in jeweils mittlerer und feiner Diamantkörnung zur Verfügung.

Mehr Infos auf www.busch-dentalshop.de
und www.busch.eu.

BUSCH & CO. GmbH & Co. KG • www.busch-dentalshop.de

Hochleistungs-Komposite für natürliche Ergebnisse

Sphärische Füllkörper bilden die Basis der ESTELITE-Komposite von Tokuyama Dental. Die pastösen und fließfähigen Varianten eignen sich für zahlreiche Indikationen. Das Universalkomposit ESTELITE SIGMA QUICK ermöglicht hochästhetische Front- und Seitenzahnrestaurationen. Größen- und formkontrollierte sphärische SubMikro-Füllstoffe (0,2 µm) sorgen für hohe Farbstabilität, natürlichen Glanz und sehr glatte Oberflächen – für harmonisch integrierte Restaurationen.

Mit ESTELITE UNIVERSAL FLOW stehen drei Viskositäten für unterschiedliche Anforderungen zur Verfügung. Das Flowmaterial lässt sich präzise applizieren, bleibt belastbar und deckt ein breites Indikationsspektrum ab. Für den stark beanspruchten Seitenzahnbereich bietet ESTELITE POSTERIOR QUICK hohe Abrasionsbeständigkeit bei natürlicher Ästhetik. Spezielle Füllkörper sichern zuverlässige Performance, die angenehme Handhabung verlässliche Ergebnisse auch bei tiefen Kavitäten.

Das fließfähige Bulk Fill-Komposit ESTELITE BULK FILL FLOW ermöglicht Schichtstärken bis zu 4 mm ohne zusätzliche Deckschicht. Geringer Polymerisationsstress, minimale Schrumpfung und ein selbstnivellierender Effekt fördern die Adaption an die Kavitätenwände und effiziente, ästhetische Seitenzahnrestaurationen.



ESTELITE

Ästhetik mit System -
Komposite von

Tokuyama



Hier kostenloses
Testmuster
anfordern.



Infos zum
Unternehmen

Tokuyama Dental Deutschland GmbH
www.tokuyama-dental.eu

* Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Anbietern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.