

infotag west • 1. Oktober 2011

infotag west-Tipps und Hallenplan

QUALITÄT UND LEISTUNG



Die Ti-Max Z Serie von NSK verfügt über die kleinsten Kopf- und die schmalsten Halsdimensionen weltweit in dieser Klasse, wodurch auch die Sicht auf die Präparationsstelle bisher ungeahnte Dimensionen annimmt.

Die Einführung der Ti-Max Z Serie ist das Ergebnis eines Forschungs- und Entwicklungsauftrags, bei dem keine Kompromisse in Bezug auf Produktion und Kosten eingegangen wurden. Die Ti-Max Z Serie arbeitet mit einem bemerkenswert niedrigen Geräuschpegel und praktisch ohne Vibrationen. So wird die Aufmerksamkeit des Praktikers zu keiner Zeit abgelenkt und der Patientenkomfort weiter verbessert.

NSK EUROPE

STAND C35

SEMI-ANATOMISCHE ZAHNLINIE



bestimmten Sektoren mit Abrasionsbereichen versehen. Das Ergebnis sind eine deutlich bessere Kauleistung, ein angenehmer Tragekomfort der stabilisierten Prothese und wesentlich weniger Stress für das Kiefergelenk.

Die semi-anatomische Zahnlinie Veracia SA ist aus der Vorlage der vollanatomischen Veracia Zähne entstanden und berücksichtigt die Abnutzung verbleibender natürlicher Zähne. Die funktionellen Charakteristika der Veracia Zähne wurden belassen und an exakt vor-

SHOFU

STAND B34

EINFACH BESSER BEFESTIGEN



den der Zahnschicht ist nicht mehr erforderlich. Die Applikation des innovativen Befestigungszements erfolgt zeit- und materialsparend direkt aus der handlichen OptiMix-Spritze. Die komfortable Applikationsform garantiert durch sehr geringe Schichtstärken eine ausgezeichnete Passgenauigkeit der definitiven Versorgung.

Restaurationen aus Keramik oder Metall können jetzt schnell und einfach befestigt werden: Mit Opticem dualhärtend, dem universellen, selbstadhäsiven Composite-Befestigungszement von Kaniedenta. Das Ätzen, Primern oder Bon-

KANIEDENTA

STAND F38

EINS PLUS EINS MACHT DREI



Getragen vom Erfolg des Piezon Master 700, der für den Patienten Schmerzen praktisch ausschließen soll, bedeutet diese Neuerung Patientenkomfort allererster Güte. Diese Bilanz und die glatten Zahnoberflächen sind nur mit den linearen Schwingungen der „Original Swiss Instruments“ von EMS erzielbar.

Um dem Zahnarzt sub- und supragingivales Air-Polishing und Scaling in einer Prophylaxeeinheit zu ermöglichen, hat sich EMS wieder etwas Neues einfallen lassen. Mit dem neuen Air-Flow Master Piezon geht für jeden Prophylaxeprofi jetzt die Rechnung auf: von der Diagnose über die Initialbehandlung bis hin

EMS

STAND B22

100% PRÄZISION

CAD/CAM-System 5-TEC - 5+1 Achsen-Simultanfräsmaschine

- durch Multifunktionslösungen und Modultechnologie ausbaubar, in viele Richtungen jeder Fräspunkt erreichbar.



ZIRKONZAHN

STAND F21

CERAMIR-PRODUKTTREIHE



Aufgrund naturidentischer Merkmale und herausragender Abdichtungs- und Verarbeitungseigenschaften bildet das Produkt eine neue Generation in der Dentalmaterialtechnologie. Ceramir C&B ist biokompatibel und wird vom umgebenden Gewebe problemlos toleriert. Seine natürliche Hauptkomponente ist identisch zum Zahngewebe und sorgt für eine optimale Haftverbindung.

Mit Ceramir® Crown & Bridge (Ceramir C&B) präsentiert Doxa einen zukunftsweisenden biokeramischen Befestigungszement zur permanenten Zementierung herkömmlicher Prothetik oder

HENRY SCHEIN DENTAL

STAND E14

FLUORODOSE® FLUORIDLACK



Eine gesunde Portion guten Geschmacks: Minze, Kirsch, Melone und Kaugummi! FluoroDose enthält 5% Natriumfluorid für die Behandlung von Dentinhypersensibilität; auch geeignet zur Fluoridierung der Zähne nach einer PZR. Ein LolliPack® enthält 0,3ml FluoroDose und einen Benda® Brush-Applikator. Einfach die Schutzfolie abziehen, den Pinsel eintauchen, kurz umrühren und applizieren.

Eine VE enthält 120 LolliPacks.

Überzeugen Sie sich selbst am Stand von Centrix (Messengebote!) oder auf www.centrixdental.de

CENTRIX

STAND A30

HOCHVISOSES FLOW KOMPOSIT

BISICO führte zur IDS ein hochviskoses, BIS-GMA freies Flow-Komposit als Ergänzung zu der bereits bestehenden Reihe von Microhybrid-Kompositen ein. Es ist besonders standfest bei ausgezeichneten Fließeigenschaften und in fast allen Kavitätsklassen einsetzbar. MICRO ESTHETIC flow-viscous ist in 2-g-Spritzen in den drei gängigen Farben A2, A3 und A3.5 lieferbar und mit allen Bondingsystemen verwendbar. Herausragende physikalische Eigenschaften, wie geringe Polymerisationskontraktion, besondere Abrasionsfestigkeit sowie hohe Biegefestigkeit, verstehen sich von selbst.



BISICO

STAND A26

INFORMIEREN UND GEWINNEN



Praxis- und Laboreinrichtung. Hier können Sie auch die kostenlosen wöchentlichen Newsletter von ZWP online abonnieren, die Sie über alle aktuellen Themen der Zahnmedizin informieren. Gewinnen Sie dabei mit etwas Glück ein iPad von Apple!

Besuchen Sie uns am Stand der DENTALZEITUNG today auf der id west und sichern Sie sich Ihr persönliches Exemplar der aktuellen DENTALZEITUNG mit den Themenschwerpunkten

DENTALZEITUNG

STAND H50



FIRMA	STAND-NR.	FIRMA	STAND-NR.	FIRMA	STAND-NR.	FIRMA	STAND-NR.
A		F		Losser II Prophylaxe und Hygiene	C21	Sanofi-Aventis	D41
American Dental Systems	B46	F1-Dentalsysteme Deutschland	H13	LUKADENT	A27	SCHEU-DENTAL	C38
American Express	G44	FARO Deutschland	G34			Schlumbohm	B17
Asa Dental	G12	Fiftydent	A19	M		SDI	A36
Asgard-Verlag	F43			Mann	G19	SHOFU Dental	Tipp B34
		G		MCC Medical CareCapital	F47	Sigma Dental Systems-Emasdi	E29
B		Garrison Dental Solutions		mds Medical & Dental Service	A24	Spectator Dentistry	G48
BCS-Linke	B29	GC Germany	H41	Mediadent	F18	Starmed	D14
BDV Branchen-Datenverarbeitung	H41	Geistlich Biomaterials	F42	MELAG Medizintechnik	F27	Starz	G39
BEYCODENT	F42	Gerold Geveke Dentalkaufmann	A26	Metallwarenfabrik Walter H. Becker	G16	Straumann	B44
Bisico	Tipp A26	Goldquadrat	H35	Meyer Vertrieb & Dienstleistung	H24	Sunstar Deutschland	C30
BLUE SAFETY	F36	Großbecker & Nordt		Miele	H37		
Bodrik, L.				Milestone Deutschland	G37	T	
		H				TANDEX	B12
C		H.G. EX	H15	N		Teca Dent Instruments	B19
Carestream Dental	A44	H.U.R.A.-Dental	D30	NORDIN	A22	Teutotechnik	H43
Carl Martin	A16	Hain Lifescience	C07	NSK Europe	Tipp C35	Transcodent	A23
Carl Zeiss Meditec	Tipp D24	Harvard Dental International	B38	NTI-Kahla	A35	Trinon Titanium	A37
Centrix	A30	Heine Optotechnik	E15	NWD Gruppe	D44	Triodent	F25
Champions-Implants	A18	HEKA Dental	F34	NWD Funktion	D43		
Charming Dentalprodukte	C52	Henry Schein Connect	E17	NWD Consult	D45	U	
Comcotec	F40	Henry Schein Dental Deutschland	Tipp E14	NWD Systemhaus	D47	Ultradent Products USA	D35
Culpa Inkasso	E46	Henry Schein Eigenmarken	F14	NWD Reisebüro	C46	USTOMED	D36
CURADEN	B14	Henry Schein Innovation	E12	NWD Fachbuchhandlung	C48		
		Hopf, Ringleb & Co.	A17			V	
D		HOYA Photonics Laser	F19	O		VDW	D22
Dampsoft Software Vertrieb	H44	Hu-Friedy	C14	orangedental	C10, C12, D10, D12		
Datamed	F49			Orbis Dental Handelsgesellschaft	C44	W	
DATEXT-Beratungsgesellschaft	F48	I				W&H Deutschland	B28
DCI - Dental Consulting	B10	IC Lercher	E22	P		Westside Resources	Tipp G39
DEMEDA	H13	I-DENT	C50	PHARMATECHNIK	G46	Wittex	B27
DENS	H39	Infoplus	G42	Philips	C13		
DENTAID	A28	Inter Krankenversicherung	G35	Planmeca/LM Instruments	D38	Z	
Dental Art	G14	InteraDent Zahntechnik	B39	Pluradent	Tipp C16	ZA - Zahnärztliche Abrechnungs-	
DENTALZEITUNG/ DENTALZEITUNG	Tipp H50			Pluradent Exklusivmarken	C26	genossenschaft	G43
OEMUS MEDIA AG	C37	K		Procter & Gamble	B16	Zenium	G15
DENTSPLY Friadent	G41	Kaniedenta	Tipp F38	prodent consult	D16	Zirkonzahn	Tipp F21
Deutsche Apotheker- u. Ärztebank	D52	Karl Kaps	C09	prodent systems	D18		
Deutscher Zahnärzte Verband	D39	Klasse 4 Dental	C29	ProScan	A38		
DIRECTA	C15	Kohlschein Dental	F44	PROMODENT	D50		
Discus Dental	C17	Komet Gebr. Brasseler	B40	PVS dental	F46		
Dr. August Wolff	C17	Kreussler & Co.	B15				
Dr. Selbach Labor	C40	KVZD	F49	Q			
		KZV Nordrhein	E42	Quintessenz TV Wartezimmer	H45		
E							
EMS Electro Medical Systems	Tipp B22	L		R			
Ergo Move	F12	Landesinnungsverband ZT	F50	Renfert	C34		
ERKODENT	C45	Lichthalle Objekt	H19			n INSERENTEN	
Euronda Deutschland	G36	Liquidsmile	G39	S		Tipp infotag west-TIPP	
Exam Vision - Erga Low Vision	D29	Losser I	D34	SamsonLifeWell	G18		

centrix[®] Stand A30

WIR MACHEN ZAHNHEILKUNDE EINFACHER!



EXTRA FÜR IHREN
MESSEBESUCH:
3 TOP-ANGEBOTE!

GingiTrac[™] MiniMix[®]

Fadenlose Gingivaretraktion

Verbesserte Rezeptur, neues Gebinde:

MiniMix-Kartuschen = leichtere Handhabung,
weniger Materialverlust



1.

BEIM KAUF EINER 48er VE ERHALTEN SIE
EINE SNUB NOSE ALS BEIGABE
(WERT: 66,95 EURO)

2.

KAUFEN SIE ZWEI PRODUKTE,
BEZAHLEN SIE NUR EINES DAVON!*

3.

FÜR DIE ERSTEN 500 BESUCHER / PRAXEN GIBT
ES EINE ZEIT-SPARDOSE MIT PRODUKTPROBEN
ALS GESCHENK! **

* Angebot gilt für gleiche Produkte, bei unterschiedlichen Artikeln zahlen Sie nur den höheren Betrag!
** Max. 1 Zeit-Spardose pro Praxis, füllen Sie dazu bitte an unserem Stand nur das Formular aus.

Kommen Sie zu unserem **Stand A30**
und überzeugen Sie sich selbst!

centrix[®]

Macht Zahnheilkunde einfacher.SM

Telefon: 0800centrix
(0800 2368749)
Telefax: 0221 530978-22
koeln@centrixdental.com



1 + 1 = 3

DER NEUE AIR-FLOW MASTER PIEZON – AIR-POLISHING SUB- UND SUPRAGINGIVAL PLUS SCALING VON DER PROPHYLAXE N° 1

Air-Polishing sub- und supragingival wie mit dem Air-Flow Master, Scaling wie mit dem Piezon Master 700 – macht drei Anwendungen mit dem neuen Air-Flow Master Piezon, der jüngsten Entwicklung des Erfinders der Original Methoden.

PIEZON NO PAIN

Praktisch keine Schmerzen für den Patienten und maximale Schonung des oralen Epitheliums – grösster Patientenkomfort ist das überzeugende Plus der Original Methode Piezon, neuester Stand. Zudem punktet sie mit einzigartig glatten Zahnoberflächen. Alles zusammen ist das Ergebnis von linearen, parallel zum Zahn verlaufenden Schwingungen der Original EMS Swiss Instruments in harmonischer Abstimmung mit dem neuen Original Piezon Handstück LED.



> Original Piezon Handstück LED mit EMS Swiss Instrument PS

Sprichwörtliche Schweizer Präzision und intelligente i.Piezon Technologie bringt's!


AIR-FLOW KILLS BIOFILM

Weg mit dem bösen Biofilm bis zum Taschenboden – mit diesem Argu-



ment punktet die Original Methode Air-Flow Perio. Subgingivales Reduzieren von Bakterien wirkt Zahnausfall (Parodontitis!) oder dem Verlust des Implantats (Periimplantitis!) entgegen. Gleichmässiges Verwirbeln des Pulver-Luft-Gemischs und des Wassers vermeidet Emphyseme – auch beim Überschreiten alter Grenzen in der Prophylaxe. Die Perio-Flow Düse kann's!

Und wenn es um das klassische supragingivale Air-Polishing geht,



> Original Handstücke Air-Flow und Perio-Flow

zählt nach wie vor die unschlagbare Effektivität der Original Methode Air-Flow: Erfolgreiches und dabei schnelles, zuverlässiges sowie stressfreies Behandeln ohne Verletzung des Bindegewebes, keine Kratzer am Zahn. Sanftes Applizieren bio-kinetischer Energie macht's!

Mit dem Air-Flow Master Piezon geht die Rechnung auf – von der Diagnose über die Initialbehandlung bis zum Recall. Prophylaxeprofis überzeugen sich am besten selbst.

