

## Modulare Einheit mit digitaler Verknüpfung

F 60 – Ein Behandlungsstuhl für die Poleposition beim Patienten.



Röntgen). Die Steuerungselemente sind streng nach ergonomischen Gesichtspunkten angeordnet, sodass der Bediener intuitiv bei seiner Arbeit geleitet wird. Fünf vorprogrammierbare Stuhlpositionen, in Verbindung mit der möglichen Umstellung auf Linkshänder, runden das Leistungsbild harmonisch ab.

Selbstverständlich versteht die Firma unter dem Begriff „deutsche Wertarbeit“ auch den entsprechenden Service am Kunden. Dem Zahnarzt steht ein engmaschiges Servicenetz zur Verfügung, das schnellstmögliche Unterstützung bietet. Ersatzteile kommen direkt aus Feucht und sind somit am nächsten Tag beim Kunden.

Lackiert in der Wunschfarbe des Zahnarztes, gepolstert in strapazierfähigem Kunst-/Echtleider, fügt sich die F 60 Einheit harmonisch in das Erscheinungsbild der Praxis. [D](#)


Die Firma ANTERAY GmbH, federführend in Elektronik und Radiologie, mit Sitz in Feucht bei Nürnberg, fertigt den Behandlungsstuhl F 60 ganz nach den individuellen Wünschen des Zahnarztes. Hochwertige Komponenten, gepaart mit italienischem Design und deutscher Qualitätsarbeit fügen sich zu einem perfekten Werkzeug der täglichen Arbeit.

Die modulare Bauweise ermöglicht jede denkbare Kombination von klassischen Behandlungselementen bis hin zur neuen digitalen Welt (z.B. intraorales Kamerasystem, digitales

**ANTERAY GmbH**  
Brückkanalstraße 3, 90537 Feucht  
Tel.: 09128 926660, Fax: 09128 926688  
info@anteray.de, www.anteray.de

## Leistungsfähiges Stumpfaufbaumaterial

FANTESTIC® CORE DC für breites Indikationsspektrum.



Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften, ein starker adhäsiver Verbund, eine hohe Druckfestigkeit des Restaurationsmaterials und eine sehr gute Beschleifbarkeit wie Dentin sind entscheidende Faktoren für einen erfolgreichen Stumpfaufbau.

FANTESTIC® CORE DC ist ein selbsthärtendes Stumpfaufbaucomposite mit optionaler Lichthärtung (dualhärtend) für den adhäsiven Stumpfaufbau, Aufbaufüllungen bei insufficienter Zahnhartsubstanz und optional adhäsive Zementierungen. Es ist zudem indiziert für adhäsive Befestigungen von silanisierten Wurzelkanalstiften oder vorbehandelten Metallrestorationen.

FANTESTIC® CORE DC überzeugt durch eine cremige Konsistenz sowie eine ausgezeichnete Stand-

festigkeit und Benetzungsfähigkeit („Anfließbarkeit“) der Zahnhartsubstanz. Die Kompatibilität zu vielen Adhäsivsystemen kennzeichnen das leistungsstarke Composite. Bei der Anwendung des sehr röntgenopaken Stumpfaufbaumaterials ist ein selbst- oder dualhärtendes Adhäsivsystem zu empfehlen.

FANTESTIC® CORE DC ist erhältlich in zwei Farben (A3 universal und weiß-opak) in der ökonomischen 25-ml-Automix-Doppelkartusche und in einer 5-ml-Doppelkammerspritze (KwickMix®). [D](#)

**R-dental**  
Dentalerzeugnisse GmbH  
Winterhuder Weg 88, 22085 Hamburg  
Tel.: 040 22757617, Fax: 040 22757618  
info@r-dental.com, www.r-dental.com



Biß zur Perfektion

## „Unsichtbarer“ Provisoriums-zement

ZONEfree ist der weltweit erste transluzente eugenolfreie Zinkoxid-Zement für Provisorien.

Mit ZONEfree bringt DUX Dental den weltweit ersten lichtdurchlässigen eugenolfreien Zinkoxid-Zement für Provisorien auf den Markt. Wird der Zement dünn aufgetragen, wirken die prismatischen Nanofüllstoffe wie kleine Glasperlen und reflektieren die Farbe der benachbarten Zähne. Damit sorgen sie für einen weltweit einmaligen Chamäleon-Effekt, bei dem der Zement

optisch mit seiner Umgebung verschmilzt und dadurch kaum wahrnehmbar ist. Das Produkt vereint reflektierende und lichtdurchlässige Eigenschaften, was es ideal für den Einsatz in Bereichen macht, die ein hohes Maß an Ästhetik verlangen, wie etwa der vorderen Mundpartie.

### Lichtdurchlässig, aber nicht transparent

Während des Auftragens ist ZONEfree perlmuttfarben und da-

mit gut sichtbar, wodurch ein exaktes Platzieren auf der Zahnoberfläche ermöglicht wird. Seine kristalline

Struktur erlaubt einfaches Entfernen des Zements ohne jegliche festhaftende Rückstände. Der Zement dekalzifiziert weder das Dentin noch weicht es Acrylate auf. Durch seine lichtdurchlässige, aber nicht transparente Eigenschaft können Überschüsse leicht erkannt und restlos entfernt werden. Der Einsatz von Aushärtelampen ist nicht nötig, da der Zement innerhalb von zwei Minuten selbst aushärtet.

ZONEfree ist auf natürliche Weise antibakteriell und nachweis-

lich in der Lage, über 95 Prozent der häufigsten Krankheitserreger abzutöten. Um sämtliche gesundheitliche Bedenken von vornherein auszuschließen, wurde bei der Zusammensetzung

des Zinkoxid-Zements neben Eugenol zudem auch bewusst auf den Bakterienhemmer Triclosan verzichtet.

ZONEfree wird in praktischen Automisch-Spritzen geliefert und ist ab Oktober über Dental Depots zu beziehen. [D](#)

**DUX Dental**  
Zonnebaan 14  
3542 EC Utrecht, Niederlande  
Tel.: +31 30 2410-924  
Fax: +31 30 2410-054  
info@dux-dental.com  
www.duxdental.com



## Für eine erfolgreiche Regeneration

Medizinischer Portlandzement™ jetzt im deutschen Onlineshop erhältlich.

Als exklusiver Anbieter des Produkts Medizinischer Portlandzement™ vom Schweizer Hersteller MedCem GmbH öffnet der Onlineshop von DSI HUBER rund um die Uhr seine Türen. Nicht nur wegen der wegfallenden Zoll- und Versandgebühr, auch über das gute Preis-Leistungs-Verhältnis bietet der Onlineshop eine attraktive Alternative zu den bisherigen Bezugsmöglichkeiten.

Medizinischer Portlandzement™ findet seine Anwendung unter anderem bei der direkten und indirekten Überkappung oder als Perforationsdeckung bei Wurzelkanalbehandlungen.



Das Geheimnis liegt dabei in seinem bakteriendichten Verschluss zwischen Wurzelkanal und umliegendem Gewebe. Diese Eigenschaft unterstützt hervorragend die pulpare und parodontale Regeneration. Durch seine gute Biokompati-

bilität ist Medizinischer Portlandzement™ auch die sichere Alternative von Kalziumhydroxid. Gleichzeitig reduziert die Anwendung das ästhetische Risiko von Zahnverfärbungen signifikant.

Zu beziehen ist Medizinischer Portlandzement™ online bei [www.medcem.de](http://www.medcem.de) oder per Faxbestellung. [D](#)

**DSI HUBER**  
Memeler Straße 80  
81927 München  
Tel.: 089 51871858, Fax: 089 51871848  
info@dsi-huber.de  
www.dsi-huber.de

## Stark vernetztes Gel für schöne Lippen

TEOSYAL® Kiss ermöglicht optimale Langzeitergebnisse.

Das TEOSYAL® Kiss und das TEOSYAL® Kiss PureSense sind innovative Gele von TEOXANE, die speziell für die Behandlung von Lippen, Lippenkontur, Mundwinkel und für den Bereich um den Mund herum konzipiert wurden.

Um eine verlängerte Haltbarkeit und somit eine optimale Langzeitwirkung zu erzielen, ist das Gel stark vernetzt. Es empfiehlt sich eine Nachbehandlung nach sechs bis neun Monaten, bei der jedoch eine geringere Menge des Präparats nachgespritzt wird.

### Exakte Korrektur

TEOSYAL® Kiss ist sehr viskös und besitzt eine starke Füllkraft. Die Injektion mit einer Nadel 27G oder

30G, jeweils zur Hälfte gefüllt, ermöglicht eine besonders feine und präzise Korrektur der Lippen sowie der Konturen im Mundbereich. Um ein harmonisches Ergebnis zu erzielen, sollte bei der Einspritzung des Gels beachtet werden, den gesamten Mund zu behandeln.

Zur weiteren Optimierung einer deutlich schmerzreduzierten Applikation der Hyaluronsäure, nicht nur zur Volumenaugmentation, sondern auch zur intradermalen Faltenbehandlung, bieten sich

vorzugsweise stumpfe Kanülen an. Diese gibt es in den entsprechenden Stärken von 27G bis 18G. [D](#)



### TEOXANE GmbH

Am Lohmühlbach 17  
85356 Freising  
Tel.: 08161 14805-0  
Fax: 08161 14805-15  
info@teoxane.de, www.teoxane.de  
www.teoxane-expert-day.com




## Sanfte und effektive Retraktion

Access Edge garantiert schnelle Gewebeverdrängung.

Access Edge von Centrix ist eine auf Tonerde basierende Gingiva-Retraktionspaste in portionsdosierten Tips (Karpulen für Kapselpistolen). Das Zahnfleisch wird verdrängt und zieht sich zurück. Access Edge wirkt auf mechanische und chemische Weise. Das Material wird subgingival und um die Präparationsgrenze herum injiziert und verbleibt dort für wenige Minuten.

Zur Unterstützung der Retraktion kann ein CentrixGingiCap™ eingesetzt werden, um so den Kompressionsdruck zu erhöhen. Die adstringierende und hämostatische Eigenschaft erreicht Centrix durch die Verwendung von

Aluminiumchlorid und Kaolin. Diese Kombination kontrolliert Blutungen und das Aussickern von Flüssigkeiten.



Die hydrophile Wirkung der Tonerde absorbiert die Nässe. Nach der Einwirkzeit wird die Paste ausgespült und bei gleichzeitiger Absaugung wieder entfernt. Access Edge hinterlässt einen sauberen, offenen Sulkus. Im Anschluss kann dünnfließendes Abdruckmaterial, zum Beispiel Access Gold, mithilfe von Centrix-Spritzen eingebracht werden,

um die subgingivalen Details besser darzustellen.

Auf der diesjährigen Fachdental in Leipzig und Stuttgart sowie den id infotagen dental-fachhandel deutschland in Hamburg, München, Düsseldorf und Frankfurt am Main präsentiert Centrix seine bewährten Produkte. So u.a. auch Access Edge. [DI](#)

**Centrix, Inc.**  
770 River Road, Shelton  
CT 06484, USA, **Vertrieb Deutschland:**  
Schlehdornweg 11a, 50858 Köln  
Tel.: 0221 530978-0, Fax: 0221 530978-22  
[www.centrixdental.de](http://www.centrixdental.de)



## Materialschonend und effizient

Neu: Schleif- und Polierset speziell für Zirkonoxid.

EVE Ernst Vetter GmbH hat zwei neue Produkte auf den Markt gebracht.

Das zweistufige Diamantpoliersystem EVE DIACERA ermöglicht das Glätten und Hochglanzpolieren von Zirkonoxid und Aluminiumoxid ohne zusätzliche Polierpaste. Das System besitzt eine optimale Oberflächenrauheit und eine speziell für den Werkstoff abgestimmte Bindung. Zudem ist es effizient auf-



grund eines hohen Anteils ausgewählter Diamantkörn-ung.

Der neue Diamantschleifer EVE DIASYN PLUS dient zum Abtragen von Metallen und Keramiken, insbesondere für Zirkon- und Aluminiumoxid. Seine hochtemperaturstabile Bindung mit ausgewählter Diamantkörn-ung und zusätzlich verstärkter

Kantenstabilität ermöglicht ein breites Einsatzgebiet. Der Diamantschleifer garantiert neben seiner hohen Abtragsleistung und hoher Standzeit eine geringe Hitzeentwicklung. Dadurch ist die Anwendung materialschonend und vermindert die Gefahr der Mikrorissbildung. [DI](#)

**EVE Ernst Vetter GmbH**  
Rastatter Straße 30, 75179 Pforzheim  
Tel.: 07231 9777-0, Fax: 07231 9777-99  
[info@eve-rotary.com](mailto:info@eve-rotary.com)  
[www.eve-rotary.com](http://www.eve-rotary.com)

## Sicher durch Innovation

Neue Untersuchungshandschuhe gewähren optimalen Schutz.

Der Cleantexx-MPXX™-Handschuh von dem niederländischen Unternehmen BUDEV BV vereint umfassende Sicherheit und Qualität zusammen mit Komfort und Gefühl. Diese neue Generation von Handschuhen ist nun auch auf dem deutschen Markt erhältlich.

Die neuartige, in den Niederlanden entwickelte, MPXX™-Technologie minimiert dabei das Risiko der Typ I- (Latexallergie) und der Typ IV- (allergische Kontaktdermatitis) Allergien. Der Handschuh entspricht nicht nur europäischen Standards wie z.B. dem EN455, sondern unterbietet die vorgeschriebenen Parameter. Aufgrund der eigenen Produktion und ständiger Qualitätskontrollen des Produktionsprozesses bietet Cleantexx-MPXX™ die größtmögliche Sicherheit im Bereich zunehmender Allergierisiken im zahnärztlichen Bereich.

Die Handschuhe sind puderfrei, beidhändig tragbar und umweltschonend. Darüber hinaus bieten sie idealen Tragekomfort, sind leicht an- und auszuziehen und eignen sich auf-



Produkt des Monats

grund ihrer speziellen Oberflächenbehandlung ideal zum Arbeiten mit kleinen oder feuchten Instrumenten. Sie sind speziell getestet mit Abformmaterialien und Bindemitteln und zeigen weitaus bessere Ergebnisse (auch verglichen mit synthetischen Alternativen) bezüglich der Aushärtungszeit und Durchdringung auf.

Cleantexx-MPXX™-Handschuhe werden in Packungen mit je 100 Stück und zehn Packungen pro Karton angeboten. Sie sind in den Größen XS, S, M, L und XL erhältlich. Am wichtigsten ist der Schutz des Behandlers und des Patienten. Die Auswahl des richtigen Handschuhes ist notwendig, um vor Risiken zu schützen. [DI](#)



Handschuhes ist notwendig, um vor Risiken zu schützen. [DI](#)

**HENRY SCHEIN®**  
DENTAL

**BUDEV BV**  
[www.mpxx.com](http://www.mpxx.com), **Vertrieb Deutschland:**  
**Henry Schein Dental Deutschland GmbH**  
Kostenlose Hotline: 0800 1400044

ANZEIGE

## Problemfälle in der eigenen Praxis lösen? „Wir coachen Sie“ !

Sie haben:

- Eine gutausgestattete Praxis mit OP
- Kollegen mit ähnlichen Fällen oder wollen die Kollegen partizipieren lassen?
- Patienten, die Sie sonst überweisen würden

Wir bieten:

Die Lösung, mit einer Live - OP, bei Ihnen vor Ort.

KOS®, BCS® & BOI® sind  
3 von 10 erfolgreichen Allfit®  
Implantat Systemen.



**Kontakt:**

Tel: 089 319761-0  
Fax: 089 319761-33  
Mail: [info@ihde-dental.de](mailto:info@ihde-dental.de)

**IHDE DENTAL**

Übrigens: Wir haben noch mehr für Sie unter:  
[www.implant.com](http://www.implant.com)



Swiss design  
Swiss experience  
Swiss logistics  
Swiss product safety

INTRODUCING

# Two Striper<sup>®</sup>

## DER P.B.S.<sup>®</sup> BOND- VORTEIL

### LANGLEBIGSTER BOHRER

- Dauerhaft verbundene Diamantkristalle verhindern, dass sich die Diamanten lösen.

### SCHNELLE, GLATTE SCHNITTE

- Größere Anzahl frei herausragender Diamanten für eine höhere Exposition.

### SCHNELLE ENTFERNUNG

- Gleichmäßige Verteilung und eine hohe Konzentration der Diamantkristalle.

### WIRTSCHAFTLICHER WEGBEREITER


- Der Diamantbohrer ist der einzige Bohrer, der mittels des P.B.S.<sup>®</sup> Bonding-Prozesses hergestellt wird.



#### Neue Diamant-Bohrerspitze




Neue Two Striper<sup>®</sup> Bohrerspitze



Neue galvanisierte Bohrerspitze

#### Benutzte Diamant-Bohrerspitze



Benutzte Two Striper<sup>®</sup> Bohrerspitze



Benutzte galvanisierte Bohrerspitze



**abrasive  
technology**



800.964.8324 | [www.abrasive-tech.com](http://www.abrasive-tech.com)