





Rotierend, wenn Sie es wünschen
und Reziprok, wenn Sie es brauchen.

Das **TF Adaptive Feilen** Konzept ist die Weiterführung unserer klinisch bewährten **Twisted Feilen Technologie**, was bedeutet, dass die Feile in ihre Form gedreht wurde für eine nachgewiesene höhere Widerstandskraft mit den Eigenschaften der **R-Phasen-Technologie** für höhere Flexibilität. Sie bietet außergewöhnliche Debrisentfernung. So erhalten Sie mit dem **TF Adaptive Feilensystem** die optimale Schnittmenge aus zwei Technologien:
Rotierend, wenn Sie es wünschen und Reziprok, wenn Sie es brauchen.

ADAPTIVE BEWEGUNGSTECHNOLOGIE



Rotierend: 600° im Uhrzeigersinn
und 0° gegen den Uhrzeigersinn,
so lange keine Belastung entsteht.



Rotierend: 370° im Uhrzeigersinn
und 50° gegen den Uhrzeigersinn,
bei Belastung.



Elements Motor:
6 Voreinstellungen - empfohlene Einstellungen
für TF Adaptive, K3/K3 XF, TF, Light
Speed, M4 und individuelle Einstellungsmöglichkeit.



tfadaptive.com

Ost
Amir Araee +49 172 258 2564,
Amir.Araee@Sybrondental.com

Süd
Uwe Gielen +49 172 258 2551,
Uwe.Gielen@sybrondental.com

West und Nord
Uli Baum +49 178 854 2286,
Uli.Baum@Sybrondental.com

Süd-West
Hans-J. Kremer +49 171 264 7234,
Hans-Juergen.Kremer@sybrondental.com