IMPLANTOLOGIE JOURNAL

I Spezial Vergleichsanalyse von Knochenersatzmaterialien bei

ehemaligen Tumorpatienten I 20 Jahre membrangeschützte

Knochenregeneration – ein Erfahrungsbericht

I Marktübersicht Membranen

I Fachbeitrag Präimplantologische Magnetextrusion

I **Anwenderbericht** Sofortversorgung eines seitlichen Schneidezahns 22 nach Extraktion

I Events ITI World Symposium "Knowledge is key" I

Minimalinvasive Behandlungskonzepte in Luzern



GBR & GTR in der Implantologie – Teil 2






Made in Germany

"Eine der besten Oberflächen!" (Studie der Universität Köln, 2010)


Gewinner des "Medicine Innovations Award 2013" "Kein Mikro-Spalt!" (Zipprich-Studie der Universität Frankfurt, 2012) Gewinner des Preises Regio Effekt 2010







- → Insertion > 35 Ncm ohne Deformierung des Implantat-Inneren und der Wand, selbst bei Implantaten mit ø 3,5 · ø 4,0 · ø 4,5 und ø 5,5 mm
- → Shuttle = Gingiva-Former
- → Beste Periimplantitis-Prophylaxe, da ...
- → ... nachgewiesene Bakteriendichtigkeit bis Einsetzen des ZEs (Austausch durch Abutment)
- → Zeitsparende Abformung über den Shuttle mit geschlossenem Löffel (rein transgingival)
- → Keine Freilegung und "No-Re-Entry" der Gingiva in der prothetischen Phase
- → Vermeidung eines "physiologischen Knochenabbaus"



einfach genial & einzigartig...

... das MIMI®-Flapless-II-Verfahren mit (R)Evolutions® (Dr. Ernst Fuchs-Schaller, Zürich, "Vater" des Bonemanagements)

















CHAMPIONS® (R)EVOLUTION TOUR 2014



Themen:

- MIMI®-Flapless I
- MIMI®-Flapless II (Implantation ohne Augmentation - auch bei extrem schmalen Kieferkämmen)
- "Triple Layer"-Technik
- Sofort-Implantationen

CHAMPIONS® KOMMT ZU IHNEN!



"Erfrischend anders" ist diese "Pflichtveranstaltung" für jede(n) Zahnärztin & Zahnarzt! Bereits über 3000 Teilnehmer begeisterte Dr. Armin Nedjat weltweit auf seiner (R)Evolution-Tour 2014.

Fachlich fundiert und wissenschaftlich belegt, "entmystifiziert" er die Flapless-Technik (ohne Mukoperiostlappen) und belegt

durch Filme und aktuelle wissenschaftliche Studien anschaulich, welche phantastischen Möglichkeiten sich in jeder Praxis mit MIMI®-Flapless I & II ergeben.

Teilnahmegebühr

€ 50 inkl. MwSt.

inkl. Abendimbiss & Getränke, DVD des Seminars, Champions-Magic-Book, A3-Zertifikat

Veranstaltungsort

Bitte besuchen Sie unsere Homepage für die Veranstaltungsorte der einzelnen Städte (rechts). Heute buchen – morgen boomen!

Fortbildungspunkte

3 Punkte

Die Termine

Di 17. 06. Frankfurt/Main

Mi 18. 06. Düsseldorf

Do 19.06. Hannover

Fr 20, 06, **Bremen**

23. 06. Мо Hamburg

24. 06. Rostock Di

25. 06. Berlin Mi 30. 06. Kiel Мо

01. 07. Magdeburg Di

Mi 02. 07. Leipzig

Do 03. 07. Dresden

07. 07. Nürnberg Мо

08. 07. Di München

09. 07. Mi Stuttgart

10. 07. Do Freiburg

11. 07. Fr Saarbrücken Sa 12.07. Köln

13.07. Mainz

Beginn: 19:03 - Ende: 21:18

Ti-Max

Als weltweit erstes 45°-Winkelstück ermöglicht Ti-Max Z45L den Zugang zu schwer erreichbaren Molaren, bei denen Standard-Winkelstücke an ihre Grenzen gelangen. Mit seiner 1:4,2 Über-

setzung und einer kraftvollen Schneidleistung reduziert das Ti-Max Z45L die Behandlungsdauer bei zeitintensiven Sektionierungen und Weisheitszahn-Extraktionen. Dadurch werden Stresssituationen sowohl für den Behandler als auch für den Patienten stark reduziert.

Um darüber hinaus ein breites Anwendungsspektrum wie zum Beispiel die Eröffnung der Pulpenkammer abzudecken, besticht das Z45L mit der weltweit einzigartigen Zwei-Wege-Sprayfunktion.



Überlegener Zugang

Der um 45° abgewinkelte Kopf bietet einfachen Zugang in den molaren Bereich, ohne durch den Frontzahnbereich beeinträchtigt zu werden.



Zwei-Wege-Sprayfunktion

Die Zwei-Wege-Sprayfunktion ermöglicht die individuelle Einstellung der Kühlung: je nach Bedingungen und Behandlung kann entweder Spraynebel oder eine Wasserstrahlkühlung (ohne Beimischung von Luft) ausgewählt werden.





Nun ebenfalls erhältlich als rein chirurgisches Winkelstück ist das Z-SG45L (mit Licht) bzw. Z-SG45 (ohne Licht) mit einer 1:3 Übersetzung. Z-SG45/-L verfügt über eine externe Sprayfunktion und kann an jedem chirurgischen Mikromotor zur Anwendung kommen

Ti-Max Z-SG45L Titan-Lichtwinkelstück 1:3 Übersetzung Externe Sprayfunktion REF: C1107

Ti-Max Z-SG45 Titan-Winkelstück 1:3 Übersetzung Externe Sprayfunktion REF: C1108





Ti-Max Z45L Licht-Winkelstück 1:4,2 Übersetzung Zwei-Wege-Sprayfunktion

1.049€*

