

# products

TEOXANE

## Neu: Kreuzvernetzte Hyaluronsäure für den intraoralen Bereich

Mit PERIOSYAL<sup>®</sup>, einem Hyaluronsäure-Präparat für den inneren Mundbereich, haben die TEOXANE Laboratories eine neue Produktreihe entwickelt. Damit wird erstmals bei TEOXANE Hyaluronsäure therapeutisch in der Mundhöhle eingesetzt – im medizinischen wie im ästhetischen Bereich. Die Reihe unterstützt die Parodontaltherapie und -chirurgie, hilft bei Periimplantitis und bei der Regeneration der Papillen, der Zahnfleischdreiecke zwischen Zähnen. PERIOSYAL<sup>®</sup> umfasst zwei injizierbare Hyaluronsäureprodukte: PERIOSYAL<sup>®</sup> FILL und PERIOSYAL<sup>®</sup> SHAPE. PERIOSYAL<sup>®</sup> FILL ist für den rein medizinischen Bereich entwickelt. Es fördert die Regeneration des Zahnfleisches und kann sogar eine Alternative zur Operation darstellen. Angewendet wird es bei leichter bis schwerer Gingivitis (Zahnfleischentzündung) und Parodontitis (Zahnbettentzündung), zur Ergänzung einer Parodontalbehandlung sowie zur Verbesserung und Stabilisierung von leichter bis schwerer Zahnmobilität. Dem Patienten bietet es eine sofortige Hilfe: es reduziert den Schmerz, lindert Blutungen und Entzündungen. PERIOSYAL<sup>®</sup> SHAPE korrigiert Papillenverlust ohne invasiven Eingriff und wird ausschließlich im ästhetischen Bereich angewendet. Im Falle eines minimalen Papillenschwundes regeneriert es die Gingiva sicher und schnell. Durch seine feuchtigkeitbindenden Eigenschaften stimuliert die Hyaluronsäure die Zellen und schützt die Oberfläche. Dies führt zu einer Regeneration und ei-



Die Anwendung von PERIOSYAL<sup>®</sup> SHAPE im Vorher-Nachher-Vergleich.

ner Hebung des Zahnfleisches. Die Ergebnisse sind nach 1–3 Wochen sichtbar. Für beide Produkte wird die Technologie des Resilient Hyaluronic Acid<sup>™</sup> genutzt. Das Gel steigert Wundheilungsprozesse, besitzt eine hohe Kohäsivität und ist optimal kreuzvernetzt, verbindet sich dadurch mit dem umliegenden Gewebe und verlängert den Effekt der Behandlung.

**TEOXANE Deutschland GmbH**

Tel.: 08161 14805-0  
www.teoxane.com

**Dentalpoint AG**

Tel.: 00800 93556637  
www.zeramex.com



Dentalpoint

## Vom Start-up zum Durchstarter

Getreu ihrem Motto „ZERAMEX<sup>®</sup> – Mehr als nur ein Implantat“ hat die Dentalpoint AG auch 2014 bereits einige Innovationen präsentieren können. Neben einer neuen Produktreihe gehört dazu ein komplett überarbeitetes Kommunikations-Design. Bereits seit fünf Jahren liegt der Fokus des Schweizer Unternehmens auf der ästhetischen und metallfreien Implantat-Versorgung und damit absolut im Trend. Nicht nur wegen der zunehmenden Titanunverträglichkeit in der Gesellschaft, sondern auch aus optischen Gründen wünschen sich mehr Patienten eine prothetische Versorgung mit den weißen Keramikimplantaten.

Für Zahnärzte, Implantologen, Versorger und Chirurgen bedeutet ZERAMEX<sup>®</sup> ein sicheres und einfach implantierbares System, eine umfassende Servicebetreuung und stetige, den Markttrends angepasste Produktneheiten. Den persönlichen Austausch mit den eigenen Kunden schätzend und dem Ziel nachgehend, dass sich auch die Branche regelmäßig zum Thema metallfreie Versorgung austauscht, lädt die Dentalpoint AG einmal jährlich zum Internationalen Jahreskongress. In diesem Jahr findet dieser erstmals in Berlin statt. Ab 12 Uhr referieren am 17. Oktober 2014 im Hotel Estrel namhafte Experten der Branche. Neben dem neuen, mehrteiligen, verschraubten ZERAMEX<sup>®</sup> (P)lus Implantat werden auch die aktuellsten Entwicklungen im Bereich des elektronischen Workflows vorgestellt.

Das komplette Kongressprogramm sowie die Anmelde-möglichkeit finden Interessierte unter [www.zra.mx/Kongress2014](http://www.zra.mx/Kongress2014).

Infos zum Unternehmen



Ultradent

## Zahnaufhellungen – einfach und professionell


Die einfach anzuwendende Methode bei der Zahnaufhellungen ist bei den Behandlungen in vielfältiger Weise einzusetzen: Zum Einstieg in die Zahnaufhellung, zur Ergänzung einer In-Office-Behandlung, zur Auffrischung – Opalescence Go ist stets genau das Richtige. Im Rahmen einer Prophylaxe-Sitzung sind viele Patienten dankbar, wenn ihre Zähne nicht nur sauber und gepflegt, sondern auch strahlender werden. Das Produkt bietet hier einen leichten Zugang.



Zahlreiche Praxen setzen nach der PZR ein oder zwei Trays des Opalescence Go als erweiterte „Prophylaxe plus“-Behandlung ein; dies ist oft der Einstieg in eine umfassendere Aufhellungsbehandlung. Die vorgefertigten, gebrauchsfertigen UltraFit Trays sind bereits mit einem 6%igen H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Gel befüllt. Der besondere Clou: Die Folie des Innentrays mit Gel, das auf der Zahnreihe verbleibt, formt sich in den ersten 10 Minuten ideal an; anschließend bleibt sie während der 60- bis 90-minütigen Tragezeit formstabil, so sitzt sie sicher und komfortabel. Bereits nach wenigen Anwendungen sind Aufhellungserfolge zu sehen. Die Laborarbeiten entfallen – darum kann dieses System für den Patienten besonders preisgünstig kalkuliert werden. So ist es möglich, mehr Patienten zu hellen, schönen Zähne zu verhelfen – und der Praxis zu zahnbewussten, treuen Patienten.

**Ultradent Products GmbH**  
Tel.: 02203 359215  
www.ultradent.com

Infos zum Unternehmen



DMG

## Ästhetische Veneerbefestigung leicht gemacht

Hochwertige Veneerversorgungen sind stetig im Aufwind. Mit Know-how und den richtigen Materialien kann der Zahnarzt sich hier in einem äußerst interessanten Bereich etablieren. Mit dem neuen Vitique Veneer-System bietet DMG einen adäquaten Partner für die Befestigung. Das Vitique-System wurde speziell für Veneerarbeiten entwickelt und umfasst zwei Kits im gemeinsamen Schubler: das Cementation Kit mit Zementen und Try-In-Pasten und das Accessory Kit mit Ätzelgel, Silan und Bond.

Für jede Farbe enthält das Vitique Cementation Kit eine entsprechende Try-In-Paste. In die Abstimmung von Try-In und Zement ist bei DMG viel Arbeit investiert worden. Das Ergebnis: Die präzise Farbübereinstimmung erlaubt eine verlässliche Vorschau auf das Endergebnis. Um die Eingliederung von Veneers zu erleichtern, wurde ein spezieller Veneer-Tip entwickelt. Mit ihm kann das Material in einem flachen Streifen gleichmäßig aufgetragen werden. Die patentierte Monomerformel sorgt für eine anwen-



dungsoptimierte Materialkonsistenz und ermöglicht einfachste Überschussentfernung. Über das reine Produkt hinaus unterstützt Vitique den Zahnarzt mit weiteren Services und Hilfestellungen. Dazu gehören der bebilderte Step-by-Step User Guide und das Veneer Video Tutorial mit Praxistipps und wissenschaftlichen Hintergründen. Außerdem wurde eine Experten-Hotline eingerichtet, unter der renommierte Experten für Veneerfragen zur Verfügung stehen.\*

*\* Bitte beachten Sie, dass die Hotline-Experten keine Diagnose- und Therapieberatung vornehmen, sondern die Beratung sich allein auf eine Hilfestellung für eine optimale ästhetische Anwendung im Rahmen der Veneerversorgung bezieht.*

**DMG**

Kostenfreies Service-Telefon:  
0800 3644262  
www.dmg-dental.com

SHOFU

## Einfach, effizient und doch ästhetisch

Ob fließfähig oder stopfbar: Das neue Beautiful-Bulk von SHOFU besticht bei einer gesicherten Polymerisationstiefe von mindestens 4 mm nicht nur durch eine extrem niedrige Schrumpfung und Schrumpfschmerz, sondern auch durch eine herausragende Ästhetik und optimale Farbanpassung an die natürliche Zahnschmelz. Aufgrund des speziellen bioaktiven S-PRG-Fülleranteils besitzt das Giomer-Material darüber hinaus präventive Eigenschaften wie Fluoridaufnahme und -abgabe, Anti-Plaque-Effekt, Säureneutralisation und Dentinremineralisierung. Da das System aus zwei röntgenopaken Komponenten mit unterschiedlichen Viskositäten besteht, lassen sich sowohl Unterfüllungen für Klasse I- und II-Kavitäten als auch direkte Seitenzahnrestaurationen in der Bulk-Fill-Technik vornehmen – unkompliziert, zuverlässig und langzeitstabil.

Beautiful-Bulk Flowable und Restorative gehören zu den multifunktionalen Kompositen der Giomer-Kategorie und verfügen über einzigartige physika-

Infos zum Unternehmen



lische Eigenschaften. So schließen sich Ästhetik, Sicherheit und Effizienz bei Bulk-Fill-Restaurationen ab sofort nicht mehr aus. Das Geheimnis der neuen Werkstoffklasse: Die spezielle Füllerstruktur und der Glaskern sorgen für eine natürliche Lichtstreuung und -durchleitung und damit für einen ausbalancierten Chamäleon-Effekt sowohl im Dentin- als auch im Schmelzbereich. Mit nur einer Farbe lassen sich so außergewöhnlich ästhetische Restaurationen mit hoher Opazität herstellen.



**SHOFU Dental GmbH**  
Tel.: 02102 8664-0  
www.shofu.de