

Spitzentechnik war noch nie so attraktiv

VALO Cordless COLOR in verschiedenen Farben erhältlich.

Die Vorteile der VALO Cordless-Polymerisationsleuchte begeistern schon lange – jetzt ist diese Leuchte noch attraktiver geworden: Der Zahnarzt kann nun seine Praxis mit den neuen VALO-Farben beleben. Er kann Graphite, Gold, Fuchsia und

handlich. Der kleine Kopf ermöglicht das Erreichen jeden Mundbereiches. Eine Spezialglas-Linse bündelt das Licht und bringt den homogenen Lichtstrahl auch in die Tiefe einer Kavität. Der massive Aluminiumkörper mit saphirharter, kratzfester Eloxierung und Teflon-Versiegelung ist robust; die besonders Energie-effizienten LEDs benötigen nur kleine, preiswerte Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO₄), die schnell geladen sind und Power für circa eine Woche (ca. 400 Zyklen) geben.

Auch angesehene Testinstitute wurden von der VALO-



Teal oder das klassische Schwarz wählen – je nach seinem Praxis-Farbkonzept oder seiner Lieblingsfarbe.

Alle bieten die bekannte hohe VALO-Qualität: Drei Aushärte-Modi (1.000/1.400/3.200 mW/cm²) erfüllen die Forderung der Fachleute nach leistungsstarker Lichtpolymerisation. Breitband-LEDs mit Wellenlängen von 395-480 nm stellen sicher, dass alle lighthärtenden Kunststoffe zuverlässig ausgehärtet werden.

Die Leuchten sind kaum länger als eine Zahnbürste und ebenso

Qualität überzeugt: Schon wiederholt hat REALITY „5 Stars“ dafür vergeben, und die Zahnärzte-Community „Dental Town“ prämierte 2014 VALO bereits zum zweiten Mal mit einem „Best of Choice“ Award.

Lassen Sie sich auf der WID am Ultradent Products-Messestand (Halle D, Stand G06) selbst überzeugen und finden Sie Ihre Lieblingsfarbe. [DI](#)

Ultradent Products

Tel.: +49 2203 359215
www.ultradent.com

Digitales Marketing

Straumann unterstützt Zahnärzte bei der Patientenkommunikation.



Straumann® Patient Pro ist ein Patientenmarketing-Paket, das weit über Broschüren und Flyer hinaus hin zu digitalen Inhalten geht – denn Patienten nutzen immer häufiger auch das Internet, um sich über Implantattherapien zu informieren. Zahnärzte können die kostenlosen Werkzeuge und Inhalte unkompliziert in ihren Internetauftritt und in ihre Social-Media-Kanäle einbinden sowie in ihrer Praxis nutzen. Das Angebot reicht von klassischen Broschüren über Animationen bis hin zu neuen Bildmaterialien für die eigene Praxis-Homepage.

Straumann® Patient Pro ermöglicht den Behandlern, eine noch aktivere Rolle bei der Patienteninformation einzunehmen und gleichzeitig die Werbetrommel für die eigene Praxis zu schlagen.

Neue digitale Inhalte zur Patientenaufklärung können in der Rubrik „Mein Benutzerkonto – Straumann Patient Pro“ direkt geladen werden: www.straumann.at/eshop [DI](#)

Straumann GmbH

Tel.: +43 1 294 06 60
www.straumann.at

Meisterstück der Keramikbrackets

Einzigartige Lösung mit ästhetischen und funktionellen Vorteilen.

Patienten äußern zunehmend den Wunsch nach ästhetischeren kieferorthopädischen Lösungen. In verschiedenen Diskussionen mit Kieferorthopäden kam das 3M Unitek Entwicklungsteam zu dem Ergebnis, dass keramische Brackets über vier entscheidende Merkmale verfügen sollten: Sie müssen den ästhetischen Anforderungen entsprechen, über eine hohe Stabilität bei gleichzeitig kleinem Bracketdesign, ein vorhersehbares und zuverlässiges Bonding & Debonding und ein für die Patienten komfortables Design verfügen. Clarity ADVANCED Keramikbrackets kombinieren all diese Eigenschaften in einem einzigartigen Design.

Die Keramikbrackets werden aus polykristallinem Aluminiumoxid gefertigt, das aus kleinen Kristallen – sogenannten „Körnchen“ – besteht. Mit abnehmender Größe dieser Körnchen nimmt die Festigkeit des Keramikmaterials zu. Zusätzlich widersteht das Clarity ADVANCED Bracket Verfärbungen und passt sich

aufgrund des durchscheinenden Materials der natürlichen Zahnfarbe perfekt an.

Zudem werden die Brackets durch einen speziellen Spritzgussprozess gefertigt. Dieses Verfahren ermöglicht die Herstellung besonders glatter und gerundeter Kanten, wodurch Binding und Notching an den Kanten der Bracketslots reduziert werden – dies erhöht den Patientenkomfort.

Zuverlässiges Bonding & Debonding

Die Bondingbasen der Clarity ADVANCED Brackets sind so auf die Zahn-anatomie abgestimmt, dass sie sich der Kontur der Zähne präzise anpassen. Sie verfügen über eine mikrokristalline Oberfläche an der Bracketbasis für einen optimalen Klebeverbund mit dem Adhäsiv.

Um ein zuverlässiges Debonding zu gewährleisten, verfügen die Keramikbrackets über die einzigartigen Sollbruchstellen vertikal entlang der Bracketbasis. Beim Entfernen eines Brackets löst sich der Klebeverbund zuerst an der Bracketkante und löst damit einen kontrollierten Sprung aus, der durch die Adhäsivschicht der Bracketbasis verläuft, bis das Bracket entlang der Sollbruchstelle vertikal in zwei Teile bricht. Mit einer mesial-distalen Kippbewegung zuerst in Richtung der Brackethälfte, an der sich das Adhäsiv zuerst gelöst hat, und dann in die andere Richtung, kann das Clarity ADVANCED Bracket vollständig vom Zahn gelöst werden. [DI](#)



3M Unitek

Tel.: +43 1 86686 435
www.3M.com/at

ANZEIGE

WID WIENER INTERNATIONALE DENTALAUSSTELLUNG

WID-FORUM
Energienmix für die Praxis!



Neuigkeiten der IDS 2015 auf der WID präsentiert

Die führende Dentalmesse in Österreich

WID-Forum-Programm in Kooperation mit ZAFI & ZIV

Workshops der Aussteller zu aktuellen Themen

SAVE THE DATE
8. und 9. Mai 2015

Informationen finden Sie auf:

www.wid-dental.at

Ihre WIDamin-Themen für 2015

werden heuer von ZAFI - Zahnärztliches Fortbildungsinstitut, ZIV - Zahnärztlicher Interessensverband Österreichs, Bundesinnung der Gesundheitsberufe - Die Zahntechniker und einigen Ausstellern der WID angeboten.

Um sich über die hochqualitativen Vorträge und Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren, laden wir Sie zu laufenden Besuchen auf der WID-Website ein. Die Details werden ab März ins Netz gestellt.