

Tiefschwarz, Knallpink

Zähneputzen wird dank „Hydrosonic Black Is White“ zum Lifestyle-Event.

„Go black!“ lautet der Slogan der neuen Schallzahnbürste von Curaprox – und genauso sieht sie aus: tief-schwarz, sogar der Bürstenaufsatz und die Borsten. Der Bedienknopf? Knallpink.

Sie macht das Zähneputzen zum Lifestyle-Event: die „Hydrosonic Black Is White“. Vorbei die Zeiten, als man sich zum Zähneputzen ins Bad zurückzog. Jetzt präsentiert man stolz das Instrument, das dafür sorgt, dass man das Leben mit einem selbstbewussten Lächeln geniesst.

Was das soll? Schliesslich geht es darum, Biofilm loszuwerden, und da ist es ja komplett egal, wie die Zahnbürste dazu aussieht.

„Doch“, so Rico Kamber von Curaprox, „geht es bei einem Auto ja auch nur darum, von A nach B zu kommen, und trotzdem möchte ich ein möglichst schönes, und zwar eines, das auch Ausdruck meines Lifestyles ist.“

Hydrodynamischer Effekt

Vor allem, wenn auch die Technik stimmt.

Extra kleiner Bürstenkopf

Das liegt an den bis zu 42'000 Putzbewegungen pro Minute.

Und am Bürstenkopf, den Prof. Dr. med. dent. Ulrich P. Saxer zu dieser neuen Schallzahnbürste beigetragen hat, den „CS smart black edition“: extra klein erreicht er auch kritische Stellen spielend.

Und es liegt an der Zahnpasta, die im Package enthalten ist: Die Whitening-Zahnpasta „Black Is White“ sorgt für gesunde Zähne: Dank Aktivkohle pflegt sie die Zähne weiss – sanft, ohne zu schmirgeln oder zu bleichen. Dazu Hydroxylapatit, Natriumfluorid, die Enzyme der Enzycal.

Da bleibt einem nur noch zu sagen: Go Black! 



Neu und ausschliesslich erhältlich in Zahnarzt- und DH-Praxen, Apotheken und Drogerien sowie über www.curaprox.com: Die Schallzahnbürste „Hydrosonic Black Is White“ von Curaprox.

„Die Hydrosonic Black Is White ist auf dem neuesten Stand“, so Kamber. „Die Schalltechnologie unserer Schallzahnbürste verursacht sogar den hydrodynamischen Effekt.“

Wie können Dentalprofis von der neuen Schallzahnbürste profitieren? „Bieten Sie sie an“, so Kamber. „Ihre Patienten werden hoch motiviert sein, zumal die Hydrosonic Black Is White auch ein wunderbar sauberes Gefühl hinterlässt.“

Curaden AG

Tel.: +41 44 744 46 46
www.curaprox.com



Preisgekrönte ebD für Ihre Periimplantitispatienten

Itis-Protect I-IV von hypo-A: Schweizer Kasuistik aus der Praxis.



Dr. Ellen Maschke betreibt ihre ganzheitliche Zahnarztpraxis in Mörel bei Brig in der Schweiz. Sie arbeitet erfolgreich mit der ebD Itis-Protect (ergänzende bilanzierte Diät) und berichtet unter anderem: „Die 27-jährige Patientin kam nach überstandener schwerer Magersucht, die einige Zähne stark in Mitleidenschaft gezogen hatte, zu mir. Von einem Kollegen waren die Zähne 24 und 25 nach Wurzelbehandlung extrahiert worden. Danach waren an der Universität Bern zwei Implantate mit Augmentation – Knochenaufbau – gesetzt worden. Im März rief sie mich an und war sehr niedergeschlagen, da sich die Implantate gelockert hatten und somit nicht belastet werden durften. Kurzfristig testete ich kinesiologisch die Itis-Protect-Präparate I-IV von hypo-A mittels Therapielokalisation in Regio 24 und 25. Der Patientin wurde sofort Hochdosis verordnet, d. h. vier Wochen doppelte Dosis Itis-Protect I. Nach drei Wochen fand die nächste Belastungsprobe der Implantate an der zmk bern

statt. Beide Implantate sassen fest und konnten voll belastet werden. Unter Fortführung der Itis-Protect II-IV-

Gründe für den schnellen Erfolg Dr. Maschkes. 24 – Dickdarm – braucht eine Darmsanierung wie eine breite Palette Orthomolekularia, die auch beim „Lungenzahn“ indiziert sind. Zum Beispiel wurde anfangs ca. 1'500 mg natürliches Vitamin C, 60 mg Zink, 180 mg Q10, je 600 µg Selen und Chrom neben den Antioxidantien ADEK etc. pro Tag oral appliziert.

Der Schlüssel zum schnellen Erfolg liegt in der besonderen bio-energetischen hypo-A-Qualität. Nur hypoallergene Reinstoffpräparate erlauben intestinal hohe orale Dosierungen.

Itis – Silent Inflammation – betrifft den ganzen Menschen, wie auch aMMP-8 nachweist! 

hypo-A GmbH

Tel.: +49 451 3072121
www.hypo-A.de

Therapie verschwanden ihre Schlafstörungen sowie Lymphabflussprobleme; auch die Fingernägel festigten sich. Daneben ist ihr aufgefallen, dass die freiliegenden Zahnhälse kaum noch sensibel waren.“ Das Zahnschema von Voll und Kramer zeigt die

Meridian Organ	Niere links	Blase links	Leber links	Dickd. links	Lunge links	Pan-kreas	Magen	Herz
Endokrin/ System	Epiphyse		Hypophyse Hinterlappen		Thymus	Schild-drüse	Neben-schild-rüse	Hypo-phisis frontal
hoT-Substanz	Vit. A, D, E, K, Ω-3-Fs, Se, Mo		Vit. A, D, K, Ω-3/6-Fs, Zn, Mo		Vit. A, C, Zn, Mo	J, Mn, Zn, Cr	Ca, Mg, Mn, Cr, Co, Mo	Vit. A, E, Ω-3-Fs, Se, Co, J
Zähne linker Kiefer	21	22	23	24	25	26	27	28
hoT-Substanz	Vit. A, D, E, K, Ω-3-Fs, Se, Mo		Ω-3/6-Fs, Zn* K, Mn, Mo		Zn,* B-comp	Vit. A,* E, Se	Ca, K,* Mg, Zn	α-lipon*, B-compl.
Endokrin/ System	Nebenniere		Gonaden		Lymph-system	Venen	Arterien	Nerven peripher
Meridian Organ	Blase links	Niere links	Gallen-blase	Milz	Magen links	Dickd. links	Lunge links	Dünnd. links

Wir schlagen die Brücke zwischen Praxis und Forschung

Zahnmedizin ist Ihr Handwerk, Schreiben ist unseres. Genau wie Sie begegnen wir unserer Aufgabe mit grosser Sorgfalt, hoher Präzision und einem Funken Stolz. Darum setzen Schweizer Zahnmediziner bei der Umsetzung von klinischen Studien und wissenschaftlichen Publikationen seit über zehn Jahren auf Kooperation mit unseren Fachautoren. Profitieren auch Sie – vom ersten Forschungsdesign bis zur makellosen Veröffentlichung – von der Unterstützung eines kompetenten Partners. **ACAD WRITE the ghostwriter.**



Hochwertiger Auslandszahnersatz zu TOP-Preisen

PERMADENTAL startet Aktion für Zahnärzte in der Schweiz.

In einer Informationsaktion für alle Schweizer Zahnärzte vermittelt der Spezialist für Auslandszahnersatz Permadental, dass hohe Qualität auch

Viele Zahnärzte beklagen, dass notwendige Versorgung aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen nicht umgesetzt werden. Diese unbefriedigende Situation kann durch Inanspruchnahme der Permadental-Leistungen vermieden werden. Klaus Spitznagel, Geschäftsführer von Permadental, bemerkt zur aktuellen Diskussion in der Schweiz: „Wenn die Laborkosten die Therapiefreiheit einschränken, muss man die Kosten runterbringen, nicht die Versorgung!“

Permadental ist mit über 28 Jahren Erfahrung einer der führenden Zahnersatzanbieter in Deutschland und den Niederlanden und gehört zu einem der erfolgreichsten Dentallabore weltweit.

Durch die Fertigung im eigenen Dentallabor im Grosswirtschaftsraum Hongkong, einem eigenen

Servicecenter im Hause und einem digitalen Fertigungszentrum in Emmen am Rhein kann Permadental hochwertigen Zahnersatz zu besonders niedrigen Preisen anbieten.

Lieferung und Abwicklung sind dabei schnell und problemlos machbar: Die Praxis erhält den fertigen Zahnersatz nach nur acht bis zwölf Tagen, muss sich nicht um die Zollformalitäten kümmern und erhält nur eine, detaillierte Rechnung.

Ausführliches Informationsmaterial kann unverbindlich und kostenfrei unter der Service-Hotline abgefragt werden. [DI](http://www.permadental.de)

PERMADENTAL GmbH

Tel.: +49 2822 10065
www.permadental.de

preisgünstig sein kann, dass die Laborkosten für den Patienten auf ein sinnvolles Niveau heruntergebracht werden können und dass die Abwicklung zwischen Praxis und Permadental schnell und problemlos machbar ist.



ANZEIGE

**SAVE
THE DATE**

27. und 28. November 2015
in Berlin
Hotel Palace

24. INTERNATIONALE JAHRESTAGUNG DER DGL

LASER START UP 2015



Online-Anmeldung/
Kongressprogramm



www.dgl-jahrestagung.de

Online-Anmeldung/
Kongressprogramm



www.startup-laser.de

Faxantwort
+49 341 48474-290

Bitte senden Sie mir das Programm zur/zum

24. INTERNATIONALE JAHRESTAGUNG DER DGL
 LASER START UP 2015

am 27. und 28. November 2015 in Berlin zu.

Name/E-Mail-Adresse

Praxisstempel

DTCH 10/15

Ein fahrbares Behandlungszimmer

Dentaleinheit überall und jederzeit einsetzbar.

Dentalone ist die mobile Dentaleinheit aus dem Hause NSK, die sich unkompliziert von einem leicht zu transportierenden Trolley in eine anwenderfreundliche Dentaleinheit umwandeln lässt und überall und jederzeit einsetzbar ist. Ausgestattet mit einem bürstenlosen LED-Mikromotor NLXnano für Hand- und Winkelstücke, einem Multifunktions-Ultraschallscaler Varios 170 mit LED, einer 3-Funktions-Spritze mit LED sowie einem Speichelsauger ist Dentalone mit den besten Komponenten bestückt, die NSK in seinem Baukasten finden kann. In Verbindung mit dem grossen Steuerungsdisplay, das sämtliche Funktionen und Informationen für Mikromotor und Ultraschallscaler bereithält, bietet Dentalone ein breites Spektrum an Funktionalitäten. Jeder Behandler wird mit Dentalone in die Lage versetzt, auch ausserhalb der Praxis jederzeit hochwertige Behandlungen mit seinem besten Instrumentarium durchzuführen. Dies bietet völlig neue Möglichkeiten bei Hausbesuchen und sonstigen Behandlungen ausser Haus. „Plug and Play“ ist die Vorgabe, die bei der Entwicklung dieses Produktes im Fokus stand: Ein



solides und dennoch leichtes Gerät (18,5 kg) auf Rollen, bei dem ein einfaches Einstecken in eine Steckdose genügt, um die Behandlung beginnen zu können. Dentalone verfügt über einen internen Kompressor; ein Anschluss an einen externen Kompressor oder Luftanschluss ist damit hinfällig. [DI](http://www.nsk-europe.de)

NSK Europe GmbH

Tel.: +49 6196 77606-0
www.nsk-europe.de

Klein, intuitiv und leistungsstark

Die kompakten Piezon-Powerpakete im schlanken Design von EMS.

Piezon 250 und Piezon 150 sind die Familienmitglieder von EMS zur Zahnsteinentfernung. Mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung leistungsstarker Scaler, kombiniert mit den neuesten Technologien, kommen zum Einsatz. Die leistungsstarken Dentalscaler begnügen sich mit der Stellfläche eines DIN-A5-Blattes und sind voll kompatibel mit allen EMS Swiss-Instruments. Mit dem geringen Gewicht von weniger als einem Kilogramm machen der Piezon 250 und der Piezon 150 in jeder Zahnarztpraxis eine gute Figur.

LEDs leuchten den Mundraum taghell aus

Der grosse, ergonomische Leistungsregler macht es besonders leicht, die 35 Leistungsstufen intuitiv und präzise einzustellen oder das Gerät ein- oder auszu-

schalten. Die sechs rund um die Spitze des Handstücks angeordneten LEDs leuchten bei Bedarf für 20 Sekunden den Mundraum taghell aus. Das Ergebnis: Exzellente Sicht auf den Behandlungsbereich erleichtert die Diagnose – ganz ohne Instrumentenbewegungen und Spülung.

Mehr Wirksamkeit bei der Zahnsteinentfernung

Das Handstück beider Geräte ist dünn, leicht und robust. Das neue, mit noch mehr Kraft ausgestaffierte Ultraschall-Elektronik-Modul sorgt für höhere Effizienz bei der Zahnsteinentfernung. Ein Mehr an Leistung und Komfort. Die multifunktionalen „Power Packs“ verfügen beide über ein Indikationsspektrum vom Scaling, über Endodontie, Kavitätenpräparation bis hin zu konservierenden Massnahmen. Der einzige Unterschied zwischen beiden Geräten: Der Piezon 150 wird an einen vorhandenen Wasseranschluss angeschlossen; der Piezon 250 arbeitet autonom je nach Wunsch mit einer 350- oder 500-Milliliter-Flasche für Spülflüssigkeit. [DI](http://www.ems-dent.com)



Das Modell Piezon 250. Das Handstück ist dünn, leicht und robust. Das neue, mit noch mehr Kraft ausgestaffierte Ultraschall-Elektronik-Modul sorgt für höhere Effizienz bei der Zahnsteinentfernung.

**E.M.S.
Electro Medical Systems S.A.**

Tel.: +41 22 994 47 00
www.ems-dent.com