

**Unsere Empfehlung
für Sie zur Weiter-
verarbeitung:**



Initial LRF BLOCK

CAD/CAM-Block aus leuzit-
verstärkter Glaskeramik.




CERASMART

Kraftabsorbierender CAD/CAM-
Block aus Hybridkeramik.



G-CEM LinkForce

Dualhärzender Composite-
Befestigungszement.



Aadva Lab Scan

**von GC · Das vielseitige Modellscan-System
mit beeindruckender Scangenaugigkeit**

Der hochpräzise und kostengünstige Modellscanner kennt kaum Limitationen. Sie können Kopierscans von Prothesen erstellen und einfach Implantat-Positionen mit den GC ScanFlags ermitteln. ScanFlags bieten nicht nur eine sehr hohe Präzision, sondern sparen zusätzlich viel Zeit, da ein manuelles Matchen von Scanbodies entfällt*.

High Performance Dentallösungen
Unser Team: www.gceurope.com/team
Alle Infos: www.gceurope.com/products/prevent

'GC'

* Bestätigt durch eine aktuelle Studie
(Mandelli et al., Universitäten
Mailand und Siena).