

Wenn schlechte LEDs  
doch immer so leicht  
erkennbar wären.



## LED ist nicht gleich LED

LEDs unterliegen in der Produktion starken Schwankungen bezüglich Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke. Diese Qualitätsunterschiede werden bei LEDs von Drittanbietern allzu gerne vernachlässigt: Schwaches Licht (<10.000 Lux) im unerwünschten Blaubereich (>7.000 K) sind die Folge.

## Die KaVo MULTI LED kann mehr

Um eine tageslichtähnliche Farbtemperatur von 5.500 K und eine Beleuchtungsstärke von 25.000 Lux sicher stellen zu können, werden KaVo MULTI LEDs einem strengen Auswahlverfahren unterzogen: Sie können sicher sein, immer mit dem besten Licht zu arbeiten.

## Umstieg auf LED – Nur mit KaVo

Verwenden sie zum Umrüsten nur die original KaVo MULTI LED: Erkennbar an der integrierten Optik für eine ideale Ausleuchtung des Präparationsfeldes.



KaVo. Dental Excellence.