

Wrigley Oral Healthcare Programs

## Wer fleißig kaut, hat gut lachen

Am 25. September jährt sich der Tag der Zahngesundheit zum 20. Mal. Ein Grund zum Feiern, denn positiver könnte die Bilanz nicht sein: Die Mundgesundheit insbesondere von Kindern und Jugendlichen hat sich in dieser Zeit stetig verbessert.\* Das sorgt für gute Laune, und deshalb gilt in diesem Jahr das Motto: „Gesund beginnt im Mund – Lachen ist gesund.“ Wer gerne lacht, hat nicht nur eine positive Ausstrahlung, sondern fühlt sich wohler, baut auch Stress ab und stärkt das Immunsystem. Dabei hilft der neue Zahnpflegekaugummi Wrigley's Extra Professional Polar-Frisch, der zwischendurch gekaut die Zahngesundheit fördert und obendrein für spürbar frischen Atem sorgt. Lachen ist ein Ausdruck von Leichtigkeit und ein Schlüssel zu Lebensfreude und Gesundheit. Vorbei die Zeiten, in denen Strenge und Verzicht als heilsam galten. Die Lust am Genuss macht sich auch in der Ernährung bemerkbar. Dass „gesund“ und „lecker“ keine Gegensätze sind, sondern bestens zusammenpassen, zeigt das Kaugummikauen: Es vereint Förderung der Zahngesundheit, Geschmack und Spaß. Der wichtigste Benefit des Kaugummikauens besteht in der Aktivierung des Speichelflusses. Studien haben gezeigt: Wer zusätzlich zum zweimal täglichen Zähne-

putzen zuckerfreien Kaugummi kaut, kann das Kariesrisiko deutlich reduzieren. Genau wie das Lachen hat auch Kauen positive Wirkungen auf das Befinden: Zahlreiche Hinweise aus der

Wissenschaft legen nahe, dass Kaugummikauen bei der Konzentration hilft und gut gegen Stress und Anspannung ist.\*\* Alle Wrigley's Extra-Produkte sowie kostenlose Patientenbroschüren und Kinder-Comics sind exklusiv für Arztpraxen im Internet unter [www.wrigley-dental.de](http://www.wrigley-dental.de) bestellbar.

\* Vierte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS IV), Köln 2006.

\*\* Vgl. [www.kau-dich-fit.de](http://www.kau-dich-fit.de).



**Wrigley Oral Healthcare Programs**  
Biberger Straße 18, 82008 Unterhaching  
E-Mail: [info@wrigley.com](mailto:info@wrigley.com)  
Web: [www.wrigley-dental.de](http://www.wrigley-dental.de)



TePe

## Mundhygiene – alltäglich und doch ausgefallen

Die Prophylaxe-Experten von TePe veranstalteten auch dieses Jahr wieder den begehrten TePe Prophylaxe-Wettbewerb. Unter dem Motto „Mundhygiene kann alltäglich und doch ausgefallen sein“ wurde das schönste und kreativste Foto mit einem TePe-Produkt gesucht. Mitte Juni wurden die Gewinner auf dem „Dental Pearls Kongress“ in Düsseldorf ausgezeichnet.

Nach einem mehrstufigen Entscheidungsprozess standen schließlich die drei Hauptgewinner fest, die u.a. auch die kostenlose Teilnahme an

dem Kongress gewannen. Dr. Birglenner, Geschäftsführer von *praxis-Dienste*, und Alexandra Dreßen, Repräsentantin bei TePe, übergaben die Preise. Über den dritten Platz freute sich die Berlinerin Stefanie Wichert, die ein Foto eingeschickt hatte, auf dem ihr Eichhörnchen „Uli“ sich gerade die Zahnzwischenräume reinigt. Platz zwei ging an Lena Delitz aus Eberswalde. Sie überzeugte die Jury mit originellem Braut-outfit – frei nach dem Motto „Verheiratet mit TePe!“ Mit dem Hauptpreis (ein Weiterbildungsplatz zur Prophylaxeassistentin [ZMP]) würdigte die Jury die Kreativität von Aileen Broll aus Bad Hersfeld. Die Idee, mit einer pinken Interdentalbürste auf einer Welle zu reiten, sicherte ihr den ersten Platz. 2011 geht es in die vierte Wettbewerbsrunde.



**TePe Mundhygieneprodukte Vertriebs-GmbH**  
Borsteler Chaussee 47, 22453 Hamburg  
E-Mail: [kontakt@tepe.com](mailto:kontakt@tepe.com)  
Web: [www.tepe.com](http://www.tepe.com)

HUMANCHEMIE

## Optimaler Schutz von Anfang an

Unumstritten ist heute, dass beste Kariesprophylaxe nur durch lokale Fluoridierung erreicht werden kann. Bereits beim Durchbruch der Milchzähne kann das spätere Kariesrisiko durch die lokale Zuführung von Fluoriden um ca. 50% gesenkt werden. Spätere regelmäßige Behandlungen können immerhin noch eine Verringerung des Kariesrisikos bis zu 25% erreichen. Hintergrund ist, dass der Schmelz während des Durchbruchs noch eine höhere Permeabilität zeigt und die im Speichel enthaltenen Fluoridionen direkt während der Schmelzausbildung in den sich bildenden Apatit eingebaut werden. Da fluoridreicher Apatit (Fluorapatit) stabiler gegenüber Säureangriffen als fluoridärmerer Hydroxylapatit ist, ist auch das spätere Kariesrisiko geringer. Mit der regelmäßigen Anwendung von Fluoridauflösung sollte daher so früh wie möglich begonnen werden. Der

besondere Vorteil des Präparates Tiefenfluorid bei der Behandlung von Kindern liegt dabei darin, dass die Anwendung durch eine einfache Doppeltouchierung erfolgt und direkt im Anschluss wieder gegessen und getrunken werden kann. Die nachhaltige Wirkung des Präparates bei Kariesprophylaxe, Remineralisation von Entkalkungsflecken, Zahnhalsdesensibilisierung und Mineralischer Fissurenversiegelung ist in zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten belegt worden. Auf den Dentalmessen erhalten sind die Probierpackung Tiefenfluorid versandkostenfrei zum Sonderpreis von 20 € netto erhältlich. Bei der Kaufabwicklung über das Depot ist man gern behilflich.



**HUMANCHEMIE GmbH**  
Hinter dem Krüge 5, 31061 Alfeld  
E-Mail: [info@humanchemie.de](mailto:info@humanchemie.de)  
Web: [www.humanchemie.de](http://www.humanchemie.de)

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

American Dental Systems

**ZWP online**  
 Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

## Mehr Lebensqualität durch Desensibilisierung

Statistisch gesehen leidet in Deutschland jeder fünfte Erwachsene an kälte- oder wärmeempfindlichen Zähnen. Häufig ist die Schmerzempfindung des Zahnes auf einen angegriffenen Zahnschmelz zurückzuführen. Auch durch eine Parodontitis oder durch eine falsche Putztechnik freigelegte Zahnhälse führen häufig zu einer erhöhten Sensibilität der Zähne. Wenn die natürliche Isolierung nicht mehr intakt ist, gibt es heute die Möglichkeit, den empfindlichen Zahn mit einer künstlichen Schutzschicht zu umgeben. Versiegelungslacke oder Desensitizer dringen in die Dentinkanälchen ein, verschließen sie und fördern eine Remineralisierung. Im Gegen-



satz zu anderen auf dem Markt erhältlichen Desensitizern basiert SuperSeal auf Kaliumoxalsäure und enthält keine reizenden Inhaltsstoffe wie Glutardialdehyd, HEMA oder Benzalkoniumchlorid. Als Produkt auf Wasserbasis ist SuperSeal biologisch kompatibel mit menschlichem Gewebe und reizt somit das Zahnfleisch nicht. SuperSeal kann unter anderem vor und nach der Prophylaxe, vor und nach dem Bleaching, auf freiliegenden Wurzeloberflächen, nach einer Parodontal-Chirurgie sowie unter Kronen, Brücken, Inlays, Onlays und Veneers eingesetzt werden. Das Produkt gibt es als 8-ml-Fläschchen, das für rund 160 Anwendungen ausreicht.

**American Dental Systems GmbH**  
 Johann-Sebastian-Bach-Straße 42  
 85591 Vaterstetten  
 E-Mail: [www.ADSsystems.de](http://www.ADSsystems.de)  
 Web: [www.ADSsystems.de](http://www.ADSsystems.de)

SHOFU

## Einfaches Bleaching-System mit starker Wirkung

Das dual aktivierte Bleaching-System für vitale und devitale Zähne ist ein Fortschritt in der ästhetischen Zahnheilkunde. In Fällen von punktuellm Aufhellen oder Vorbehandlung von dunklen Tetrazyklin-Bändern zwecks Farbangleichung wirkt HiLite in Verbindung mit einer Polymerisationslampe innerhalb von 8 bis 10 Minuten.

### Vorteile

- Einfache Handhabung
- Aufhellungen von bis zu zwei Farbhelligkeitsstufen sind in nur einer Sitzung möglich
- Keine weiteren kostspieligen und nutzerunfreundlichen Geräte zur Anwendung nötig
- mehr als 15 Jahre klinische Erfahrung und zufriedene Patienten
- 140 bis 160 Anwendungen pro Set

HiLite bietet Ihnen die Kontrolle und Vielseitigkeit, die Sie sich als Zahnarzt wünschen, denn Zahnauf-

hellung gehört in die Hände der professionellen Praktiker. Meist erreichen Sie bereits mit einer Anwendung eine Aufhellung von bis zu zwei Farbhelligkeitsstufen. Ob Sie Lichtaktivieren oder HiLite chemisch wirken lassen, ob Sie einzelne Stellen oder mehrere Zähne im Unter- oder Oberkiefer bleichen, Sie können jede Aufgabe erfüllen – schnell und effektiv! In nur einer Sitzung und wenigen Minuten Anwendungszeit erzielen Sie so ein Ergebnis, das Ihre Patienten zufriedenstellt. Und zufriedene Patienten sind motiviert, auch weiterführende Maßnahmen der ästhetischen Zahnheilkunde in Anspruch zu nehmen und Sie als Zahnarzt weiterzuempfehlen.



**SHOFU Dental GmbH**  
 Am Brüll 17, 40878 Ratingen  
 E-Mail: [info@shofu.de](mailto:info@shofu.de)  
 Web: [www.shofu.de](http://www.shofu.de)

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

**ZWP online**  
 Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

ANZEIGE

Unser Beitrag zu Ihrem Prophylaxe-Erfolg:

# Compliance ist, wenn's den Patienten Spaß macht

## Angenehm – FLEXI

Patienten fühlen den Unterschied. Weichheit und Flexibilität begeistern. Und geben ein „gutes Gefühl“.



## Duales System

Das Interdentalpflege-Gel mit dem doppelten Wirkprinzip:

- antibakterielle Reinigung
- Förderung der Remineralisierung

mit 0,2% Chlorhexidindigluconat und 0,2% Natriumfluorid



alkoholfrei

Qualität zu fairen Preisen



TANDEX GmbH Tel.: 0461 4807980  
 24941 Flensburg Fax: 0461 4807981

**TANDEX**

lege artis

## Allseits beliebt und empfohlen

Kalziumhydroxid wird heute in der Zahnmedizin allgemein befürwortet. Der Einsatz in der zahnärztlichen Praxis umfasst vor allem:

- die medikamentöse Einlage im Wurzelkanal nach der Aufbereitung und vor dem permanenten Verschließen
- die direkte Überkappung bei Eröffnung der nicht oder nur leicht infizierten Pulpa
- die indirekte Überkappung, um die durch Karies reduzierte Dentinschicht zwischen Pulpa und Kavitätenboden wieder zu vergrößern und gleichzeitig restliche Kariesbakterien abzutöten.

$\text{Ca}(\text{OH})_2$  reagiert mit pH 12 stark alkalisch und wirkt bakterizid. Zur Anwendung kommen mehr oder weniger dickflüssige Pasten und sehr flüssige Suspensionen. Viele dieser bereits vorgemischten Pasten trocknen zum Leidwesen des Anwenders sehr rasch ein und müssen dann eben doch angemischt werden. Dabei wird oft vergessen, dass neben dem Eintrocknen auch ein großer Teil des Kalziumhydroxids durch Kohlendioxid aus der Luft in unwirksames Kalziumkarbonat umgewandelt wird. Zudem lassen sich einmal eingetrocknete Pasten nur schlecht wieder anmischen (krümeln). Daher stellt sich die Frage: Warum nicht gleich frisch anmischen? Mit CALCIPRO

haben Sie ein  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ , das sich einfach und rasch zu einer wunderbar glatten Paste in individuell gewünschter Konsistenz anrühren lässt. Der Materialverbrauch ist sparsam und preiswert. Für Kontrollaufnahmen enthält das Pulver Bariumsulfat. Der Anteil wurde so gewählt, dass die Füllung die gleiche Röntgenopazität aufweist wie Dentin. So wird nicht unnötig viel Röntgenkontrastmittel auf Kosten des  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ -Gehalts eingesetzt. CALCIPRO eignet sich ausgezeichnet als Wurzelkanaleinlage sowie für die direkte und indirekte Überkappung der Pulpa. CALCIPRO ist in der 10-g-Packung über den Dentalhandel erhältlich.




**lege artis Pharma GmbH + Co. KG**  
Postfach 60, 72132 Dettenhausen  
E-Mail: [info@legeartis.de](mailto:info@legeartis.de)  
Web: [www.legeartis.de](http://www.legeartis.de)

**ZWP online**  
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

EMS

## Effiziente Zahnsteinentfernung

Der Piezon Master 700 ist eine neue Dentaleinheit des Erfinders des piezokeramischen Antriebs zur Zahnsteinentfernung. Intelligente und besonders leistungsstarke iPiezon-Technologie erweitert das zahnärztliche Anwendungsgebiet. Sanfte und präzise Leistungsabgabe ermöglicht im Zusammenwirken mit darauf abgestimmten Handstücken und hochwertigen Swiss Instruments extrem glatte Zahnoberflächen bei praktisch schmerzfreier Behandlung. Touchpanel-Technologie mit blauen LEDs, schlanke Hand-



stücke mit zirkulärer Lichtemission sowie der Komfort, während der Behandlung zwischen zwei Handstücken wählen zu können, unterstützen schnelles und effizientes Arbeiten. Mit klarem Design ohne jegliche Fugen setzt der Piezon Master 700 Hygienestandards in der Zahnarztpraxis.

**EMS Electro Medical Systems GmbH**  
Schatzbogen 86  
81829 München  
E-Mail: [info@ems-dent.de](mailto:info@ems-dent.de)  
Web: [www.ems-dent.com](http://www.ems-dent.com)

**ZWP online**  
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

LOSER & CO

## Eine Lösung für alles!

Mit dem Schweizer Unternehmen Helvemed nimmt LOSER & CO eine weitere Linie hochwertiger Qualitätsprodukte ins Programm auf. Alle Desinfektionsmittel von Helvemed sind umweltfreundlich und biologisch abbaubar. Zudem sind die Produkte aldehyd- und phenolfrei und enthalten weitestgehend weder Parfüm noch Farbstoffe. Ein hoher Verbrauchskomfort ist somit für den Anwender gewährleistet. Sämtliche Desinfektionsmittel von Helvemed wurden DGHM/VAH getestet und gelistet. Instrument Forte ist das Konzentrat für die Instrumentendesinfektion. Das Praxispersonal kann nun endlich mit nur einer Lösung alle zahnärztlichen Instrumente, einschließlich Bohrern, behan-



deln. Die zweiprozentige Einsatzkonzentration für Tauch- oder Ultraschallbäder erlaubt eine kostengünstige und stark vereinfachte Aufbereitung des Behandlungszubehörs. Instrument Forte wurde von vielen Instrumentenherstellern als korrosionsverhindernd getestet, ist gut materialverträglich und daher auch für empfindliche Produkte aus Gummi oder Silikon geeignet. Fünf Liter Konzentrat ergeben 250 Liter Gebrauchslösung – die angenehm riechende, biologisch abbaubare Lösung ist sehr sparsam im Verbrauch und kann bis zu einer Woche eingesetzt werden. Die Einwirkzeit beträgt lediglich 15 Minuten, und das bei nur 2%iger Konzentration! Zur Oberflächendesinfektion werden Surface Quick, eine gebrauchsfertige Sprühlösung, und Surface Foam, ein Schaumspray, empfohlen. Daneben bietet Helvemed die praktischen Surface Wipes, getränkte Wischtücher für die Desinfektion von Medizinprodukten und kleineren Oberflächen an.

**LOSER & CO GmbH**  
Benzstr. 1c  
51381 Leverkusen  
E-Mail: [info@loser.de](mailto:info@loser.de)

**ZWP online**  
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Dent-o-care

## Gesunde Zähne fest im Grip!

Die Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH, führender Spezialist für Prophylaxe- und Mundhygieneprodukte, hat mit der Proximal Grip flex® eine neue Interdentalbürste auf den Markt gebracht, die die Vorteile vieler verschiedener Systeme in einem Produkt vereint. Der handliche, angenehme und flexible Griff sorgt dafür, dass alle Interdentalräume leicht erreicht werden können. Die Bürste selbst wurde von der beliebten und seit über 20 Jahren bewährten Proximal Grip® classic übernommen und besteht aus dem hochwertigen DuPont Tynex®-Material sowie einem kunststoff-



ummantelten medizinischen Edelstahldraht. Die ProximalGrip®flex ist in sechs verschiedenen Stärken erhältlich und ermöglicht damit eine effektive, einfache Reinigung nahezu aller Interdentalräume und ist auch bestens für die Anwendung bei Implantaten oder KFO-Apparaturen geeignet.

**Dent-o-care Dentalvertriebs GmbH**  
Rosenheimer Str. 4a, 85635 Höhenkirchen  
E-Mail: info@dentocare.de  
Web: www.dentocare.de



zantomed

## Traumareduzierte Wurzelglättung dank 3-D-Scaling

Erstmals stellt der amerikanische Hersteller PDT eine Kürettenserie vor, die echtes 3-D-Scaling und Wurzelglättung ermöglicht. Ein spezieller Herstellungsprozess erlaubt es, statt der typischen, planen Klingensform, eine konkave Rundung mit sehr scharfem Rand zu produzieren. Die so entstandenen 3-D-Küretten verfügen über einen Arbeitsradius von 280 Grad und entfernen mit jeder Bewegung äußerst effizient und sicher vorhandene

Beläge. Die runde und glatte Rückseite trägt jedoch dazu bei, das Risiko für ungewünschte Gewebeerletzungen zu verringern. Exklusivvertreiber zantomed bietet derzeit auf seiner Webseite www.zantomed.de ein preisreduziertes 3-D-Kennenlern-Set an, bestehend aus jeweils einem Instrument für den anterioren, prämolaren und molaren Bereich.



**zantomed GmbH**  
Ackerstr. 1, 47269 Düsseldorf  
E-Mail: info@zantomed.de  
Web: www.zantomed.de

DENTAID

## Interdentalbürsten – noch kleiner und feiner!

DENTAID hat jetzt das Angebot an interprox plus Interdentalbürstchen erweitert. Die neue interprox plus nano ist mit einem Drahtdurchmesser von 0,38mm und einem Bürstchendurchmesser von 1,9mm das kleinste Zahnzwischenraumbürstchen im gesamten DENTAID-Sortiment. interprox plus nano ist für viele geeignet, die bisher nur mit Zahnseide die Interdentalräume reinigen konnten. Obwohl interprox plus nano einen sehr dünnen Draht hat, ist sie dennoch lange haltbar. Der Grund ist ein besonders robuster Spezialdraht und die flexible Befestigung des Bürstenteils am Stiel. interprox plus nano vereint selbstverständlich auch alle die Vorteile, für die interprox plus Interdentalbürsten bekannt sind: Kunststoff ummantelter Draht, zweifarbiges Bürstchen mit weißen Borsten, um Blut und schwarze Borsten um Beläge zu kontrollieren, graziler ergonomischer Stiel, um auch den Seitenzahnbereich gut reinigen zu können, Schutzkappchen und vieles mehr. Praktisch ist auch die neue, wiederverschließbare Packung für den Patienten. Die Bürstchen sind hygienisch und ordentlich aufbewahrt. Für die Praxis gibt es Boxen à 100 einzeln verpackten Bürstchen.



**DENTAID GmbH**  
Innstraße 34  
68199 Mannheim  
E-Mail: service@dentaid.de  
Web: www.dentaid.de

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

ANZEIGE

# minilu

## ist da!

Praxis-Material  
supergünstig,  
superschnell,  
supereinfach:  
[www.minilu.de](http://www.minilu.de)

**minilu.de**  
... macht mini Preise



Kerr

## Professionelle Implantatpflege

Die Hawe Implant Paste wurde speziell für eine effiziente und schonende Pflege der Implantate entwickelt und ergänzt somit das vielfältige und seit Jahren geschätzte Pastenangebot für professionelle und regelmäßige Hygiene-Sitzungen. Mit einem angenehmen frischen Minzgeschmack, ohne Fluorid, abgepackt in einer Tube mit 45g Inhalt, und mit einer

idealen Konsistenz, wird diese Bimsstein-freie Paste idealerweise nach Anwendung von metallfreien Instrumenten zur Entfernung der Biofilm-Ablagerungen um das Implantat verwendet. Die speziell entwickelte Pastenformulierung und der tiefe RDA-Wert (10) ermöglichen eine regelmäßige Reinigung der Implantatoberflächen ohne diese zu zerkratzen oder sonst zu beschädigen, wie in Labortests bewiesen werden konnte. Die Paste reinigt die metallische Oberfläche so effizient, dass eine schnelle Neubildung der Ablagerungen verlangsamt wird.



Alle Kelche und/oder Bürstchen von KerrHawe können für die Anwendung der Implantat Paste empfohlen werden. Die besten Ergebnisse werden in Kombination mit den latexfreien und mit Lamellen strukturierten Pro-Cups erzielt.

Das Hawe Implant Recall Set enthält alles, was für eine professionelle Implantat-Pflege benötigt wird. Für eine schonende und effiziente Entfernung von weichen Belägen an und auf der Implantatoberfläche werden die metallfreien und sterilisierbaren, aus Plastik und Kohlenstofffasern hergestellten Implant Deplaquers von Kerr empfohlen. Angeboten werden die Formen Universal und Orofacial.

Zum Hawe Implant Recall Set gehören ebenfalls die sterilisierbaren Perio-Proben. Diese Sonden sind aus Plastik und ermöglichen eine erste qualitative sowie rasche Beurteilung von parodontalen Taschen.

**Kerr GmbH**  
Murgstraße 1/14  
76437 Rastatt  
E-Mail: [info@kerrhawe.com](mailto:info@kerrhawe.com)  
Web: [www.KerrHawe.com](http://www.KerrHawe.com)

**ZWP online**  
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

EMS

## Eins plus eins macht drei

Was sich zunächst als ein wenig paradox anhört, wird bei näherer Betrachtung zur logischen Schlussfolgerung. Um dem Zahnarzt sub- und supragingivales Air-Polishing und Scaling in einer Prophylaxeinheit zu ermöglichen, hat man sich bei EMS wieder etwas

Neues einfallen lassen. Mit dem neuen Air-Flow Master Piezon geht laut EMS für jeden Prophylaxeprofi jetzt die Rechnung auf: von der Diagnose über die Initialbehandlung bis hin zum Recall. Getragen vom Erfolg des Piezon Master 700, der für den Patienten Schmerzen praktisch ausschließen und maximale Schonung des oralen Epitheliums erlauben soll, bedeute diese Neuerung Patientenkomfort allererster Güte. Diese Bilanz und die glatten Zahnoberflächen seien nur

mit den linearen, parallel zum Zahn verlaufenden Schwingungen der „Original Swiss Instruments“ von EMS erzielbar. Dazu käme als weiteres Plus die optimierte Sicht auf die Behandlungsfläche durch die neuen, mit i.Piezon-Technologie gesteuerten Handstücke mit LED-Licht. Auch ließen sich Parodontitis oder Periimplantitis mit dem Air-Flow Master Piezon effektiv behandeln. So glaubt man bei EMS mit der im Gerät integrierten „Original Methode Air-Flow Perio“ dem Übel sprichwörtlich auf den Grund gehen zu können. „Mit unserer neuen Kombinationseinheit von Air-Polishing mit kinetischer Energie, Air-Flow Perio und Scaling wollen wir dem Zahnarzt neue Felder einer optimalen Prophylaxebehandlung erschließen“, so Torsten Fremerey, Geschäftsführer der EMS Electro Medical Systems in Deutschland.



**EMS Electro Medical Systems GmbH**  
Schatzbogen 86  
81829 München  
E-Mail: [info@ems-dent.de](mailto:info@ems-dent.de)  
Web: [www.ems-dent.com](http://www.ems-dent.com)

**ZWP online**  
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

SS White Burs

## Auf Nummer sicher

SS White Burs präsentiert eine neue intelligente Lösung für die Kariesexkavation. Die rotierenden Polymerinstrumente entfernen aufgrund ihrer speziell eingestellten Härte ausschließlich kariös erweichtes Dentin. Sobald sie auf gesundes Dentin treffen, verformen sich ihre Schneiden. Hartmetall- und keramische Rosenbohrer tragen dagegen auch gesunde Zahnschicht ab. Mit SMARTBURS® II wird das Risiko für unbeabsichtigte Pulpeneröffnungen verringert, die vorhandene Zahnschicht maximal geschont. Studien zeigen zudem, dass ein Großteil der Patienten Polymerinstrumente bevorzugt. SMARTBURS® II sind für den ein-



maligen Gebrauch bestimmt. Sie eignen sich besonders für tiefe Karies in Klasse I- und V-Kavitäten. Sie können aber auch in allen anderen Defekten verwendet werden, bei bleibenden Zähnen und Milchzähnen. Optimale Drehzahlen für SMARTBURS® II sind 5.000 bis 10.000 min<sup>-1</sup>. Ein englischsprachiges Informationsvideo finden Sie unter [www.smartbursii.com](http://www.smartbursii.com)

**atec Dental GmbH**  
Gewerbstraße 15  
79285 Ebringen  
E-Mail: [info@atec-dental.de](mailto:info@atec-dental.de)  
Web: [www.atec-dental.de](http://www.atec-dental.de)

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

NSK

**ZWP online**  
 Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

## Intelligent weiterentwickelt

Das neue und verbesserte NSK Prophy-Mate neo ist die intelligente Weiterentwicklung des bewährten Zahnpolitur-systems Prophy-Mate. Das kompakte und einfach zu bedienende Gerät ist jetzt noch handlicher. Neu sind die zwei Düsen mit einer Abwinkelung von 60° und 80° für eine noch effizientere Reinigung, die im Paket enthalten sind. Das praktische und ästhetisch ansprechende Handstück garantiert eine sichere, rutschfeste und angenehme Anwendung für jede Handgröße auch bei längerem Arbeiten. Das Prophy-Mate-Instrument ist um 360° drehbar. Damit bleiben die Gelenke auch bei hohem Luftdruck frei beweglich. Der leichte Körper des Instruments minimiert das Ermüdungsrisiko von Hand und Handgelenk. Der gleichzeitig aus zwei Düsen im Pulverbehälter geblasene Luftstrom schafft einen konstanten Pulverfluss zur Saugdüse in der Mitte des Behälters. Der dadurch er-



möglichte gleichmäßige und kraftvolle Pulverausstoß erzielt bemerkenswerte Politur- und Reinigungseffekte. Durch die runde Form des Behälters bleiben keine Pulverreste zurück. Die Pflege erfolgt mittels der mitgelieferten Reinigungsbürste und des Reinigungsdrahtes. Prophy-Mate kann bei 135 °C ohne Deckel autoklaviert werden. Das Handstück kann direkt an die meist verwendeten Kupplungsmarken angeschlossen werden (d.h. KaVo® MULTIflex®, W&H® Roto Quick®, Bien-Air® Unifix® und Sirona® Quick-Kupplung).

Das Handstück kann direkt an die meist verwendeten Kupplungsmarken angeschlossen werden (d.h. KaVo® MULTIflex®, W&H® Roto Quick®, Bien-Air® Unifix® und Sirona® Quick-Kupplung).

**NSK Europe GmbH**  
 Elly-Beinhorn-Str. 8  
 65760 Eschborn  
 E-Mail: [info@nsk-europe.de](mailto:info@nsk-europe.de)  
 Web: [www.nsk-europe.de](http://www.nsk-europe.de)

minilu

## Mehr Schwung im Online-Handel

In der Zahnmedizin zählen immer mehr die wirtschaftlichen Aspekte. Das beinhaltet auch Preisbewusstsein beim Einkauf von Material. Mit günstigen Preisen sorgt seit einiger Zeit „minilu“ im Dentalhandel für Aufsehen. So heißt eine Comicfigur, die Sympathieträgerin von [www.minilu.de](http://www.minilu.de) ist. Dahinter steckt ein neuer Online-Shop, der sich außer kurzen Lieferzeiten einen hohen Anspruch an den Service auf die Fahne geschrieben hat. minilu ist nicht nur ein Tipp für den Praxisinhaber selbst. Schließlich kümmern sich zumeist die Dentalhygienikerinnen und Zahnmedizinischen Fachangestellten in der Praxis um die Nachbestellung von Desinfektionsmitteln, Reinigungspulver oder neuen Winkelstücken. Alle, die auf der Suche nach günstigem Material sind, sollten einen Abstecker zu [www.minilu.de](http://www.minilu.de) machen. Der Online-Shop hat sich auf Praxismaterial spezialisiert und 10.000 Artikel für Zahnarztpraxen im Sortiment. Die Ware stammt ausschließlich von bekannten Markenherstellern. Das Besondere: Wer bei minilu einkauft, erlebt einen völlig neu konzipierten Online-Shop, der intuitiv zu bedienen ist. Alle Materialien werden schnell über Produktkategorien oder über die Stichwortsuche gefunden. Per Drag

and Drop, also durch Ziehen und Fallenlassen mit der Maus, werden die ausgewählten Produkte in den Warenkorb gezogen. Genauso funktioniert der Produktvergleich. Alle Bestellungen werden binnen 24 Stunden ausgeliefert. Zusätzlicher Pluspunkt von [www.minilu.de](http://www.minilu.de): Eine komplizierte Anmeldung ist gar nicht erforderlich, bestellt wird einfach auf Rechnung. Wer möchte, kann sich natürlich auch registrieren, um seine bisherigen Bestellungen nachvollziehen zu können. Als Zahnfee der besonderen Art vereinfacht minilu mit Tipps und Tricks den Alltag von Praxismitarbeiterinnen. In kurzen Lehrfilmen zeigt minilu zudem Praxis-Anwendungstipps und Wartungsarbeiten. Als Dankeschön fürs Bestellen dürfen sich minilu-Kunden jedes Mal ein Geschenk aussuchen.

**minilu GmbH**  
 Postfach 15 44  
 32067 Bad Salzuflen  
 E-Mail: [hallo@minilu.de](mailto:hallo@minilu.de)  
 Web: [www.minilu.de](http://www.minilu.de)

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

ANZEIGE

# interprox® 5 x neu

**Mehr Information?**  
 Tel: 06 21-84 25 97-28  
 Fax: 06 21-84 25 97-29  
[service@dentaaid.de](mailto:service@dentaaid.de)  
[www.dentaaid.de](http://www.dentaaid.de)

DENTAID GmbH  
 Innstraße 34  
 68199 Mannheim


**Erleichtern Sie Ihren Patienten die Interdentalpflege!**

**DENTAID**  
 Kompetenz durch Erfahrung

## 1 interprox® plus

**neue Größe interprox plus nano: noch kleiner – noch feiner!**  
 Ø Draht: 0,38 mm  
 Ø Bürste: 1,9 mm

**2 neue Technologie: noch robuster – noch langlebiger! durch einzigartige Drahtaufhängung**



**3 neues Design: noch attraktiver – noch eleganter! wie immer – jedes mit Käppchen**



**4 neue wiederverschließbare Packung für den Patienten: noch hygienischer – noch praktischer!**



**5 interprox® gel neues Interdentalgel: antibakteriell – mit 1.500 ppm Fluorid!**

