

# „15 Implantat-Neupatienten im Monat!“

Dental High Care und die iPad-App haben mich überzeugt.“



Dr. med. dent. Dr. h.c. Ralf Luckey, MSc, ärztlicher Direktor am Diagnostikzentrum für Implantologie und Gesichtsästhetik (DIG) der Implantatzahnklinik in Hannover IKH)



Dental High Care®  
Center



Von Patienten empfohlen

Fordern Sie jetzt die kostenfreie Broschüre für Zahnärzte an!

Tel.-Nr.: 0234 974 760 27  
www.dentalhighcare.com

Aktion OP-Leuchte:

## Ein echtes Highlight auf der Fachdental

Die OP-Leuchte Solaris LED fasziniert durch modernes Design und das Beste, was Licht für die Praxis zu bieten hat. Und mit Solaris können Sie in diesem Jahr auf allen Fachdental-Ausstellungen gleich 2x gewinnen. Zum einen ist Solaris als modernes, effektives Arbeitslicht für jede Praxis ein Gewinn, zum anderen können Sie auf Fachdental-Ausstellungen eine Solaris LED OP-Leuchte in der Geräte-Version gewinnen. Die zehn LEDs sind kreisförmig angeordnet und sorgen für eine ideale schattenfreie Ausleuchtung des Arbeitsbereiches. Die Leuchtelemente haben einen sehr hohen Wirkungsgrad und erzeugen so wenig Wärme. Die Lichtleistung lässt sich mit einem Drehregler exakt einstellen (8.000 bis 35.000 Lux). Ein zweiter Drehregler ermöglicht die Veränderung der Farbtemperatur, womit eine hohe Detailerkennung erreicht wird (4.200 bis 6.000 K.) Solaris LED hat einen geringen Stromverbrauch (Leistungsaufn. 20 W), besitzt eine lange Lebensdauer (circa 50.000 Stunden) und die Griffe sind



autoklavierbar. Der Farbwiedergabeindex (CRI) ist bei Solaris besonders hoch (> 85). Solaris ist somit nicht nur eine effiziente und leistungsstarke Arbeitsleuchte, sondern auch eine sehr wirtschaftliche Investition. Solaris kann an bestehenden ULTRADENT-Einheiten und auch an einigen Fremdfabrikaten nachgerüstet werden! Für die Gewinnaktion ist der Rechtsweg ausgeschlossen!

**ULTRADENT Dental-Medizinische Geräte GmbH & Co. KG**  
Tel.: 0 89/42 09 92-70  
www.ultradent.de

**ZWP online**  
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

Fachdentals 2010:

## Ästhetik und Effizienz vereint

Der Weg zu ästhetischen Restaurationen ohne Farbkorrekturen oder wiederholte Patiententermine beginnt mit dem Patientengespräch und der exakten Farbbestimmung. Auf den VITA-Ständen der anstehenden Regionalmessen haben die Besucher die Mög-

lichkeit, das digitale Farbmessgerät Easyshade Compact auszuprobieren. Der Hauptvorteil liegt in der außenlichtunabhängigen und damit verlässlichen Messung. Durch den Einsatz in Praxis und Labor wird ein reproduzierbares Ergebnis erzielt. Die Messung erfolgt schnell und unkompliziert, die Prozessabläufe einschließlich der zahnärztlich-zahntechnischen Zusammenarbeit sind effizient. Praktisch: Die Werte lassen sich im 3D-MASTER- und VITA classical A1-D4-System anzeigen. Außerdem: Easyshade Compact ist kabellos. Der Geräteeinsatz ist abrechnungsfähig. Außerdem stellt der VITA-Stand noch andere ökonomische Konzepte für die tägliche Arbeit vor.

**VITA Zahnfabrik**  
**H. Rauter GmbH & Co. KG**  
Tel.: 0 77 61/5 62-2 42  
www.vita-zahnfabrik.com



Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

# Alprox

## Desinfektion:

## Eine Lösung für alle Instrumente

Mit dem Schweizer Unternehmen HELVEMED nimmt LOSER & CO eine weitere Linie hochwertiger Qualitätsprodukte ins Programm auf. Mit Instrument Forte kann das Praxispersonal nun mit nur einer Lösung in nur einer Konzentration alle zahnärztlichen Instrumente, einschließlich Bohrern, Wurzelkanalinstrumenten und chirurgischen Instrumenten, behandeln.

Die zweiprozentige Einsatzkonzentration für Tauch- oder Ultraschallbäder erlaubt eine kostengünstige und stark vereinfachte Aufbereitung des Behandlungszubehörs. Das aufwendige Bereitstellen verschiedener Desinfektionsbäder sowie deren Organisation und zeitliche Überwachung entfallen. Auch die Lagerhaltung wird wesentlich vereinfacht: es muss nur eine Lösung bestellt und gelagert werden.

Instrument Forte wurde von vielen Instrumentenherstellern als korrosionsverhindernd getestet, ist gut materialverträglich und daher auch für empfindliche Produkte



aus Gummi oder Silikon geeignet. Fünf Liter Konzentrat ergeben 250 Liter Gebrauchslösung – die angenehm riechende, biologisch abbaubare Lösung ist sehr sparsam im Verbrauch und kann bis zu einer Woche eingesetzt werden. Die Einwirkzeit beträgt lediglich 15 Minuten, und das bei nur zweiprozentiger Konzentration.

**LOSER & CO GmbH**  
**Tel.: 0 21 71/70 66 70**  
**www.loser.de**

**ZWP online**  
 Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

## Abformlöffel:

## Spart Implantologen Zeit und Geld



**ZWP online**  
 Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

Dank der Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Spiekermann und Dr. Haselhuhn der Universität Aachen gelang es dem Hersteller dentaler

Spezialitäten Hager & Werken den implantologischen Abformlöffel Miratray Implant zur Marktreife zu bringen. Der Boden des Abformlöffels ist aus hartem Kunststoff gefertigt und wurde mit einer speziellen Folie versehen.

Während der Abdrucknahme durchstoßen die Implantatpfosten die Folie, sodass eine hochpräzise Abformung der gesamten Kiefersituation bereits in einer Sitzung gefertigt werden kann. Die Herstellung eines individuellen Löffels ist somit nicht mehr notwendig.

Neben der finanziellen Ersparnis bringt dies einen beachtlichen Zeitvorteil mit sich, und der ganz besondere Nutzen liegt darin, dass der Löffel sofort verfügbar und griffbereit ist.

Der Abformlöffel ist erhältlich in jeweils drei Größen für den Ober- und Unterkiefer.

**Hager & Werken GmbH & Co. KG**  
**Tel.: 02 03/9 92 69-0**  
**www.hagerwerken.de**

**Universell einsetzbare, gebrauchsfertige alkoholfreie Mundspüllösung auch zur Anwendung in Mundspül- und Ultraschallgeräten.**

Alprox-Spüllösung dient zur Reinigung und Pflege der Mundhöhle sowie von Zahnfleischtaschen während und nach der Parodontosebehandlung. Alprox kann ebenso als Spüllösung zur Reinigung und Pflege der Zahnfleischtaschen während/nach der Entfernung von Zahnstein und Konkrementen bis hin zum Spülen des Wurzelkanals eingesetzt werden.



## Orale Antisepsis

- ◆ Alkoholfreie Lösung
- ◆ Schützt vor Plaque und Zahnstein
- ◆ Dient der Ergänzung der täglichen Zahnpflege
- ◆ Bekämpft pathogene Mikroorganismen in der Mundhöhle
- ◆ Ideale Vorbereitung vor jeder Zahnbehandlung
- ◆ Unterstützt den Heilungsprozess bei Gingivitis (Entzündungen des Zahnfleisches), Parodontitis (Entzündungen des Zahnbettes) und Stomatitis (Entzündungen der Mundschleimhaut)
- ◆ Ist schaumgebremst und führt daher nicht zur Schaumbildung in Amalgamabscheidensystemen
- ◆ Beeinflusst nicht die Wirkung von Reinigungs- und Pflegemitteln für die Absauganlage.

**Fragen Sie uns oder Ihr Dental Depot!**

**ALPRO<sup>®</sup>**  
**MEDICAL**

**Sicher.Sauber.ALPRO.**

ALPRO MEDICAL GMBH


Mooswiesenstr. 9 • D-78112 St. Georgen  
 ☎ +49 7725 9392-0 ☎ +49 7725 9392-91

🌐 [www.alpro-medical.com](http://www.alpro-medical.com)  
 📧 [info@alpro-medical.de](mailto:info@alpro-medical.de)

Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.



## Klar zum Segelsetzen!



## Ist klar!

Testen Sie unsere Favoriten im Segment der Standard Diamantbohrer. Egal ob für die Füllungsbearbeitung oder Präparation in sehr fein, fein, standard oder grob. Im Durchmesser von 008 bis 023.

Ab Stückpreis

von **1,59** €\*

bis zu **3,49** €\*

Qualität, auf die man sich verlassen kann.

Möchten Sie einen Diamantbohrer kostenlos testen? Einfach anrufen

**0800/200 2332**

\* zzgl. Mehrwertsteuer. Änderungen vorbehalten.

### Zahnreinigungspaste:

## Zusätzlich zur täglichen Zahnpflege

Cleanicent enthält das Mineral Perlit und ist eine über einen längeren Zeitraum anzuwendende Spezial-Zahnreinigungspaste zur Beseitigung von Zahnverfärbungen, Flecken und Belägen. Einerseits kann diese Paste dazu beitragen, das natürliche Weiß und den Glanz der Zähne nach einer professionellen Prophylaxesitzung – zum Beispiel mit Cleanic – zu verlängern. Andererseits entfernt die Paste auch bereits bestehende Verfärbungen wie Flecken und Beläge. Besonders hervorzuheben ist hierbei der geringe RDA-Wert 39,



der sich Dank des Perlits durch die Putzbewegung reduziert und somit auch polierende Wirkung hat. Weiterhin enthält Cleanicent keine zahnbleichenden Bestandteile, die Überempfindlichkeiten hervorrufen können, und bietet somit einen guten Kompromiss zwischen Reinigungseffizienz und Schonung des Zahnes. Die Zahnreinigungspaste wird zusätzlich zur üblichen Zahnpasta in der täglichen Zahnpflege angewendet.

**Kerr GmbH**

**Tel.: 0 72 22/9 68 97-0**

**www.kerrdental.eu**

**ZWP online**  
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

### Fotospiegel:

## Helfer in der **intraoralen Fotografie**



Metallspiegel von Jakobi Dental Instruments sind aufgrund der Materialeigenschaften absolut bruchfest. Die neue Qualität der Spiegeloberfläche, die kein Rhodium mehr beinhaltet, beweist seine deutlich verbesserte Unempfindlichkeit gegen Kratzer im harten Alltag der Praxis – und dies bei gleichbleibender, hoch qualitativer Bildreproduktion. Solche Metallspiegel für laterale und okklusale Fotoaufnahmen stehen mit und ohne Griffe sowie einzeln oder satzweise zur Verfügung. Neu ist eine patentierte Spiegelhalterung (Photo Mirror Demister), die das Beschlagen des Spiegels verhindert und zusätzlich für eine bessere Ausleuch-

tung beim Einstellen der Aufnahme sorgt. Es handelt sich dabei um ein in die Spiegelhalterung integriertes akkubetriebenes Gebläse, das einen Luftstrom über die Spiegeloberfläche ventiliert. Gleichzeitig wird die Spiegeloberfläche durch integrierte LEDs beleuchtet, was bei geringer Raumhelligkeit das Fokussieren der Fotokamera erleichtert. Die Spiegelkassette im Photo Mirror Demister Kit PRO bietet den nötigen Komfort bei Sterilisation der Spiegel und während der ganzen Aufbewahrungszeit.

**Jakobi Dental Instruments**

**Tel.: 0 62 24/14 56 44**

**www.jakobi-dental.de**

# ERFAHRUNG MACHT DEN UNTERSCHIED.



## LASERZAHNMEDIZIN Curriculum Modul II

17.09.-18.09.2010 LANDSHUT

Zertifizierte Weiterbildung in Zusammenarbeit mit der SOLA unter der wissenschaftlichen Leitung von Dr. Manfred Wittschier:

- **2 Tage-Intensivkurs basierend auf Modul I**
- **Hospitation beim Einsatz am Patienten (verschiedene Laser)**
- **Live-Übertragung von Therapien, Hands-on Training**
- **Zertifikat „Curriculum Laserzahnmedizin DZOI/SOLA“ nach bestandener Prüfung**

## IMPLANTOLOGIE Curriculum

27.09.-03.10.2010 GÖTTINGEN

Drei Gründe, warum immer mehr Kollegen ihr Curriculum Implantologie beim DZOI machen:

- **Dezentrale Chairside Teaching-Praxis**  
... praktische Ausbildung in einer Teaching-Praxis eines Kollegen ganz in Ihrer Nähe.  
Die Termine stimmen Sie selbst mit der Praxis ab!
- **Blockunterricht**  
... konzentrierter Unterricht –  
7 Tage an der Universität  
Göttingen!
- **Testbericht**  
... weil die ZWP-Zahnarzt-Wirtschaft-Praxis in ihrem großen Curricula-Vergleichstest festgestellt hat:

*„Schneller und kompakter gelingt der Einstieg in die Implantologie woanders kaum!“*



### Informationen und Anmeldung:

Deutsches Zentrum  
für orale Implantologie e.V.

Rebhuhnweg 2 | 84036 Landshut  
Tel.: 0 871.66 00 934 | Fax: 0 871.96 64 478  
office@dzoide | www.dzoide

### Calziumhydroxid:

## Bewährt in Endodontie und Parodontologie

Cupral® ist ein stabilisiertes Gleichgewichtssystem, das durch seine Wirkstoffe eine über 100-fach stärkere Desinfektionskraft als normales Calziumhydroxid zeigt. Die Wirkung ist durch unterschiedliche Reaktionswege polyvalent gegenüber Aerobiern, Anaerobiern, Pilzen und deren Sporen. Aufgrund eines Regenerationsprozesses ist diese keimtötende Wirkung permanent. Cupral® ist dabei gegenüber nicht infiziertem Material durch Membranbildung gewebefreundlich. Daher ist es als Breitbandtherapeutikum ohne Resistenzbildung in der Parodontologie vielfach bewährt. Durch die selektive Auflösung des Taschenepithels und durch seine starke augmentative Wirkung ist



es das Therapeutikum der Wahl. In der Praxis sind verschiedene unkomplizierte Anwendungsmöglichkeiten langjährig erprobt. Optimal ausgenutzt wird die Wirkung des Cuprals auch in der Depotphorese®, einer seit Jahren bekannten und praxiserprobten Alternative zur konventionellen Wurzelbehandlung.

**HUMANCHEMIE GmbH**  
Tel.: 0 51 81/2 46 33  
[www.humanchemie.de](http://www.humanchemie.de)

### Rohlinge:

## Der Natur auf der Spur



ZWP online  
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

Die IPS e.max Press Impulse-Rohlinge in Value-Farben bieten unterschiedliche Helligkeitseffekte. Sie kommen bei der Herstellung von Teilkronen, Einzelkronen und Brücken zum Einsatz. Dank der unterschiedlichen Helligkeitseffekte ist es möglich, die Restauration optimal in den Restzahnbestand zu integrieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine individuelle Einstellung der Zahnfarbe bei gegebener Helligkeit erzeugt werden soll oder ob eine gleichbleibende Helligkeit bei unterschiedlichen Stumpffarben gefordert ist. Die gewünschte Zahnfarbe wird abschließend mittels der Mal-, Cut-back- oder der Schichttechnik erreicht.

Bei Veneers – insbesondere bei dünnen Veneers – spielen Transluzenz und Opaleffekt

eine mindestens ebenso große Rolle wie die Zahnfarbe, um den gewünschten ästhetischen Effekt zu erzielen. Mit den zwei neuen IPS e.max Press Impulse Opal-Rohlingen lässt sich der im Frontzahnbereich gewünschte „natürliche“ Opaleffekt bei Veneers optimal imitieren.

Wie die bewährten IPS e.max Press-Rohlinge – die es in den Transluzenzstufen HT, LT, MO und HO gibt – bestehen auch die IPS e.max Press Impulse-Rohlinge aus Lithium-Disilikat-Glaskeramik mit einer Biegefestigkeit von 400 MPa. Die neuen Rohlinge sind ab Herbst 2010 erhältlich.

**Ivoclar Vivadent AG**  
Tel.: +423/235 35 35  
[www.ivoclarvivadent.com](http://www.ivoclarvivadent.com)

**Patientenstuhl:**

## Wie auf dem **Sofa**

Belmont Takara bietet mit dem Patientenstuhl „Clair“ die Möglichkeit, den Behandlungsplatz „Clesta II“ mit einem abwinkelbaren Liegesitz auszustatten. Die um 90 Grad abklappbaren Beinauflagen am Behandlungsstuhl bieten besonders älteren, behinderten oder beratungsintensiven Patienten ein gesteigertes Wohlbefinden. Bei einer Sitzhöhe von 40cm und der aufrechten Rückenlehne fällt dem Patienten der Einstieg genauso leicht wie das Platznehmen auf dem heimischen Sofa. Beide Füße stehen dabei fest auf dem Boden und die Armauflagen werden problemlos gefunden. Der erhöhte Wohlfühlfaktor zeigt sich bereits beim Beratungsgespräch: Der Patient sitzt dem Zahnarzt als gleichberechtigter Gesprächspartner auf Augenhöhe gegenüber. Die durch die abwinkelbare Beinauflage erreichte Face-to-Face-Position schafft Vertrauen und bewirkt die Entspannung des Patienten. Der abklappbare Patientenstuhl ermöglicht die für den Zahnarzt komfortable 6-Uhr-



**ZWP online**  
Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

Position. Eine Untersuchung, eine Abdrucknahme oder eine Funktionsdiagnostik stehend vor dem Patienten durchzuführen ist für den Behandler ergonomisch und bequem, während der Patient gleichzeitig von seiner Sitzposition profitiert. Die leisen, ruhigen Bewegungsabläufe der ölhydraulisch angetriebenen Stühle sorgen für zusätzliches Wohlbefinden.

**Belmont Takara Company  
Europe GmbH**  
Tel.: 0 69/50 68 78-0  
[www.takara-belmont.de](http://www.takara-belmont.de)

**Hard-Discounter:**

## Hygieneprodukte für den Implantologen



Als Spezialisten für die Implantologie bieten HYGITECH eine vollständige Palette hochwertiger Hygieneprodukte für die dentale Chirurgie bzw. Implantologie. Die Produkte sind

CE-zertifiziert und entsprechen den Qualitätsnormen ISO und EN ISO. Das Konzept: Der Hard-Discounter produziert und vertreibt in großen Mengen, um kleine Preise zu garantieren. Im Schnitt ist der Implantologie Hard-Discounter 50 bis 70 Prozent günstiger als die Konkurrenz. Dies macht sich bei einem hohen Bedarf schnell bemerkbar – auch beim Patienten.

Zu den Bestsellern zählen, unter anderen, sterile Implantologie-Sets, die speziell für die Behandlerbedürfnisse, in enger Zusammenarbeit mit einem Team aus Implantologen und Assistenten, zusammengestellt und entwickelt wurden. Die universellen chirurgischen Systeme zur Kühlung und zur Absaugung passen sich an alle gängigen Systeme und Motoren an. Operationstücher und Operationskittel garantieren den besten Schutz.

**HYGITECH**  
Tel.: 02 21/92 04 24 72  
[www.hygitech.de](http://www.hygitech.de)

**Schmerzempfindlichkeit:**

## Hilfe in 60 Sekunden

Er ist kurz, scharf und stechend – der Schmerz, der viele Menschen beim Einatmen kalter Luft oder beim Genuss bestimmter Lebensmittel plagt. Jetzt bietet SENSODYNE® RAPID für Menschen mit schmerzempfindlichen Zähnen eine schnelle Hilfe: Nach nur einer Minute sanftem Einmassieren einer erbsengroßen Menge am sensiblen Zahn wird die Schmerzempfindlichkeit gelindert. In einer Studie erzielte SENSODYNE® RAPID bei 85 Prozent der Probanden eine messbare Verbesserung (GSK data on file, zur Veröffentlichung eingereicht). Durch zweimal tägliches Anwenden mit der Zahnbürste wird



ein lang anhaltender Schutz vor Schmerzempfindlichkeit aufgebaut. SENSODYNE® RAPID mit Strontiumacetat-Formel bildet eine tiefe und säurestabile Okklusionsbarriere.

Die offenen Dentinkanälchen werden verschlossen. Schmerzauslösende Reize durch warme, kalte, süße oder saure Speisen und Getränke können so nicht mehr an den Zahnnerv weitergeleitet werden.

**GlaxoSmithKline  
Consumer Healthcare  
GmbH & Co. KG**  
Tel.: 07 22 3/76-0  
[www.sensodyne.de](http://www.sensodyne.de)

ANZEIGE

[www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)  
FINDEN STATT SUCHEN. **ZWP online**

## Multifunktions-Ultraschallgerät: Der Alleskönner

Unterstützt durch die neueste technische Errungenschaft von NSK – dem iPiezo engine – bietet das Varios 970 für jede Anwendung optimale und stabile Vibrationsfrequenzen – von der sanften Minimal- bis hin zur effektiven Maximaleinstellung. Die Leistungseinstellung wird dabei so fein geregelt, dass ein und dasselbe Gerät höchst effizient in der Endodontie, der Parodontologie und der Prophylaxe eingesetzt werden kann. Mit dem neuen Handstück, dem Varios 2, verfügt NSK über das schlankste und leichteste seiner Klasse und bietet dem Anwender hervorragenden Zugang zum Behandlungsfeld. Darüber hinaus ist das Varios2 Lux-Handstück mit Doppel-LED ausgestattet, was in Kombination mit der grazilen Form für einmalige Sichtverhältnisse sorgt. Das Varios 970 verfügt über zwei unabhängige Kühlmittelflaschen (je 400 ml) und ein großes, intuitiv zu bedienendes Bedienfeld sowie ein Display, auf dem alle aktuellen Ein-



**ZWP online**  
 Weitere Informationen zu diesem Unternehmen befinden sich auf [www.zwp-online.info](http://www.zwp-online.info)

stellungen übersichtlich angezeigt werden. Als Varios 170 können die Vorteile des Varios 2-Handstücks auch in die vorhandene Behandlungseinheit integriert werden. Dabei ist das Varios 170 LED Einbaumodul das kleinste der Welt und findet in praktisch jeder Einheit Platz.

Varios 970 und Varios 170 steht jeweils im Set mit drei Aufsätzen (G4, G6, G8) sowie drei Drehmomentschlüsseln und einer Steribox zur Verfügung.

**NSK Europe GmbH**  
**Tel.: 0 61 96/7 76 06-0**  
**E-Mail: [info@nsk-europe.de](mailto:info@nsk-europe.de)**

## Implantatpflege:

## Spezielle Pflege für die Dritten

Unter den Patienten, die neun bis 14 Jahre Implantate tragen, leiden ca. 16 Prozent an fortgeschrittenen Infektionen und Knochen-schwund. (Roos-Jansäker A-M et al. Long



time follow up of implant therapy and treatment of periimplantitis. Swed Dent J Suppl 2007; 188:7–66.) Es ist wichtig, auf neue Zähne zu achten, denn die Qualität der Implantatpflege ist ausschlaggebend für ihre Haltbarkeit – unabhängig davon, was für ein Implantat der Patient trägt. Das Implantat

sollte jeden Tag gereinigt werden, besonders sorgfältig am Zahnfleischrand. Zum Zähneputzen sollte dafür wie gewohnt eine weiche Zahnbürste in kleinen kreisenden Bewegungen benutzt werden. TePe bietet eine Vielzahl an Spezialbürsten, die den individuellen Bedürfnissen angepasst sind. Es bedarf einer besonderen Pflege, um die rauen Implantatoberflächen und die schwer zugänglichen Bereiche reinigen zu können. Interdentärbürsten reinigen auch Implantatflächen effektiv, die die Zahnbürste nicht erreicht. Das TePe Sortiment der Interdentärbürsten ist in zwei verschiedenen Borstenstärken und vielen verschiedenen Größen – passend für jeden Zwischenraum – erhältlich. Neu ist die Implant Care™, die innovative Bürste mit einem einzigartigen Winkel erleichtert die schwere palatinale und linguale Reinigung bei Implantaten.

**TePe Mundhygieneprodukte**  
**Vertriebs-GmbH**  
**Tel.: 0 40/51 49 16 05**  
**[www.tepe.com](http://www.tepe.com)**

## Photo Mirror Demister

Der beschlagfreie Spiegel für die dentale Fotografie



Ihr Helfer bei  
 der Aufklärung  
 und Beratung  
 Ihrer Patienten!

- Beschlagfreie Spiegeloberfläche
- Einfache Handhabung und sichere Anwendung
- Verzerrungsfreie und farbgetreue Bildaufnahmen
- Verbesserte Unempfindlichkeit gegen Kratzer
- Einfache Fokussierung Ihrer Digitalkamera auf Spiegeloberfläche
- Spiegelkassette im Professional-Kit bietet komfortable Sterilisation

**JETZT BESTELLEN UND  
 10 % SPAREN!\***

\*Aktion gültig bis 15.10.2010