

## Homewhitening – Praxisplus mit Potenzial

Neue Kampagne von Ultradent Products unterstreicht authentische Wirkung von Opalescence Go™.



«My Smile is Powerful» – im Rahmen einer neuen Kampagne sorgt Ultradent Products mit dem wohl schönsten Lächeln derzeit für Aufsehen. Die Protagonisten sind keine Models und stehen zu dem, was sie sind: authentisch und selbstbewusst! Ziel der Kampagne ist es, zu zeigen, welche Wirkung ein natürliches Lächeln haben kann und wie einfach sich kosmetische Zahnaufhellung in jeden Alltag integrieren lässt. Dabei werden Opalescence PF™ und

Opalescence Go™ in den Fokus gerückt.

Opalescence Go ermöglicht Patienten die sichere und schnelle Zahnaufhellung für zu Hause – und Praxen die Chance für anhaltenden wirtschaftlichen Erfolg. Preiswert und effizient schenkt es Patienten strahlend weisse Zähne mit einem Mehrwert für beide Seiten. So kann Opalescence Go mit 6% Wasserstoffperoxid nach nur einer Sitzung im Behandlungsstuhl bequem auf dem

heimischen Sofa angewendet werden; zeitliche und personelle Praxisressourcen entfallen. Dafür werden ganz einfach die gebrauchsfertigen UltraFit™ Trays getragen. Diese verbleiben an fünf bis zehn Tagen für jeweils 60 bis 90 Minuten auf den Zahnreihen. Bis zum gewünschten Ergebnis und genau dann, wann der Patient es möchte. Für viele ist Opalescence Go – erhältlich in den Geschmacksrichtungen Mint und Melone – daher der ideale Einstieg in die professionelle Zahnaufhellung und oftmals der Beginn einer langfristigen Patientenbindung und -compliance, damit das schönste Lächeln für immer bleibt. Eine clevere Entscheidung!

Ab sofort gibt es Opalescence Go in einer neuen Verpackung und im praktischen Spendersystem: modern, ästhetisch und jetzt auch mit einer Opalescence Whitening Toothpaste im Patientenkit\*.

\*Das Patientenkit enthält Material für zehn Anwendungen.

**Ultradent Products GmbH**  
Tel.: +49 2203 3592-15  
www.ultradent.com/de



## Natürliche Passform und Flexibilität

Neuer Hybridkeramik-CAD/CAM-Block CERASMART270 von GC.

GC strebt kontinuierlich nach Verbesserungen und präsentiert einen neuen, verfeinerten CAD/CAM-Block, CERASMART270, der durch Verwendung der FSC-Technologie entwickelt wurde. Das innovative GC-Produkt sorgt für eine verbesserte Oberflächenbehandlung der Füllstoffe. Dadurch entstehen eine stärkere Verbindung zwischen Füllstoffen und Matrix sowie eine homogene Füllstoffdispersion. Beide haben einen grossen Einfluss auf die physikalischen Eigenschaften. Zusammen mit einem höheren Füllstoffgehalt wird eine stärkere Verbindung zwischen Füllstoffen und Matrix erreicht. Aufgrund dessen wurde CERASMART270 entwickelt, ein neuer Hybridkeramik-CAD/CAM-Block mit verbesserten physikali-

schen und ästhetischen Eigenschaften.

CERASMART270 steht mit seiner verbesserten Stabilität und Verschleissfestigkeit an der Spitze des technologischen Fortschritts der Zahnmedizin. Die Oberflächen bleiben dauerhaft sehr glatt und glänzend, was sich positiv auf das ästhetische Erscheinungsbild auswirkt

und gleichzeitig die Abnutzung des Gegenkiefers vermeidet. Darüber hinaus wurde die Bruchenergie zum Dämpfen der Kaukräfte verbessert. Dadurch eignet sich dieses Material hervorragend für die Behandlung von abradieren Gebissen.

Das Fräsen von CERASMART270 ist schnell und effizient, sodass in kürzester Zeit Restaurationen mit präzisen, feinen Rändern und optimaler Passform hergestellt werden können. Zudem kann es leicht poliert und intraoral angepasst werden, was sowohl Zeit als auch Geld spart.

CERASMART270 ist in mehreren Farben und zwei Transluzenzstufen erhältlich. Es kann mit OPTIGLAZE color für eine lebendigere Ästhetik weiter charakterisiert werden. Aufgrund der zahlreichen Vorteile eignet es sich für viele Indikationen, von Inlays und Onlays bis zu Veneers und Kronen auf Zähnen und Implantaten.

**GC Europe N.V.**  
Tel.: +32 16 741000  
www.gceurope.com

ANZEIGE

# calaject.de

„schmerzarm+komfortabel“

## Zwei Instrumenten-Sets, die überzeugen

«Dentastic Five» und «Smoozie» von Komet Dental.


Wer wünscht sich im Praxisalltag nicht ein Set von ausgesuchten Instrumenten, die für bestimmte Behandlungsoptionen perfekt zusammengestellt sind? Komet Dental/ Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG erfüllt Ihnen diese Wünsche.

### «Dentastic Five»


Mit «Dentastic Five» können sämtliche Füllungen und Kronen zügig entfernt werden, denn sie bieten einen schnellen und effektiven Workflow sowohl zum Entfernen als auch zum Trennen. Sie eignen sich für alle gängigen Restaurationsmaterialien und sind am Behandlungsstuhl schnell griffbereit. Die Aufbereitung ist im belasteten Edelstahlständer eine sichere Sache.

Wer sie erst einmal testen möchte, entscheidet sich für das praktische Probierset. Die Bestandteile:

- H32: der Schonende, der alte Amalgamfüllungen hochwirksam zerspannt;
- H4NP: der Bissige, der selbst hartnäckige NEM-Kronen effizient entfernt;
- H4MCL: der Allrounder, der niedrig schmelzende Verblendkeramiken und auch harte Metallgerüste spielend meistert und
- Jack4ZR: der Spezialist, der bei adhäsiv befestigten Vollkeramikronen spielend eine Trennfuge anlegt.



Set Dentastic Five wiederaufbereitbar – REF 4687ST.314



Set Dentastic Five – REF 4687.314


### «Smoozies»

Jeder Patient freut sich auf den Augenblick, in dem endlich seine Brackets entfernt werden und er mit der Zunge wieder über die glatten Zähne streichen kann. Und der Behandler freut sich, wenn der Termin schnell, einfach und patientenfreundlich abläuft. Dafür sorgen die neuen «Smoozies», die violetten Spezialisten für Klebstoffentfernung.

Unsere neuen «Smoozies» arbeiten in nur zwei Schritten. Nach dem Entfernen der Brackets trägt zuerst der Hartmetall-Smoozie Klebstoffentferner schnell und vibrationsarm die Klebereste ab. Das geschieht dank der neuen Schneidengeometrie schnell und effektiv. Anschliessend kommt der «Smoozies» Klebstoffradierer zum Einsatz. Er ist extra sanft und radiert die noch verbliebenen Klebereste schonend vom Zahn, ohne den darunter liegenden Zahnschmelz zu

beschädigen. Die natürliche Zahnstruktur bleibt erhalten.

Das neue «Smoozies» Klebstoffentferner-Set für die schnelle und sichere Kleberentfernung von A bis Z. Übersichtlich sortiert in einem Instrumentenständer aus rostfreiem Edelstahl. Alles für einen professionellen Behandlungsablauf und ein perfektes Ergebnis.



Set Smoozies wiederaufbereitbar – REF 4688ST.204

**Komet Dental**  
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG

Vertrieb in der Schweiz:  
**Rodent AG**  
Tel.: +41 71 763 90 60  
www.rodent.ch