


## Prophylaxe leicht gemacht

Varios Combi Pro von NSK punktet mit modernster Ultraschalltechnologie.



Das Prophylaxegerät Varios Combi Pro bietet eine Vielzahl an Features. Eine große Besonderheit ist zum Bei-

spiel die komplette Trennung der medienführenden Kanäle vom Steuergerät, wodurch eine äußerst geringe Störanfälligkeit und eine unkomplizierte

Wartung realisiert werden. Die Ultraschallfunktion basiert auf der bewährten NSK Varios-Technologie. Dank der iPiezo-Elektronik

mit ihrem Auto-Tuning- und Feedback-System steht immer die erforderliche Leistung an der Aufsatzspitze zur Verfügung - für eine kraftvolle Zahnsteinentfernung oder auch sensible Parodontalbehandlung. Das schlanke und federleichte Ultraschall-Handstück mit LED-Licht bietet dabei stets guten Zugang und überragende Sicht. Ein ergonomisches Handstück mit schlanker Spitze vermittelt eine hervorragende Beweglichkeit und rückt damit auch hintere Molaren in erreichbare Nähe. Durch den gleichmäßigen und exakt regulierbaren Pulverstrahl wird eine effiziente und zeitsparende Pulverstrahlbehandlung ermöglicht. In seiner Grundausstattung beinhaltet Varios Combi Pro die Pulverstrahleinheit für die supragingivale Anwendung in Verbindung mit den NSK FLASH

pearls (Kalzium). Die Handstücke werden bei Entnahme aus dem Gerät automatisch aktiviert, und es schaltet sofort in den jeweiligen Modus. Varios Combi Pro ist serienmäßig mit einem ergonomischen Multifunktionsfußschalter ausgestattet, der eine intuitive Bedienung ermöglicht. Ebenso enthält das Gerät ein Basis-Set an Ultraschallaufsätzen und eine Startmenge an Kalziumpulver (FLASH pearl), sodass es umgehend in Betrieb genommen werden kann. «

**NSK Europe GmbH**  
Tel.: 06196 77606-0  
www.nsk-europe.de  
Stand: C18

## Fehlersuche mit Gewinnchancen

PVS dental identifiziert Verbesserungspotenziale in der Abrechnung.

Die Messebesucher der Fachdental Leipzig/id infotage dental 2019 erwartet in diesem Jahr eine besondere Herausforderung - es geht um die professionelle Fehlersuche. Nicht in zahnärztlicher Hinsicht,

sondern rund um Fragen und Themen der zahnärztlichen Privatliquidation. Die PVS dental nimmt es damit ganz genau: Sie baut auf eine 90-jährige Tradition, Erfahrung und Wissensaneignung in der Privatliquidation und bietet die genaueste Rechnungsprüfung auf dem deutschen Markt.


Um ein Beispiel zu geben: Bei 97 von 100 PVS dental Neukunden identifizieren ihre Spezialisten Verbesserungspotenziale in der Abrechnung. Wer sich jetzt fragt „Wie steht es um meine Abrechnungsprozesse?“, ist bei PVS dental genau richtig.

Auf dem Messestand der PVS dental dürfen sich die Messebesucher selbst einmal auf Fehlersuche begeben - nicht bitterernst, sondern im Rahmen einer kurzweiligen Fehlersuche in überraschenden Bildervergleichen. So tauchen schon mal ein Hummer, eine Kuckucksuhr und ein Adler auf dem Messestand auf. Akribische Fehlersuche lohnt sich: Das dürften auch die Teilnehmer des Gewinnspiels mit Hummer & Co. erleben. Aber der größte Fehler wäre immer noch, diesen Messestand nicht zu besuchen - Doreen Müller, Gebietsleiterin für die Region Dresden, Leipzig und Chemnitz, freut sich darauf, Interessierte am Stand B58 persönlich kennenzulernen und individuell zu beraten. «

**PVS dental GmbH**  
Tel.: 06431 28580-0  
www.pvs-dental.de  
Stand: B58

## Effizienter Solo-Auftritt

XO CARE sorgt für konzentriertes Arbeiten ohne Unterbrechung.



In Zeiten von Fachkräftemangel bei ZFAs und einer Konzentration auf effiziente Arbeit rückt die Solo-Behandlung zunehmend in den Fokus der Zahnärzte. Die Behandlungseinheit des dänischen Herstellers XO CARE erfüllt hierfür alle Voraussetzungen: Der Instrumententräger der XO FLEX hat ausbalancierte Instrumente und ist über dem Patienten platziert, sodass der Zahnarzt kurze Greifwege hat. Zahnarzt Dr. Karsten Priehn aus Münster hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht und rät seinen Kollegen, die Arbeitsposition häufiger zu wechseln, um eine gute Sicht auf die Zahnflächen zu haben und den Rücken zu

entlasten. Seine Kollegin Dr. Karina Schick empfiehlt, bei Solo-Behandlungen im Oberkiefer die Nackenstütze so weit nach unten einzustellen, dass der Kopf des Patienten nach hinten gestreckt ist. „Viele Kollegen nutzen die Verstellbarkeit der Nackenstütze nicht aus, weil sie befürchten, dass die Position für den Patienten unangenehm ist“, sagt die Zahnärztin aus Westerburg. „Ich kann das nicht bestätigen und habe dafür eine sehr gute direkte Sicht, ohne mich verdrehen zu müssen.“

Durch die Platzierung des Instrumententrägers über der Brust des Patienten kann sich der Zahnarzt

voll und ganz auf die Behandlung konzentrieren. Das gelingt auch, weil die Instrumente ausschließlich über den Fußanlasser bedient werden. Im Unterschied zu vielen anderen Behandlungseinheiten ist er nicht funkbasiert. Das schützt nicht nur vor Kreuzkontamination, sondern auch vor unliebsamen Pausen etwa durch eine unterbrochene Funkverbindung. «

**XO CARE A/S**  
Tel.: 0151 22866248  
www.xo-care.com  
Stand: C10

## It's time to GLO

Alles fürs professionelle Home-Bleaching.



© Bisico

Das preisgekrönte Home-Bleaching Produkt GLO Science Pro Home wird in einem eleganten Beautycase angeboten. Darin enthalten ist alles, was für ein professionelles Home-Bleaching benötigt wird. Auch ein Mundstück ist im Lieferumfang bereits enthalten. Einzigartig ist die im GLO-Mundstück integrierte Lampe, die LED-Licht und aktivierende Wärme (42 °C) kombiniert. Die Effektivität des Bleaching-Prozesses ist dadurch 5-mal höher als bei Anwendungen ohne Lampe.

Das Bleaching-Gel in den wiederver-schließbaren G-Vial-Ampullen lässt sich mittels innovativer Pinselspitze leicht auf die Zähne applizieren. Das

GLO-Mundstück wird über ein Touchdisplay auf dem GLO-Regler aktiviert. Während der Anwendung kann sich der Patient frei und uneingeschränkt bewegen. Nach der Behandlung lässt sich das Gel rückstandslos mit Wasser von den Zähnen abspülen. Die geringe Konzentration H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> von 6%, in Kombination mit kurzen, intensiven Anwendungsintervallen von 8 Minuten sorgt für eine effektive Wirkung des Gels auf der Zahnschmelzoberfläche, ohne Irritationen am Zahnfleisch hervorzurufen. Ein neutraler pH-Wert zwischen 7 und 9 während des Bleaching-Prozesses verhindert jegliche Sensibilitäten. Nach 8 Minuten schaltet sich die Lampe im Mundstück auto-

matisch ab und beugt so Überreaktionen vor.

Dank modernster Technologie werden bis zu 5 Stufen weißere Zähne in nur 5 bis 10 Tagen erzielt. Anwender sind beeindruckt von der einfachen Handhabung, dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis und den lang anhaltenden höchstethischen Ergebnissen. ◀

**Bisico Bielefelder Dental-silicone GmbH & Co. KG**  
Tel.: 0521 8016800  
www.bisico.de  
Stand: C01

## Einfach mehr sehen

Neue Intraoralkameras ermöglichen Diagnostik und Patientenkommunikation zugleich.

Zur IDS 2019 stellte Good Drs zwei neue multifunktionale Kameras vor. Beide besitzen einen 5-Megapixel-Sensor und einen erweiterten Autofokusbereich, der sowohl extraorale als auch intraorale Aufnahmen ermöglicht. Während die Whicam M den Arbeitsbereich einer klassischen intraoralen Kamera abdeckt, dient die INSPIRE sowohl der Patientenkommunikation als auch der Diagnostikunterstützung. Good Drs ist es gelungen, die bisher notwendigen Wechsel-

köpfe in einem kleinen Aufnahme-kopf zu integrieren. Sensationell ist die Möglichkeit, mit nur einer Aufnahme drei verschiedene Modi abzudecken. Einmal Auslösen, erzeugt eine optische Aufnahme, eine Transilluminationsaufnahme im Infrarotbereich und eine Fluoreszenzaufnahme im 405-Nanometer-Bereich. Selbstverständlich können die Aufnahmen auch separat erstellt werden. Beide Kameras haben wie gewohnt die eingebaute Sensormaus, die das einfache Be-

dienen des Computers ermöglicht. Ebenso bleiben der vorbildliche Service, kostenfreie Updates und Support erhalten. ◀

**Good Doctors Germany GmbH**  
Tel.: 0228 53441465  
www.gooddrs.de  
Stand: A47



## Wellness für die Hände

Mit Lanolin und Vitamin E: Supergloves Nitril Bio-Care von KANIEDENTA.

Fast alle Nitril-Handschuhe werden durch die Beigabe von Zink, Schwefel und chemischen Akzeleratoren hergestellt. Der neue Supergloves Nitril Bio-Care wird ohne diese Schwermetalle produziert und ist daher völlig geruchlos. Die Innenseite dieses weltweit einzigartigen Handschuhs ist mit einer feuchtigkeitsspendenden Pflegelotion aus Lanolin und natürlichem Vitamin E beschichtet.

Diese Beschichtung pflegt die Hände und erleichtert das Anziehen des Supergloves Nitril Bio-Care Handschuhs. Das Schwitzen der Hände und das Risiko von Hautrissen werden deutlich reduziert. Lanolin baut

auf beanspruchten Hautoberflächen, die ständigen Reizen ausgesetzt sind, eine Barriere auf, die Feuchtigkeit zurückhält und Verdunstung verhindert. Vitamin E beruhigt irritierte Hände, wirkt entzündungshemmend und beugt somit weiteren Schädigungen vor. Supergloves Nitril Bio-Care Handschuhe sind deshalb für Allergiker oder bei Neurodermitis besonders empfehlenswert. ◀

**KANIEDENTA GmbH & Co. KG**  
Tel.: 05221 3455-0  
www.kaniedenta.de  
Stand: A89



© KANIEDENTA GmbH & Co. KG


## Einfache, unkomplizierte Interdentalreinigung

Sunstar stellt die GUM® SOFT-PICKS® Advanced vor.

Die mechanische Plaque-Entfernung ist die wichtigste Maßnahme zur Prävention von Karies und Gingivitis. Neben täglichem Zähneputzen mit der Zahnbürste ist auch die gründliche Pflege der Interdentalräume elementar. GUM® SOFT-PICKS® erleichtern eine gründliche und vollständige Zahnzwischenraumpflege deutlich. Sie sind metallfrei, dadurch besonders angenehm, flexibel und sicher und damit auch für Personen geeignet, die mit Zahnseide weniger gut umgehen können. Sie enthalten kein Hartplastik, sind holz-, latex- und silikonfrei und können so von Menschen mit sensiblem Zahnfleisch wie auch von Allergikern problemlos angewendet werden. Der Reinigungsbereich der Bürstchen ist konisch geformt und dadurch für unterschiedliche Interdentalraumgrößen geeignet.

GUM® SOFT-PICKS® Advanced zeichnen sich neben dem innovativen Design und dem ergonomischen Griff vor allem durch die Kurvenform aus, die der natürlichen Wölbung des Kiefers angepasst ist. So lassen sich alle Zahnzwischenräume – auch die der Molaren – besonders leicht erreichen.

Die Interdentalreiniger sind in drei Größen (Small, Regular und Large) erhältlich. Ein in der Verkaufs-packung enthaltenes praktisches Reiseetui garantiert auch unterwegs eine saubere und sichere Möglichkeit der Aufbewahrung. ◀



**Sunstar Deutschland GmbH**  
Tel.: 07673 885-10855  
www.professional.sunstargum.com/de  
Stand: F56

## Produktneuheit für rosarotes Fingerspitzengefühl

Die Lady Pearl Nitrilhandschuhe sind jetzt neu im minilu-Shop.



■ Eine echte Lady trägt Handschuhe – und in der Zahnarztpraxis sowieso. Für Ladies, die ausgefallene Farbstatemente setzen wollen, hat das Online-Depot minilu.de eine passende Produktneuheit im Sortiment: Die Lady Pearl Nitrilhandschuhe in hippen Perlmutter-Rosa der Marke smartdent sehen aber nicht nur gut aus. Die latexfreien Untersuchungshandschuhe sind beidhändig verwendbar und verfügen über einen praktischen Rollrand. Durch ihre mikrogerauten Fingerspitzen ermöglichen sie ein sensibles Tastgefühl und einen sicheren Griff. Erhältlich sind die puderfreien, unsterilen Einmalhandschuhe in den Größen XS bis L. Hergestellt nach EN 455 und EN 374 können sie nicht nur als medizinische Handschuhe, sondern auch als

Chemikalienschutzhandschuhe zum Einsatz kommen.

„smartdent überzeugt uns immer wieder mit Einwegprodukten in bester Markenqualität. Neben den Lady Pearl Handschuhen führen wir deshalb in unserem mehr als 45.000 Artikel umfassenden Sortiment noch zahlreiche weitere smartdent-Produkte. Und die liefern wir wie alles innerhalb von 24 Stunden“, so Veith Gärtner, Geschäftsführer von minilu.de ◀

**minilu GmbH**  
Tel.: 0800 5889919  
www.minilu.de  
Stand: E73

## „Einmal GBT, immer GBT!

GBT, eine PZR, die mehr kann.

■ Die Guided Biofilm Therapy (GBT), ein evidenzbasiertes Acht-Schritte-Protokoll, ändert die heutige professionelle Zahnreinigung grundlegend: mehr Spaß, mehr System, mehr Zufriedenheit und vor allem weit bessere Ergebnisse – denn nur was man sehen

fernen. Die weiteren Schritte wie Beurteilung, Motivation, Qualitätskontrolle, Fluoridieren und Recall-Termin sind selbstverständlich.

GBT ist ein klinisches und wissenschaftlich geprüftes Protokoll auf hohem Qualitätsniveau. GBT bedeutet auch: Keine Gummikelche mehr, keine abrasiven „Polierpasten“ mehr, weniger Schall, weniger Ultraschall und kaum noch Handinstrumente. GBT vereint die wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse mit technisch hochmodernen präzisen Instrumenten in einer ganzheitlichen Behandlung und hilft als minimal-invasive Methode bei der Prävention von Karies, Gingivitis, Parodontitis, periimplantärer Mukositis, Periimplantitis und Zahnsteinbildung. Die Patienten sind begeistert – vor allem die Kinder – und kommen gerne wieder zum Recall. ◀

**EMS Electro Medical Systems GmbH**  
Tel.: 089 427161-0  
www.ems-company.com  
Stand: C64

kann, kann man auch entfernen. GBT heißt: Immer anfärben, zuerst mit AIRFLOW® und PLUS Pulver den Biofilm auf Zähnen und Zahnfleisch schonend wegsprühen. Dann gezielt den sichtbaren Zahnstein nur mit dem PIEZON® NO PAIN PS Instrument ent-



## Genaue Bildgebung – geringe Strahlenbelastung

Das Röntengerät X-Mind® trium True Low Dose überzeugt.

■ Das True Low Dose ist die neueste X-Mind® trium CBCT-Innovation von ACTEON®. Bis zu 50 Prozent weniger Strahlung<sup>1</sup> macht das Röntgen sicherer; gleichzeitig ermöglicht die präzise Bilderfassung und -wiedergabe eine zuverlässige Diagnose und effiziente Therapieplanung. Hinter diesen Vorzügen verbirgt sich ein durchdachtes System: Ein von ACTEON® entwickelter Algorithmus verringert die Belichtungszeit und sorgt für eine deutliche Reduktion der Strahlendosis. Zudem werden Kontraste besser sichtbar und das Bildrauschen vermindert – so können anatomische Strukturen bis ins Detail verfolgt und ausgewertet werden.

Ein neuer Erfassungsmodus bringt Röntgensensor und Quelle näher an den Patienten; in unmittelbarer Nähe zum Kopf wird weniger Strahlung emittiert. Dabei entspricht die Bildqualität uneingeschränkt der standardmäßigen Erfassung.<sup>2</sup>

Hochmoderne Hilfsmittel ermöglichen eine noch zuverlässigere Diagnose und

erleichtern klinische Entscheidungen: Dank der integrierten Präzisionssoftware ACTEON® Imaging Suite können mit dem X-Mind® trium Knochendichte und Implantate mit einem Klick bewertet und komplette Berichte in weniger als einer Minute erstellt werden. Auch für endodontische Fälle ist das X-Mind® trium mit einem kleinen Sichtfeld (Ø40x40) und ultrahochauflösenden Bildern (75µm) prädestiniert. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem die FOVs 60x60, 80x90 und 110x90. Ferner ermöglicht das X-Mind® trium den Abgleich bestehender 2D-Panoramaaufnahmen mit 3D-Bildern und ggf. digitalen cephalometrischen Analysen in der Ceph-Version.

Erleben Sie die Implantatplanung mit Knochendichtemessung live auf unserem Stand! ◀

**ACTEON® Germany GmbH**  
Tel.: 0211 169800-0  
www.acteongroup.com  
Stand: E60



1 Verhältnis basierend auf DAP-Messungen aus standardmäßigen X-MIND® trium-Einstellungen: 90 kV - 8 mA - 300 DAP (mGycm<sup>2</sup>)  
2 Patent angemeldet

© ACTEON®

## Höchste Zuverlässigkeit trifft auf innovative Technologie

Die Behandlungseinheit E-matic verbindet Ergonomie und modernste Dentaltechnik.



■ ULTRADENT präsentiert die neue Behandlungseinheit auf höchstem Niveau: Die E-matic überzeugt durch höchste Zuverlässigkeit und gesunde Ergonomie und kann mit allen Instrumenten und Funktionen ausgestattet werden, die man sich wünscht. Komfort für Behandler und Patient gibt es hier in Serie.

Zwei weitere Gelenke sorgen für eine passgenaue, ergonomische Ausrichtung zum Behandler. Ein Hochleistungsmotor und eine neue Steuerung bieten Soft-Start/-Stopp, mit komfortablem Bewegungen des Patienten durch leisen, vibrationsfreien und schnellen Lauf.

Designdetails mit fließenden, gut zu reinigenden Formen und einer Wassereinheit mit großer, bequemer Speischaule runden diese neue Einheit harmonisch ab. Die Instrumentenköcher von Arzt- und Assistenzelement sind per Knopfdruck abnehmbar und sterilisierbar. E-matic lässt sich mit der sehr beque-

men Soft/Lounge-Polsterung ausstatten. Dieses Komfort-Polster hat bereits für sein exzellentes Lounge-Gefühl beste Bewertungen erhalten.

Interessierte können die ULTRADENT Behandlungseinheit auf den Fachmessen selbst erleben. ◀

**ULTRADENT Dental-Medizinische Geräte GmbH & Co. KG**  
Tel.: 089 420992-70  
www.ultradent.de  
Stand: C34

## Sicherheit im Aufbereitungsprozess

ALPRO MEDICAL bietet umfassende Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten mit System.



■ Aufgrund des komplexen Aufbaus sind insbesondere die Reinigung der Innenflächen und Medienkanäle im zahnärztlichen Übertragungsinstrument bei der Aufbereitung wichtig. Mit den Produkten WL-clean, WL-cid und WL-dry/WL-Blow bietet ALPRO MEDICAL ein sicheres, jetzt auch voll viruzides System zur manuellen Aufbereitung (einschließlich semikritisch B) für Übertragungsinstrumente an.

Bei der Anwendung ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass nur die in den Gutachten von ALPRO MEDICAL spezifischen Adapter verwendet werden. Nur diese sind auch vom Hersteller der Instrumente für diesen Einsatz freigegeben und gewährleis-

ten eine zuverlässige Entfernung der Anschmutzungen der Innenflächen.

Die effektive Reinigungslösung WL-clean wird vor der Desinfektion mit WL-cid angewendet. WL-cid erfüllt aktuelle Anforderungen von VAH (mykobakterizid, fungizid) und ist voll viruzid wirksam gemäß EN 14476 und EN 16777 gegen behüllte sowie unbehüllte Viren. Somit ist eine Aufbereitung einschließlich semikritisch B kategorisierter Instrumente mit diesen Verfahren uneingeschränkt möglich.

Im Anschluss an die Reinigung und Desinfektion werden die InstrumentInnenflächen mit WL-dry oder WL-Blow ausgeblasen, getrocknet

und gemäß Herstellerangaben auf der „reinen Seite“ im Aufbereitungsraum gepflegt. Nach nur wenigen Minuten können die behandelten Turbinen, Hand- und Winkelstücke, je nach Risikobewertung, unmittelbar am nächsten Patienten verwendet werden. Eine zusätzliche thermische Behandlung ist nur in Ausnahmefällen (Seuchenfall gem. RKI) oder an kritisch eingestufteten Hand- und Winkelstücken notwendig. ◀

**ALPRO MEDICAL GmbH**  
Tel.: 07725 9392-0  
[www.alpro-medical.de](http://www.alpro-medical.de)  
Stand: D24

## 1.000 Farben Weiß in einer Spritze

Mit OMNICHROMA by Tokuyama Dental immer die richtige Farbe zur Hand.

■ Die meisten Kompositmaterialien hängen heute von der chemischen Farbe der zugesetzten Pigmente ab, um bestimmte Farbtöne menschlicher Zähne nachzuahmen. Diese Kompositmaterialien sind in ihrer Fähigkeit, sich der Echtfarbe anzupassen, eingeschränkt. Eine A1 entspricht nicht einer A4, und menschliche Zähne folgen nicht perfekt dem VITA-Sortiment.

Die Smart Chromatic Technology von OMNICHROMA by Tokuyama Dental ist die erste Anwendung im Bereich Komposite, die strukturelle Farbe als Hauptfarbmechanismus nutzt. Wenn Umgebungslicht durch die kugelförmigen Füllstoffe in OMNICHROMA by Tokuyama Dental strömt, erzeugen sie eine rote bis gelbe Strukturfarbe, die natürlichen Farben aller menschlichen Zähne. Die rot-gelbe Farbe

ergänzt sich mit der reflektierten Farbe des umgebenden Echtzahnes zu einer nahtlosen Übereinstimmung. Das Ergebnis ist eine besondere Farbanpassungsfähigkeit in Kombination mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften und hoher Polierbarkeit.

Für die Zahnarztpraxis bedeutet das, neben einer vereinfachten Bestandsführung und einer Verringerung von abgelaufenem Komposit, auch die Reduzierung von Sonderfarben, die nur gelegentlich verwendet werden. Immer hat man die richtige Farbe zur Hand!

OMNICHROMA by Tokuyama Dental wird empfohlen für direkte Front- und Seitenzahnrestaurationen, direkte Veneers, Diastema-Verschluss sowie zur Reparatur von Porzellan oder Komposit. ◀

**Tokuyama Dental Deutschland GmbH**  
Tel.: 02505 938513  
[www.tokuyama-dental.de](http://www.tokuyama-dental.de)  
Stand: C72



Sie drucken das.

## FotoDent® IBT DLP-Kunststoff

Lichthärtender Kunststoff zur Herstellung von transparenten, kieferorthopädischen Übertragungsschienen mittels 385 nm-LED-basierter Stereolithographieverfahren. Überprüfung der korrekten Bracketpositionen jederzeit möglich – vor und nach dem Verkleben. Zur obligatorischen Nachhärtung von mit FotoDent® IBT gefertigten Bauteilen empfehlen wir das Hochleistungslichthärtengerät PCU LED N<sub>2</sub> – für Bauteile ohne Inhibitionschicht.



FotoDent® IBT 385 nm

- Optimale Flexibilität
- Einfaches Entfernen
- Für alle gängigen Bracketsysteme

## Kostenersparnis mit ganzheitlichem Wasserhygiene-Konzept?

BLUE SAFETY verrät die Antwort auf der Fachdental Leipzig/id infotage dental.

■ Mit rechtssicherer Wasserhygiene Tausende Euro pro Jahr sparen? Wie das möglich ist, verrät BLUE SAFETY auf der Fachdental Leipzig/id infotage dental am Beratungsstand E55. Die Praxishygiene-Spezialisten haben sich inzwischen seit fast zehn Jahren der Wasserhygiene in der Dentalbranche verschrieben. Und das mit einem revolutionären Ansatz: Seinen Schwerpunkt legt BLUE SAFETY auf die ganzheitliche Betreuung von Zahnmedizinern und ihren Praxisteams. Statt nur eine Anlage zu installieren, begleiten die Wasserexperten von der ersten Beratung über die Entwicklung einer individuellen Lösung



© BLUE SAFETY

bis hin zum täglichen Einsatz – stets unter Berücksichtigung technischer, rechtlicher und mikrobiologischer Faktoren.

Und das immer mit einem klaren Ziel vor Augen: Praxisinhaber und deren Mitarbeiter als verlässlicher Partner mit einem Full-Service-Paket zu entlasten und bestmöglich zu unterstützen. Damit sie sich mit gutem Gefühl ganz ihrer Leidenschaft widmen können – der Behandlung ihrer Patienten.

Ob akutes Problem oder präventiv: In Leipzig können Interessierte die Gelegenheit nutzen und mit den Wasser-

experten ins Gespräch kommen – und sich die aktuelle Sammeltasse sichern.

Übrigens: Mit etwas Glück gewinnen die Messebesucher sogar ein iPad Pro, iPhone XS oder iPhone XR im exklusiven Herbstmesse-Gewinnspiel. Teilnahmemöglichkeiten nur am Stand der Wasserexperten von BLUE SAFETY. ◀

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

**BLUE SAFETY GmbH**

Tel.: 00800 88552288

www.bluesafety.com

Stand: E55

## Aktivsauerstoffprodukte zur begleitenden Behandlung

OXYSAFE von Hager & Werken wirkt positiv auf entzündete Zahnfleischtaschen.

■ OXYSAFE Professional Produkte von Hager & Werken enthalten die patentierte Ardox-X®-Technologie auf Aktivsauerstoffbasis (Kohlenwasserstoff-Oxoborat-Komplex), die durch Kontakt mit der Haut oder Schleim-

haut aktiviert wird. Dieser Komplex fungiert als Matrix, die den Aktivsauerstoff in dem zu behandelnden Bereich freisetzt. Hierdurch wird sofort die Anzahl der gramnegativen Bakterien reduziert.

OXYSAFE eliminiert schädliche, anaerobe Bakterien (auch in der Tasche), die für Parodontitis und Periimplantitis verantwortlich sind. Das mit Sauerstoff angereicherte Mikromilieu hat einen nachweislich positiven Effekt auf die Behandlung entzündeter Zahnfleischtaschen.

Bewusst wurde auf körperschädigende Inhaltsstoffe, wie z.B. Wasserstoffperoxide und Radikale, verzichtet. Die Applikation von OXYSAFE Gel Professional unterstützt die parodontale Regenerationstherapie von Weichgewebe, das durch Periimplantitis geschädigt wurde. OXYSAFE Professional wirkt sowohl antibakteriell als auch antifungizid und unterstützt durch seinen erhöhten Sauerstoffanteil die Regeneration von entzündetem Gewebe. Es schützt die Mundflora und verursacht keinen Zelltod bei Erythrozyten oder Leukozyten. Ebenso werden weder Mukosazellen noch Osteoblasten angegriffen (Berendsen et al. 2014).<sup>1</sup> ◀

<sup>1</sup> Berendsen et al. (2014): Ardox-X® adjunctive topical active oxygen application in periodontitis and periimplantitis – a pilot study, 2-18.

**Hager & Werken GmbH & Co. KG**

Tel.: 0203 99269-0

www.hagerwerken.de

Stand: C16



## Paul forever

Neuer Auftritt für HORICO-Separierstreifen.

■ Die Firma Hopf, Ringleb & Co. (HORICO®) ist Experte für rotierende Instrumente und Separierstreifen und befindet sich seit vier Generationen in Familienhand. Firmengründer Ober-Ing. Paul Hopf erfand vor über 100 Jahren den ersten metallbasierten Separierstreifen der Welt.

(IPR) sowie zur Finierung von Füllungen eingesetzt.

Das Streifenhaltersystem „Paul“ bietet mehrere Vorteile. Zum einen ist es ergonomisch: Der Streifenhalter ist leicht zu greifen und hat in der Griffmulde Rillen, die festen Halt bieten. Der Streifen lässt



Inspiziert von Paul Hopf und seiner Innovation trägt das neue Streifenhaltersystem den Namen „Paul“. Es besteht aus einem kurzen HORICO-Separierstreifen, der in einen Halter aus Medizinal-Kunststoff eingearbeitet wurde. „Paul“ ist erhältlich als Sägezahnstreifen (weiß, 414Paul), aber auch als Diamantstreifen (blau für Normalkorn 354Paul, rot für Feinkorn C354Paul). Der weiße Sägezahnstreifen wird zur Weitung der Zahnzwischenräume bei Zahnengstand und zur Entfernung von Zementresten angewendet. Der Diamantstreifen wird zur Formung und Reduktion von Approximalflächen

sich komfortabel anwenden. Die Anwendung ist außerdem sehr sicher, denn der Halter begrenzt die Eindringtiefe des Streifens zwischen den Zähnen; zudem gibt es keine scharfkantigen Streifenenden. Durch sein funktionales Design verbraucht der schlanke Halter wenig Platz und ist stabil. „Paul“ ist wiederverwendbar, sterilisierbar und auto-klavierbar. ◀

**Hopf, Ringleb & Co. GmbH & Cie**

Tel.: 030 8300030

www.horico.de

Stand: A42


## Perfektes Finish im Approximalbereich

Die neue Schallspitze von Komet sorgt für den „letzten Schliff“ bei der Veneer-Präparation.

■ Besonders schallaffine Praxen wird die folgende Nachricht freuen: Die VeneerFinisher sind jetzt ergänzend zum Perfect Veneer Preparations-(PVP-)Set erhältlich. Zur Erinnerung: Die zehn Instrumente im PVP-Set – formkongruent von der Tiefenmarkierung bis zur Finitur – decken sämtliche Formen von Frontzahnveneers ab. Wenn eine Extension

der Veneers nach approximal und inzisal erfolgt, kommt bei rotierender Arbeitsweise die Kernfigur 868, der konische, ellipsoid abgerundete Diamantschleifer zum Einsatz. Das ist aufgrund der Nähe zum Nachbarzahn aber höchst anspruchsvoll. Deshalb sollte das abschließende Finish besser mit Schall erfolgen: Die VeneerFinisher entsprechen in der Form den

Diamantschleifern, sind aber der Länge nach halbiert. Das verhindert sicher die Verletzung des Nachbarzahns, liefert einen feinen Rand und ideale approximale Geometrien. Die VeneerFinisher sind also ein wunderbares Hilfsmittel, um die Approximalflächen perfekt zu finieren. Um sowohl mesiale als auch distale Flächen zu errei-



chen, stehen zwei Versionen (SF8868L bzw. SF8868R) zur Verfügung. ◀

**Komet Dental Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG**

Tel.: 05261 701-700

www.kometdental.de

Stand: A56

# DENTALZEITUNG

Fachhandelsorgan des Bundesverbandes Dentalhandel e.V.



## ABONNIEREN SIE JETZT!

**BESTELLUNG AUCH ONLINE MÖGLICH UNTER:  
[WWW.OEMUS-SHOP.DE](http://WWW.OEMUS-SHOP.DE)**

DENTALZEITUNG • OEMUS MEDIA AG • OEMUS.COM • DENTALZEITUNG.COM

Praxis \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Ja, ich abonniere die **DENTALZEITUNG** für 1 Jahr zum Vorteilspreis von 34,- Euro inklusive gesetzl. MwSt. und Versandkosten. Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht 6 Wochen vor Ablauf des Bezugszeitraumes schriftlich gekündigt wird (Poststempel genügt).

Datum \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

Widerrufsbelehrung: Den Auftrag kann ich ohne Begründung innerhalb von 14 Tagen ab Bestellung bei der OEMUS MEDIA AG, Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig schriftlich widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt.

Unterschrift \_\_\_\_\_

### OEMUS MEDIA AG

Abonnement-Service  
Holbeinstraße 29  
04229 Leipzig  
Tel.: +49 341 48474-315  
Fax: +49 341 48474-290  
grasse@oemus-media.de  
www.oemus.com



## Brandneues Duo aus Lupe und Licht

Bajohr OPTECmed präsentiert gleich zwei Neuheiten im Bereich Lupenbrillen.

Seit über 30 Jahren ist das Unternehmen Bajohr OPTECmed der Augenoptikexperte für professionelle Lupenbrillen und die dazu passenden Beleuchtungssysteme in Medizin und Technik. Mit gleich zwei Neuheiten seiner Exklusivmarke präsentiert sich der bundesweit führende Anbieter jetzt pünktlich zum heißen Fachmessen-Herbst: Die BaLUPO 3HD ist die brandneue hochauflösende Präzisionslupenbrille mit 3,5-facher Vergrößerung bei nur 44 Gramm Gewicht in der Sportfassung. Sie ist in fünf verschiedenen Arbeitsabständen verfügbar und ermöglicht dank der individuellen Maßanfertigung auch eine Sehstärkenkorrektur.

Passend dazu punktet das neue BaLEDO FreeLight als kabellose LED-Beleuchtung mit benutzerfreundlicher Touchfunktion und einer hohen Beleuchtungsstärke von 35.000 Lux. Im Lieferumfang sind

zudem drei Powerpacks enthalten, die die Arbeit ohne lästige Unterbrechungen ermöglichen. Das spezielle Design des Beleuchtungssystems verteilt das Gesamtgewicht von nur 23 Gramm gleichmäßig auf den Rahmen und minimiert so den Druck auf die Nase.

Die Kombination aus der Präzisionslupenbrille BaLUPO 3 HD und dem kabellosen LED-Lichtsystem BaLEDO FreeLight setzt damit neue Maßstäbe hinsichtlich Abbildungsgüte und Helligkeit. Das leichteste System sorgt zusätzlich für eine optimale Ergonomie während der Behandlung der Patienten. ◀

**Bajohr OPTECmed GmbH**

Tel.: 05561 319999-0

www.lupenbrille.de

Stand: E19



## Auf Los geht's los!

DAMPSOFT bietet Top-Angebote für Existenzgründer.



Man hat das Studium absolviert, einige Jahre in Anstellung verbracht – und nun öffnet sich die Tür für eine neue Möglichkeit: der Weg in die Selbstständigkeit. Ob sich dieser Weg wie ein Spaziergang oder eher wie eine schwierige Kletterpartie anfühlt, wird ganz entscheidend dadurch mitbestimmt, welchen Partner man an seiner Seite hat – beispielsweise, wenn es um das Thema Praxissoftware geht.

Denn egal, ob eine Praxisübernahme oder eine Neugründung das Ziel ist: Die „Schaltzentrale“ jeder modernen Zahnarztpraxis ist die passende Praxisverwaltungssoftware. Sie sorgt

dafür, dass alle Praxisprozesse digital abgebildet werden. Dazu gehören unter anderem intelligentes, kartenloses Patientenmanagement, strukturiertes Praxis- und Qualitätsmanagement, lückenloses Hygienemanagement und viele weitere Zusatzleistungen.

DAMPSOFT, der Pionier für Zahnarztsoftware mit über 30-jähriger Markterfahrung, unterstützt Existenzgründer ganz besonders in der Anfangszeit intensiv dabei, ihre künftige „Schaltzentrale“ strukturiert aufzubauen oder zu modernisieren. So steht den Gründern beispielsweise ein persönlicher

Kundenservice-Ansprechpartner und eine Remote-Begleitung bei den Abrechnungen in den ersten Nutzungsmonaten kostenlos zur Verfügung.

Existenzgründer erhalten die Software zu besonders attraktiven Messekonditionen und profitieren zudem vom umfangreichen DAMPSOFT-Partnernetzwerk, bestehend aus Dienstleistern und namenhaften Herstellern. ◀

**DAMPSOFT GmbH**

Tel.: 04352 9171-71

www.dampsoft.de

Stand: E78

## Zuverlässige Wasseraufbereitung für Behandlungseinheiten

Dürr Dental präsentiert mit Hygowater den Problemlöser für schwierige Fälle.

Das dentale Wasseraufbereitungssystem Hygowater unterstützt das zahnärztliche Team bei der gewissenhaften Hygiene und Infektionskontrolle. Als technischer Clou erweist sich die besondere Kombination von

Filtration und Elektrolyse. Klinisch hat sich in einer Wirksamkeitsüberprüfung an der Charité – Universitätsmedizin Berlin herausgestellt: Selbst eine Behandlungseinheit, deren hygienische Probleme sich mit ei-

ner anderen Verfahren nicht in den Griff bekommen ließen, erreichte mit der neuen Technologie einen stabilen mikrobiologischen Zustand.

Das Hygowater-System bietet mehrere Varianten und Zubehör zur Wasseraufbereitung, zugeschnitten auf den Bedarf unterschiedlicher Praxen. Dazu zählen dezentrale Lösungen für bis zu zwei Behandlungseinheiten (Hygowater bzw. Hygowater Compact), zentrale Lösungen für bis zu sechs Behandlungseinheiten (mit Zusatzmodul Hygowater Booster) und eine Füllstation für Bottle-Systeme (Hygowater Filling Station). ◀

**DÜRR DENTAL SE**

Tel.: 07142 705-0

www.duerrdental.com

Stand: C26



ANZEIGE

calaject.de

„schmerzarm+komfortabel“

## Festigkeit trifft Ästhetik

SDI präsentiert das universelle Nanohybridkomposit Luna.

SDI plant im Bereich Komposite für 2019 und darüber hinaus zahlreiche Produktinnovationen. An erster Stelle bei den Universalkompositen stehen zwei zentrale Marken: Luna, das universelle System mit VITA®-Farben, und Aura, das universelle System mit einzigartigen Farben. Mit Luna und Aura entsteht durch Innovation und Weiterentwicklung ein Komposit-Gesamtkonzept, das dem Bedarf von Zahnärzten und ihren Teams ideal gerecht wird. Das universelle Nanohybridkomposit Luna führen wir 2019 ein.

Luna bietet sich auf dem Komposit-Markt als äußerst verlässliches Material an, da es aufgrund exzellenter Festigkeit und Ästhetik für alle Front- und Seitenzahnfüllungen geeignet ist. Seine perfekte Kombination ästhetischer und mechanischer Eigenschaften verleiht Luna einem hybriden Füller. Die besondere Transluzenz von Luna, einer australischen Innovation, ermöglicht einen Chamäleon-Effekt, durch den sich die Füllungen farblich gut



an die angrenzende Zahnschubstanz anpassen. Und das Zusammenspiel von Fluoreszenz und Opaleszenz verleiht Luna eine unvergleichliche innere Brillanz. Die mechanischen Eigenschaften werden durch ein bewährtes Strontiumglas-Füllersystem optimiert. Luna verbindet eine überragende Druck- und Biegefestigkeit mit einem anwenderfreundlichen Handling, das nahtlose Übergänge im Randbereich und natürlich wirkende Füllungen erleichtert. Luna besteht aus 14 Universalfarben und fünf Spezialfarben (3 x Dentin, 1 x Inzisal und 1 x Bleach). Die Schmelzfarben sind wahlweise allein oder in Schichttechnik mit den Spezialfarben verwendbar. Luna ist ein sehr vielseitiges Komposit, das sich für die gesamte Dentition eignet und den ästhetischen Wünschen der Patienten entspricht. ◀

**SDI Germany GmbH**  
Tel.: 02203 9255-0  
www.sdi.com.au  
Stand: B22

## Tiefenfluorid im Herbstangebot

Die Humanchemie GmbH bietet attraktive Preisnachlässe.



Tiefenfluorid ist bekannt und praxisbewährt für seine lang anhaltende, sichere Kariesprophylaxe, zur Zahnhalsdesensibilisierung und zur mineralischen Fissurenversiegelung. Nach nur relativer Trockenlegung werden die beiden Lösungen direkt nacheinander aufgebracht - ohne Einwirkzeit, Zwischenspülen oder Aushärten. Nach dem Ausspülen können die Patienten sofort wieder essen und trinken.

Tiefenfluorid fließt sehr gut auch in sonst schwer zu erreichende Zahnzwischenräume. Dadurch ist auch das Behandeln des Bracketumfeldes sehr einfach. Die auch in der Tiefe des Zahnschmelzes entstehenden Calciumfluoridkristalle sind dort vor Abrasion geschützt und sorgen für eine optimale Remineralisierung. Auch White Spots können bei regelmäßiger Anwendung ausgeheilt werden. Tiefenfluorid junior überzeugt darüber

hinaus durch seinen fruchtig-süßen Geschmack - nicht nur für Kinder.

Bei Bestellung bis 15. November 2019 wird auf Tiefenfluorid-Produkte ein Rabatt von rund 20 Prozent gewährt. ◀

**Humanchemie GmbH**  
Tel.: 05181 24633  
www.humanchemie.de  
Stand: A58

## Neuer Hygiene-Ratgeber

SciCan bietet mit dem aktualisierten Leitfaden Hilfestellung.



Neue, bislang unbekannte Krankheitserreger tauchen auf, multiresistente Keime entstehen, die Gesetzeslage ändert sich - die Infektionsprävention stellt im hektischen Praxisalltag eine immer größere Herausforderung dar. Doch die Festlegung und Einhaltung der richtigen Maßnahmen bei der Praxishygiene ist notwendig, um eine Verbreitung von Krankheitserregern einzudämmen und den Schutz von Patienten und Praxispersonal zu gewährleisten. Aus diesem Grund hat die Firma SciCan, vor allem bekannt durch den Kassettenuktav STATIM, den bereits 2011 herausgegebenen Hygiene-Ratgeber aktualisiert und ergänzt. Der kleine Leitfaden soll Ärzten und Praxisangestellten nun noch ausführlicher Hilfestellung bei der richtigen Instrumentenaufberei-

tung bieten. Auf Basis der aktuellen Gesetze, Richtlinien und Empfehlungen werden die verschiedenen Aufbereitungsvarianten und -schritte für die jeweiligen Risikokategorien erläutert. Da SciCan selbst eine komplette Produktpalette zur Instrumentenaufbereitung anbietet, wird am Ende auch aufgezeigt, welche Möglichkeiten und Lösungen SciCan-Produkte hierfür bieten. Auch das oftmals leidige Thema der Validierung wird aufgegriffen. Ab sofort kann der SciCan Hygiene-Ratgeber kostenfrei per E-Mail (marketing.eu@scican.com) angefordert werden. ◀

**SciCan GmbH**  
Tel.: 07561 98343-0  
www.scican.com  
Stand: B48

## Zahnaufhellungssystem in praktischer Streifenform

Mit den professionellen Zahnaufhellungsstrips Daring White™ werden Schienen überflüssig.

Die neuen Daring White™ professionellen Zahnaufhellungsstrips von Garrison Dental Solutions, LLC enthalten eine sichere Formulierung aus 15 Prozent Carbamidperoxid für wunderschöne Ergebnisse mit minimaler Empfindlichkeit, und das in einem einfach anzuwendenden Strip für zu Hause, der individuelle Schienen überflüssig macht. Zahnärzte können mit den Strips praktische Behandlungen am gleichen Tag anbieten, und Patienten bemerken erste Ergebnisse schon kurz nach der ersten Behandlung.

Zeiten gegenüber konventionellen Bleaching-Schienen, eine höhere Akzeptanz von Behandlungsplänen mit großem Umsatzpotenzial und ein verbessertes Selbstwertgefühl der Patienten. Die komplette Aufhellungsbehandlung umfasst ein Set von Aufhellungsstrips, die Verfärbungen aus vielen Jahren effektiv entfernen. Nach den ersten zehn Behandlungen kann der Patient zur Verfeinerung

noch eine Behandlung mit fünf Strips durchführen, wenn er das nächste Mal in die Praxis kommt. ◀

**Garrison Dental Solutions**  
Tel.: 02451 971409  
www.garrisdental.com  
Stand: B34

Zahnärzte haben berichtet, dass Patienten die praktische Anwendung zu Hause, den Komfort und die gleichmäßigen Ergebnisse schätzen. Dank der firmeneigenen fortschrittlichen Bleaching-Technologie bemerken Patienten nach fünf bis zehn Tagen eine sichtbare Aufhellung. Sie gaben an, dass die fast unsichtbaren Daring White-Streifen im Vergleich zu konventionellen Bleaching-Systemen mit Schienen an Ort und Stelle bleiben und so Gespräche, Essen und sogar das Trinken kalter Getränke ermöglichen, ohne zu verrutschen. Die firmeneigene Comfort-Fit™-Technologie von Garrison sorgt dafür, dass die Streifen ohne Gele oder Schienen gut an den Zähnen haften und sich diesen optimal anpassen, da die aktiven Aufhellungswirkstoffe in den Streifen eingebettet sind. Zu den Vorteilen für Praxen gehören kürzere Behandlungs-



## Röntgenmodule preiswert wie nie

Geräte von orangedental punkten mit offener Software für intuitiven Gebrauch.

### Ihre Röntgenvollausstattung /-ergänzung – so preiswert wie noch nie

Kombinieren Sie Ihr 2D/3D Röntengerät mit Ihrem passenden Intraoralmodul!

**Die byzz<sup>next</sup> 10 User ist immer dabei!**

**2D und 3D Röntengeräte**

**1 Digitale Intraoralsysteme**  
 EzSensor HD oder x-on<sup>scan</sup>

**2 Intraoralmodul**  
 x-on<sup>tube</sup>AIR + EzSensor HD oder x-on<sup>scan</sup>

**3 Sensorenmodul**  
 EzSensor HD 2x

**NEU**

**Einsparungen innerhalb der Module von bis zu 38% zum Listenpreis!**

Aktionszeitraum: 01.07.2019 bis 31.12.2019.  
 Mehr Infos erhalten Sie über Ihr Dentaldepot oder Sie kontaktieren uns direkt.

orangedental bietet im zweiten Halbjahr 2019 eine interessante Modul-Aktion an, die intra- sowie extraorale Röntengeräte umfasst. Vom Folienspeicher x-on scan und dem EzSensor HD, über das Intraoralröntengerät x-on tube<sup>AIR</sup>, bis hin zu den bekannten PaX-i 2D- oder 3D-Röntgenanlagen findet der Kaufinteressierte die richtigen Produkte und kann sich individuell und auf die Praxisbedürfnisse abgestimmt, seine ganz persönliche Röntgenausstattung zusammenstellen.

Einsparungen innerhalb der Module von bis zu 38 Prozent zum Listenpreis machen auch wirtschaftlich die orangedental Röntgenmodule besonders interessant. orangedental möchte mit den Angeboten Neugründer, Digitaleinsteiger aber auch technikbegeisterte Profis, die an neuer, innovativer Technologie interessiert sind, ansprechen. Alle Module werden selbstverständlich mit der byzz<sup>next</sup> Desktop-Software für

zehn User ausgeliefert. byzz<sup>next</sup> wird als offene Software nicht nur wegen ihrer intuitiven Nutzerführung von vielen Anwendern als qualitativ führend bezeichnet. ◀

**orangedental GmbH & Co. KG**  
 Tel.: 07351 47499-0  
 www.orangedental.de  
**Stand: E38**

ANZEIGE

**DZtoday**

**BVD**  
 BUNDESVERBAND DENTALHANDEL

[www.dz-today.info](http://www.dz-today.info)

## Messeherbst mit nachhaltigen Schwerpunkten

Die Mundhygiene-Spezialisten von TePe setzen auf nachwachsende Rohstoffe.

Zum Auftakt des Messeherbstes trifft sich die Dentalbranche auf Ost- und Mitteldeutschlands wichtigster zahnmedizinischer Fachmesse in Leipzig. Bei TePe am Stand F50 stehen besonders die neuen Zahnbürsten und Zungenreiniger der Produktreihe TePe GOOD<sup>TM</sup> im Fokus. Für ihre Herstellung werden nachwachsende Rohstoffe wie Zuckerrohr und Rizinusöl genutzt. Zudem weisen sie einen zu 95 Prozent klimaneutralen Produktlebenszyklus auf. Mit der Initiative TePe GOOD<sup>TM</sup> geht der Mundhygiene-Spezialist aus Schweden einen wegweisenden Schritt in eine nachhaltige Mundhygiene-Zukunft. Auch die Produkte der TePe GOOD<sup>TM</sup> Produktlinie verfügen über die gewohnt positiven Eigenschaften der TePe Zahnpflegeprodukte in puncto Qualität, Effizienz und Design.

Die TePe GOOD<sup>TM</sup> Zahnbürste ist in drei Größen (Regular, Mini und Compact) erhältlich und so für Erwachsene und Kinder gleichermaßen geeignet. Alle Größen sind mit abgerundeten Borsten und einem stabilen, benutzerfreundlichen Griff für eine schonende, effiziente und sichere Zahnreinigung ausgestattet. Das Design des TePe GOOD<sup>TM</sup> Zungenreinigers ist der natürlichen Form der Zunge nachempfunden, reduziert den Würgereflex und erleichtert so die Reinigung der Zungenoberfläche von Bakterien selbst an schwer zugänglichen Stellen.



© TePe

Aber natürlich können auch die anderen Produkte aus dem breiten Sortiment begutachtet werden – zum Beispiel die beliebten TePe Interdentalbürsten oder die TePe EasyPick<sup>TM</sup>. ◀

**TePe D-A-CH GmbH**  
 Tel.: 040 570123-0  
 www.tepe.com/de  
**Stand: F50**

## Lange scharf ohne Schleifen

Sharp Diamond Instrumente überzeugen dank einzigartiger Mikromembran-Beschichtung.

Instrumente zur professionellen Zahnreinigung und Parodontologiebehandlung müssen scharf sein: Das Biofilmmangement kann nur erfolgreich durchgeführt werden, wenn die Instrumente Beläge zuverlässig entfernen und die Wurzeloberfläche dabei schonend glätten. Neben der Schärfe ist die Formstabilität der Arbeitsspitzen ausschlaggebend für deren zuverlässige Funktion.

Viele Instrumente müssen zum Erhalt ihrer Schärfe noch geschliffen werden. Das regelmäßige Schleifen führt aber zum Form- und Effektivitätsverlust der Arbeitsspitzen. Der finnische Hersteller LM Dental löst dieses Problem mit der innovativen Instrumentenserie „Sharp Diamond“. Die Instrumente sind äußerst scharf, extrem hart und sehr leicht. Sharp Diamond Instrumente müssen aufgrund ihrer einzigartigen Mikromembran-Beschichtung nicht geschliffen werden, sie bleiben während ihrer Einsatzzeit scharf. Aufgrund der hohen Beständigkeit und der Härte des Klingmetalls sind sie effizient und langlebig. Mit kontrolliertem Druck und verbesserter taktiler Sensitivi-

tät können weiche und harte Beläge zuverlässig und sicher entfernt werden. Das zeitintensive Schleifen der Instrumente entfällt, die präzise Form der Arbeitsspitzen bleibt daher auch nach längerer Benutzungsdauer erhalten.

Zudem zeichnen sich LM Sharp Diamond Instrumente durch ergonomische Vorteile aus: Die ErgoSense Handgriffe ermöglichen ein ermüdungsfreies, entspanntes Arbeiten. Die Griffe sind farbcodiert und erleichtern so die Wahl des richtigen Instruments während der Behandlung. ◀

**Loser & Co GmbH**  
 Tel.: 02171 706670  
 www.loser.de  
**Stand: D62**



© Loser

## Injizierbares Flowable in zwei Viskositäten

SHOFU stellt das bioaktive Hybridkomposit BEAUTIFIL Flow Plus X vor.

■ Mit BEAUTIFIL Flow Plus X bietet SHOFU ein universelles, bioaktives Hybridkomposit, das mit seinen beiden Viskositäten F00 und F03 für jede Indikation über die jeweils passende Fließfähigkeit und Formstabilität verfügt. Dabei verbindet das Füllungsmaterial die Applikationseigenschaften eines Flowables mit der Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Ästhetik stopfbarer Hybridkomposite.

Eine außergewöhnliche Modellierbarkeit, zwei Viskositäten und die präventive Wirkung der integrierten S-PRG-Nanofüller wie Fluoridabgabe, Anti-Plaque-Effekt und Säureneutralisation zeichnen das lighthärtende Komposit aus. Herausragende Lichtdiffusionseigenschaften sorgen für einen ausgewogenen Chamäleon-Effekt, durch den sich die Restauration harmonisch in die Zahnreihe integriert.

Das injektionsfähige BEAUTIFIL Flow Plus X „F00“ ist dank seiner hohen Standfestigkeit und Formbeständigkeit nach dem Ausbringen besonders gut für den Füllungsaufbau geeignet. Seine Fließfähigkeit ist so gering, dass es sich bei der Schichtung nicht verformt, den-



noch fließt es bei der Applikation leicht an – passend also für die detailgetreue Gestaltung der okklusalen Anatomie, Randleisten und Höcker. Die moderat fließfähige Variante „F03“ verfügt über eine mittlere Formbeständigkeit und Viskosität und ist aufgrund seiner optimalen Selbstnivellierung bestens zum Füllen indiziert – ob als Liner auf dem Kavitätenboden,

zur Füllung kleiner okklusaler Kavitäten oder für Zahnhalsfüllungen. ◀◀

**SHOFU Dental GmbH**  
Tel.: 02102 8664-0  
www.shofu.de  
Stand: B62

## Aufbereitung mit neuen Kleinststerilisatoren

Miele präsentiert neue Auf Tischgeräte für schnelle Wiederverfügbarkeit der Instrumente.



■ Miele unterstützt Zahnarztpraxen mit einem kompletten Systemangebot: Dazu gehören vier neue Auf Tischsterilisatoren mit kurzen Zykluszeiten, intuitiver Bedienung sowie einem innovativen Trocknungskonzept. Die beiden Produktlinien „Cube“ und „Cube X“ bestehen aus jeweils zwei Geräten mit 17 und 22 Litern Kammervolumen. Sie bieten alle Funktionen, die für die Sterilisation von Instrumenten in einer modernen Zahnarztpraxis notwendig sind, und verfügen über ein übersichtliches, farbiges Touch-Display. Die Programme lassen sich schnell über die leicht verständlichen Symbole auswählen.

Die Cube X-Geräte gewährleisten mit ihren kurzen Laufzeiten eine schnelle Wiederverfügbarkeit der Instrumente. Zusätzlich sind diese Modelle mit der neuen EcoDry-Technologie ausgestattet, die die Trocknungszeit dem Beladungsgewicht anpasst. Das verkürzt die Aufbereitungszeit, verlängert die Lebensdauer der Instrumente und senkt den Energieverbrauch.

Speziell für kleinere Zahnarztpraxen hat Miele kompakte Thermodesinfektoren im Programm, die auf jede Arbeitsplatte passen, bei Bedarf aber auch untergebaut oder freiste-

hend platziert werden können. Für die größeren Untertisch-Geräte wird es künftig ein Modul mit zwei zusätzlichen Injektorleisten geben, die die Aufbereitungskapazität verdoppeln – sodass in jeder Charge 44 Hohlkörperinstrumente aufbereitet werden können. ◀◀

**Miele & Cie. KG**  
Vertriebsgesellschaft  
Deutschland  
Tel.: 0800 2244644  
www.miele.de/professional  
Stand: E28

## Höhere Erfolgsquote bei Wurzelkanalbehandlungen

Flexible Steel Endo-Spülkanülen von Transcodent bieten eine verbesserte Flussrate.

■ Transcodent, ein weltweit führender Anbieter von Applikationssystemen für die Dentalbranche, stellt die Transcodent Flexible Steel™ Spülkanüle für die Wurzelkanalsysteme vor. Mit den Flexible Steel Endo-Spülkanülen von Transcodent wird dank neuester Spitzentechnologie die Behandlung erleichtert und der Erfolg deutlich erhöht.

Die Flexible Steel Endo-Spülkanülen haben zwei seitliche Öffnungen, die dank einzigartigem Verwirbelungseffekt für eine schonendere und gleichzeitig wirksame Spülung sorgen, sowie das Risiko eines Überspülens des Wurzelkanals minimieren. Das abgerundete Ende der Kanüle ermöglicht eine optimale Annäherung an den Apex und erhöht die Patientensicherheit und vermeidet Verletzungen am Apex. So kann die gesamte Länge des Kanals sicher

gespült werden. Die dünnwandigen Flexible Steel Endo-Spülkanülen von Transcodent sind aus hochwertigem medizinischem Stahl für erhöhte Biegefestigkeit gefertigt und bieten eine verbesserte Flussrate. Die sterile Blisterverpackung ist einfach zu handhaben und dank des Luer-Lock-Anschlusses sind leckagefreie Verbindungen sichergestellt.

Die Flexible Steel Endo-Spülkanülen von Transcodent sind in den Größen 23G, 25G, 27G und 30G verfügbar ◀◀

**Sulzer Mixpac**  
Deutschland GmbH  
Tel.: 0431 979979-0  
www.sulzer.com/de-ch/germany  
Stand: F33



## Der neue Standard der Anästhesie

Dank QuickSleeper immer verlässlich und mit Sofortwirkung betäuben.

■ Der QuickSleeper ist ein einzigartiges System für eine bessere Anästhesie – schmerzfrei und zuverlässig wirksam. Man braucht keine linguale oder palatinale Einstiche mehr, auch nicht bei einer Extraktion. Nur eine einzige Injektion kann bis zu acht Zähne betäuben.


Interessierte können sich auf den Herbstmessen selbst im Rahmen von Workshops überzeugen. Eine Auflistung der geplanten Events bei den Messen findet sich unter [quicksleeper.de/messeworkshops](http://quicksleeper.de/messeworkshops) ◀◀

Die Vorteile für Zahnärzte und Patienten liegen auf der Hand: intrasosäre Anästhesie mit sofortiger Wirkung, die sich völlig schmerzlos und ohne postoperative Nebenwirkungen gestaltet. Der Patient verspürt kein Taubheitsgefühl der Lippe, Backe und Zunge. Zudem ist keine Leitungsanästhesie mehr notwendig.

**Straight Dental GmbH**  
Tel.: 032 221090679  
www.straightdental.de  
Stand: A40

„Der QuickSleeper ließ sich problemlos in den Behandlungsablauf integrieren und ich möchte ihn in meiner täglichen Arbeit nicht mehr missen. Besonders Angstpatienten sind sehr dankbar für diese schonende, schmerzfreie Betäubungsmethode und auch die Kinderbehandlung verläuft mit dem QuickSleeper völlig entspannt. Ein gutes Gefühl für Patient und Zahnarzt“, weiß Dr. Christiane John von der Zahnarztpraxis Hagen Schulz über ihre Erfahrung zu berichten.





**SANDRA PALMER**  
PRAXIS-PATIN

# VERSTÄNDNIS

In der Praxis unentbehrlich.

**3+1-AKTION**  
für die praktischen FD top wipes.  
Mehr unter: [duerrdental.com/top-wipes](http://duerrdental.com/top-wipes)

- Einfache Anwendung durch neue Clipverschlussverpackung
- Beide Produkte erfüllen den 4 Felder-Test gemäß VAH/EN 16615
- FD 366 sensitive top wipes: hervorragende Materialverträglichkeit auch bei empfindlichen Oberflächen
- FD 322 top wipes: sehr kurze Einwirkzeit



Die **FD 366 sensitive top wipes** und **FD 322 top wipes** der Dür System-Hygiene zeigen: Wir verstehen, worauf es ankommt. Noch mehr Kompetenz bieten Ihnen die Dür Dental Praxis-Patinnen: Sie unterstützen Sie mit ihrer jahrelangen Erfahrung bei allen Fragen rund ums Thema Praxishygiene – persönlich bei Ihnen vor Ort.

Mehr unter [www.duerrdental.com](http://www.duerrdental.com)

 **DÜRR  
DENTAL**  
DAS BESTE HAT SYSTEM