

## Die Vereinfachung der Politur

Das TWIST Konzept – ideal für Klinik und Labor.

Das TWIST Konzept hat die Art der Politur verändert. Die innovative Lamellenform und die damit einhergehende Anpassung an jegliche Oberflächenstruktur vereinfachen jeden Polierprozess.

Die vielen Vorteile haben TWIST Polierer zu unverzichtbaren Instrumenten in der täglichen Arbeit vieler Zahnärzte und Zahntechniker werden

gung. Hervorragende Polierergebnisse auch auf diesen schwer zu bearbeitenden Materialien sind nun in kürzester Zeit zu erzielen.

Darüber hinaus präsentiert EVE eine spezielle Produktreihe für die Bearbeitung temporärer Materialien im zahntechnischen Labor. EVE Diatemp bietet den Zahn Technikern eine effektive Polierlösung für tem-



### Sichern Sie sich

jetzt Ihr Gratismuster für die klinische Kompositbearbeitung. Erhältlich ab April – solange vorrätig.

lassen. Die intuitive Anwendung macht sie zum idealen Polierwerkzeug. Die Flexibilität und die damit einhergehende Anpassung an jegliche Oberflächenstruktur ermöglichen auch die Politur schwer zu bearbeitender Bereiche wie der Okklusion.

Nach dem Erfolg der TWIST Form in den EVE Produktserien Diacomp® Plus und Diapol® wird das TWIST Sortiment jetzt auch auf die Varianten Diapro und Diacera angewendet. Somit stehen dem Anwender nun auch speziell auf Silikatkeramik und Oxidkeramik abgestimmte TWIST Polierer zur Verfü-

poräre und dauerhafte Kunststoffmaterialien, PMMA, Hybridkeramiken, Hybridkomposite und Veneerkunststoffe. Zudem wird das TWIST Sortiment für den zahntechnischen Bereich um eine Variante mit 26 mm Durchmesser erweitert. [DT](#)

**EVE Ernst Vetter GmbH**  
Pforzheim

Vertrieb in der Schweiz:

**Rodent AG**

Tel.: +41 71 763 90 60  
[www.rodent.ch](http://www.rodent.ch)

## Alles im Blick

Intraoralscanner und Augmented-Reality-Brille sorgen für erweiterte Möglichkeiten.

Mit spannenden Produkten aus dem Webshop der Flexident AG bleibt das Wichtigste im Fokus: die bestmögliche Behandlung für den Patienten. So bringt der neue Medit i500 das intraorale Scannen ganz leicht in Praxis und Labor. Dabei erfüllt der Intraoralscanner professionelle Ansprüche bei einfacher Anwendung. Das Design und die dazugehörige Software helfen, Arbeitsabläufe zu optimieren und flexibel zu gestalten. Erhältlich ist der Medit i500 im Kombi-Angebot mit HAEBERLE fuego-Liftwagen, Dell Touchscreen-Computer, Schulung sowie vier Jahren Premium IT-Service.

Für neue Sichtweisen, auch in Verbindung mit dem Medit i500, ist weiterhin die Augmented-Reality-Brille Epson® Moverio BT-350 zu

empfehlen. Diese erspart den Blick auf den Monitor, stellt Multimedia-Daten in Echtzeit zur Verfügung und generiert damit zusätzlichen Nutzwert. Das intuitive Gerät mit Klappfunktion ermöglicht die ermüdungsfreie und stressfreie Anwendung, verfügt über beste Trageigenschaften, ist stossfest und zuverlässig bei intensiver Nutzung. Demnächst sind der Intraoralscanner Medit i500 und die Augmented-Reality-Brille Epson® Moverio BT-350 im Webshop der Flexident AG erhältlich unter [www.flexident.ch](http://www.flexident.ch). [DT](#)

**Flexident AG**

Tel.: +41 41 310 40 20  
[www.flexident.ch](http://www.flexident.ch)



# ENDOEZE™ MTA FLOW™

Mineral-Trioxid-Aggregat-Reparaturzement



## DIE RICHTIGE KONSISTENZ FÜR DAS RICHTIGE VERFAHREN

Einfache  
Applikation durch  
einen 29 ga  
NaviTip™!

Folgen Sie uns:

[facebook.com/ultradentproductsdeutschland](https://facebook.com/ultradentproductsdeutschland)

[ultradent.com/de/blog](http://ultradent.com/de/blog)

[ULTRADENT.COM/DE](http://ULTRADENT.COM/DE)

© 2020 Ultradent Products, Inc. All Rights Reserved.

Sie wissen es,  
die Dental Bern 2020  
wird der Hammer.


Wieder gilt: eine Halle,  
tausend Highlights.

Und so ist die Dental  
Bern das Herzstück  
der Dental-Branche,  
einmal mehr: News,  
Trends, Innovationen,  
hier sind sie.

dentalbern.ch

27. – 29.8.2020

Neues Durchführungsdatum



Und natürlich viele  
tolle Leute, alle da.  
Also: Auch Sie!

**Besucher-Tickets**  
jetzt bestellen auf  
[www.dentalbern.ch](http://www.dentalbern.ch)