



lege artis

Schmerzlindernde Paste bei Wundheilungsstörungen

„Seit nunmehr 23 Jahren betreibe ich meine Zahnarztpraxis in Kürnach bei Würzburg. Neben der allgemeinen Zahnheilkunde bin ich auch chirurgisch und implantologisch tätig. Schon sehr früh habe ich SOCKETOL kennen- und schätzen gelernt“, beschreibt Zahnärztin Ulrike M. Steinmetz die schmerzlindernde Salbe von lege artis. Ob bei Wundheilungsstörungen jeglicher Art, bei dentitio difficilis oder auch bei Abszessinzisionen – SOCKETOL sorgt durch seine schmerzlindernden und antiseptisch wirkenden Inhaltsstoffe schnell für eine deutliche Besserung der Beschwerden und einen störungsfreien Heilungsverlauf. Auch zur prophylaktischen Wundversorgung bei Risikopatienten wie Rauchern, Diabetikern und immunsuprimierten Personen empfiehlt sich die Salbe. Die Applikation erfolgt sehr einfach auf einem Gazestreifen oder mit den

beiliegenden Einmal-Kanülen direkt in die Wunde. Das Produkt zeigt eine hervorragende Haftung am Gewebe und überzeugt durch eine sehr gute Wirksamkeit. Ebenso positiv zu erwähnen ist die hohe Verträglichkeit bei den Patienten. „In meinem gesamten Anwendungszeitraum gab es keine allergologischen Auffälligkeiten“, so ZÄ Steinmetz weiter. Seit Kurzem gibt es SOCKETOL in zwei Packungsgrößen und mit gekürzten Luer-Lock-Ansätzen, welche die Einbringung noch mehr vereinfachen.

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
Tel.: 07157 5645-0
www.legeartis.de



SMD-Dent

„Flotter Dreier“ erleichtert die Wurzelkanalbehandlung

Kabellose Bewegungsfreiheit: Zur Durchführung einer perfekten, zeitgemäßen Wurzelkanalbehandlung bietet SMD-Dent aus Berlin den „flotten Dreier“ an. Hierbei handelt es sich um einen kabellosen Endo-Motor (E-Connect S), ein kabelloses Downpack-Gerät (Fast-Pack) und ein kabelloses Backfill-Gerät (Fast-Fill). E-Connect S verfügt neben vielen anderen Features über eine integrierte Längenmessung sowie Feilenbibliothek und kann alle aktuellen Formen von Drehbewegungen. Fast-Pack zeichnet sich u. a. durch besonders schnelle Aufheiz- und Abkühlzeiten aus, die zusammen mit entsprechenden Haltezeiten individuell auf fünf Speicherplätzen abgelegt werden können. Verschiedene Spitzen sind verfügbar. Fast-Fill füllt den Wurzelkanal mittels eines Extruder-Motors mit warmer, flüs-



siger Guttapercha, die als Pellets zuvor einfach in das Fast-Fill eingelegt werden. Hierfür können individuelle Einstellungen in drei Speicherplätzen abgelegt werden. Das Display zeigt Temperatur, Gutta-perchavorrat und Batterieladung an. Verschiedene Applikationskanülen sind erhältlich. Diese Dreier-Kombination von Eighteeth ermöglicht professionelles, schnelles und sicheres Aufbereiten/Revidieren und eine ideale, warme vertikale 3D-Kondensation. Der „flotte Dreier“ ist zudem günstiger als die einzelnen Komponenten zusammen.

SMD-Dent
stephan@smd-dent.de
www.smd-dent.de



Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

NSK

Ultraschall-Generator mit automatischer Frequenzeinstellung

Unterstützt durch die intuitive NSK iPiezo engine bietet der LED-Ultraschallscaler Varios 970 für jede Anwendung optimale und stabile Vibrationsfrequenzen – von der sanften Minimal- bis hin zur effektiven Maximal-einstellung. Die Leistungseinstellung wird dabei so fein geregelt, dass ein und dasselbe Gerät höchst effizient in der Endodontie, der Parodontologie und der Prophylaxe eingesetzt werden kann. Mit dem neuen, 33 Gramm leichten Handstück, dem Varios 2, bietet NSK durch sein Slim-Line Design eine perfekte Balance und ermöglicht so dem Anwender einen hervorragenden Zugang zum Behandlungsfeld. Darüber hinaus ist das Varios 2 Lux-Handstück mit Doppel-LED ausgestattet, was in Kombination mit der grazilen Form für einmalige Sichtverhältnisse sorgt. Das

Varios 970 verfügt über zwei unabhängige Kühlmittelflaschen (je 400 ml) und ein großes, intuitiv zu betätigendes Bedienfeld sowie ein Display, auf dem alle aktuellen Einstellungen übersichtlich angezeigt werden. Als Varios 170 können die Vorteile des Varios 2-Handstücks auch in die vorhandene Behandlungseinheit integriert werden. Dabei ist das Varios 170 LED-Einbaumodul das kleinste der Welt und findet in praktisch jeder Einheit Platz. Varios 970 und Varios 170 sind jeweils im Set mit drei Aufsätzen (G4, G16, G8) sowie mit drei



Drehmomentschlüsseln und einer Steribox erhältlich.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de

Dentsply Sirona

Endodontisches Behandlungskonzept zur Einmalverwendung

Das reziproke endodontische Behandlungskonzept WaveOne Gold von Dentsply Sirona bietet eine umfassende Lösung für sichere und vorhersagbare Wurzelkanal-

aufbereitungen von der Aufbereitung bis zur Obturation. Vor dem Hintergrund der aktuellen Hygienediskussionen ist die Möglichkeit einer Einmalverwendung

der aufeinander abgestimmten Produkte sehr attraktiv. So können Patienten bei jedem Arbeitsschritt sicher und zeitsparend behandelt werden. Das Risiko einer Kreuzkontamination lässt sich minimieren und gleichzeitig die klinische Effizienz erhöhen, denn das „Single-use-Verfahren“ sorgt auch für ein geringeres Bruchrisiko der Feilen, ebenso wie die reziproke Arbeitsweise und die Materialeigenschaften der WaveOne Gold-Feilen. Durch die patentierte Gold-Wärmebehandlung konnten beispielsweise die Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegen zyklische Ermüdung noch einmal deutlich erhöht werden. Außerdem entfällt bei der Einmalverwendung die aufwendige Sterilisation. Ein weiterer klinischer Vorteil: Die Schneidleistung ist beim Single-use-Verfahren immer im optimalen Bereich.




Dentsply Sirona Deutschland GmbH
Tel.: 06251 16-0
www.dentsplysirona.com/endodontie

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

CompuGroup Medical Dentalsysteme

Therapie und Anamnese **lückenlos** und bequem **dokumentieren**



Neben Abrechnungspositionen müssen bei der anspruchsvollen endodontischen Therapie alle wesentlichen Befunde, Behandlungsschritte und Aufklärungen dokumentiert werden. Eine Selbstverständlichkeit, aber auch grundsätzliche rechtliche Vorschrift für Zahnarztpraxen zum Wohle von Patienten und Praxisteam. Mit dem Modul CGM Z1.PRO Endodontie gelingt die rechts-sichere, gesetzeskonforme sowie lückenlose und schnell einsehbare Dokumentation aller relevanten Anamnese- und Behandlungsdaten der Endodontietherapie. Alle Angaben können jederzeit aktiviert, ausgedruckt oder im CGM PRAXISARCHIV hinterlegt werden. Der historische Behandlungsverlauf jedes Zahns wird so mithilfe des Moduls CGM Z1.PRO Endodontie komplett abgebildet und lässt darüber hinaus Ergänzungen und Neuerfassungen im Falle einer notwendigen erneuten Wurzelkanalfüllung zu. Anschließend können alle Einzelschritte jeder Behandlungssitzung dokumentiert werden.

CGM Dentalsysteme GmbH
 Tel.: 0261 80001900
www.cgm-dentalsysteme.de

Schlumbohm

Wurzelkanalbehandlung **effizient** und **sicher**

Die EndoPilot²-Reihe überzeugt durch ihr ansprechendes, modernes Design, bewährte ausgefeilte Technik und das modulare System. Von der Apexmessung während der Aufbereitung (Endo-Motor), über die Ultraschallnutzung mit und ohne Spüllüssigkeit, bis zu den Abfülltechniken DownPack und BackFill sind alle Arbeitsschritte einer effektiven Wurzelkanalbehandlung mit einer komfortablen, platzsparenden Geräteeinheit durchführbar. Die übersichtliche Menüführung über das große, intuitiv bedienbare 7-Zoll-Farb-Touchdisplay mit Frontglas bietet eine komfortable Auswahl aller Arbeitsschritte und Einstellungen und ermöglicht somit eine schnelle und unkomplizierte Arbeitsweise. Die Handstücke sind in ansprechender Optik am Gerät platziert und leicht erreichbar. Inzwischen sind alle Gerätevarianten mobil (großer Akku mit bis zu 15 Stunden Laufzeit). Mithilfe einer microSD-Karte bleibt der EDP² immer auf dem neuesten Stand. Feilsysteme sowie die aktualisierte EndoPilot²-Technologie kann der Anwender leicht auf sein Gerät aufspielen. Eine spätere Geräteerweiterung ist auch leicht durchführbar.

Schlumbohm GmbH & Co. KG
 Tel.: 04324 8929-0
www.schlumbohm.de



Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

SPEIKO

MTA Zement mit Hydroxylapatit

SPEIKO bietet seit vielen Jahren bereits MTA Zement an. Bei der Entwicklung wurde eng mit verschiedenen Zahnärzten gearbeitet. Das Ergebnis ist z. B. die Verpackung, bei der sich an den Bedürfnissen der Anwender orientiert wurde. Beim 1-g-Inhalt können Sie sicher sein, auch 1 g für die Verarbeitung zur Verfügung zu haben. Die Verpackung ist so gewählt, dass Sie nur so viel entnehmen, wie Sie benötigen. Den Rest können Sie im Fläschchen gut verschließen und garantiert bis zum Verfall (drei Jahre ab Herstellung) verwenden. SPEIKO MTA Zement verfügt über hervorragende physiochemische Eigenschaften. Besonders hervorzuheben sind die sehr feine, cremige Konsistenz und die dadurch gute Aufnahme auf ein Instrument. Durch die Rezeptur des Zements wird eine hervorragende, noch schnellere und bessere Bindung an Dentin erzielt,



die einen sicheren bakteriendichten Verschluss ermöglicht. Durch den Zusatz von Hydroxylapatit ist er besonders biokompatibel und wirkt remineralisierend.

SPEIKO – Dr. Speier GmbH
Tel.: 0521 770107-0
www.speiko.de

American Dental Systems

Reziprokes Aufbereiten neu definiert

Das neue FKG R-Motion® reziproke Feilensystem verfolgt – wie auch alle anderen



Instrumentensysteme aus dem Hause FKG – einen minimalinvasiven Ansatz, bei dem die Anatomie des Wurzelkanals im Vergleich zu herkömmlichen reziproken NiTi-Systemen noch mehr respektiert wird. Gleichzeitig vereint das Feilensystem eine verbesserte Instrumentenflexibilität mit einer hohen Beständigkeit gegen zyklische Ermüdung. Es

umfasst eine einzigartige Gleitpfadfeile (R-Motion® Glider) und vier Aufbereitungsinstrumente. Das Highlight: Der R-Motion®-Glider verfügt über einen variablen Taper (15/.03v), wodurch man die Arbeitslänge bei gleichzeitiger koronaler Öffnung erreicht. Dank des exklusiven Designs und der speziellen Wärmebehandlung haben R-Motion®-

Instrumente einen geringeren Einschraubeffekt und eine optimierte Schneideffizienz. Dies erlaubt ein sanftes Arbeiten sowie mehr Kontrolle bei der Behandlung.

American Dental Systems GmbH
Tel.: 08106 300-300
www.ADSYSTEMS.de



Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

ANZEIGE

Spülen mit System

NEU!

HISTOLITH
NaOCl 1%

HISTOLITH
NaOCl 3%

HISTOLITH
NaOCl 5%

CALCINASE
EDTA-Lösung

CHX-Endo
2%



Mehr drin als man sieht:

Bei unseren Endo-Lösungen ist das ESD-Entnahmesystem bereits fest eingebaut.

**Einfach - Sicher
Direkt**

lege artis Pharma GmbH + Co. KG
D-72135 Dettenhausen, Tel.: +49 71 57 / 56 45 - 0
Fax: +49 71 57 / 56 45 50, Email: info@legeartis.de

www.legeartis.de