

# Höhere Hygienestandards und mehr Patientensicherheit möglich

Ab sofort für Primescan erhältlich: autoklavierbare Hülse aus Edelstahl mit Einwegfenster.

Primescan, der Intraoralscanner von Dentsply Sirona, ermöglicht digitale Abformungen von hoher Qualität und übertrifft die Mindestanforderungen der empfohlenen Hygienerichtlinien. Als einziger Intraoralscanner bietet Primescan verschiedene Desinfektions- und Sterilisationsverfahren mit drei verschiedenen Hülsoptionen. Die neue Hülse aus Edelstahl mit Einwegfenster, die autoklaviert werden kann, ist ab sofort erhältlich. Sie rundet das umfassende Hygienekonzept von Primescan ab.

Primescan ist ein echtes Multitalent: Er ermöglicht sehr genaue digitale Abformungen, die den hohen Anforderungen an Schnelligkeit, Einfachheit und hygienische Sicherheit genügen. Zudem bietet er eine breite Vielfalt an Workflows. Primescan hat sich bei restaurativen, implantologischen und kieferorthopädischen Behandlungen sowie bei der Therapie der obstruktiven Schlafapnoe bewährt. Ausserdem unterstützt er bei der Patientenüberwachung und Patientenkommunikation.

## Hervorragende Hygiene

Die neue autoklavierbare Hülse aus Edelstahl ist ab sofort erhältlich und kann separat erworben werden. Sie rundet das umfassende Hygienekonzept von Primescan ab, das sich durch eine grosse Flexibilität auszeichnet – dank der Auswahl von insgesamt drei Hülsoptionen, die mit verschiedenen Verfahren aufbereitet werden können.

Die neue autoklavierbare Hülse aus hochwertigem Edelstahl verfügt über austauschbare Einwegfenster. So kann der am häufigsten eingesetzte Sterilisationsprozess in Zahnarztpraxen genutzt werden, der dazu beiträgt, das Risiko einer Kreuzkontamination zu minimieren. Als wichtiger Faktor für eine lange Lebensdauer erweist sich Edelstahl. Als weitere Option wird daher eine Edelstahlhülse mit kratzfestem Saphirglasfenster angeboten, die per Wischdesinfektion, Heissluftsterilisation oder High-Level-Desinfektion aufbereitet werden kann. Die Einweghülse aus Kunststoff dient als Alternative für höchste Hygieneanforderungen und ist nach Gebrauch zu entsorgen. Alle Hülsoptionen verfügen über ein dicht verschlossenes Sichtfenster, um das Eindringen von Flüssigkeit während des Scanvorgangs zu vermeiden.

## Die passende Hülse für praxisspezifische Aufbereitungsprotokolle

Mit diesen drei Optionen werden digitale Abformungen so einfach und hygienisch wie nie zuvor. Primescan bietet verschiedene Desinfektions- und Sterilisationsverfahren, die die empfohlenen Mindestanforderungen der Hygienerichtlinien übertreffen. Da die gesetzlichen

Anforderungen von Land zu Land verschieden sind und sich die Praxissituationen unterscheiden, ist es wichtig, dass die Anwender entscheiden können, welche Reinigungs- und Desinfektionsoption ihren Bedürfnissen am besten entspricht. So haben Praxen die Möglichkeit, nach der digitalen Abformung eines der fünf üblichen Sterilisationsverfahren durchzuführen.

Für Dr. Daniel Aniol, Zahnarzt aus Bornheim, Deutschland, ist die Sterilisation wegen des neuen Umfelds, in dem Zahnärzte arbeiten, wichtiger als je zuvor. «Sicherheit und Flexibilität sind für mich und mein Praxisteam bei unserer Arbeitsweise von zentraler Bedeutung. Die Möglichkeit, bei Primescan aus mehreren verschiedenen Aufbereitungsverfahren zu wählen, ist ein wichtiger Vorteil des Systems.»

«Die autoklavierbare Hülse rundet die vielseitigen Hygieneoptionen ab», resümiert Dr. Alexander Völcker, Group Vice President CAD/CAM bei Dentsply Sirona. «Zahnärzte und Praxisteam können sich jederzeit auf eine optimale Infektionskontrolle verlassen. In Kombination mit dem Acquisition Center bietet Primescan einen hygienisch ausgezeichneten Workflow für die digitale Abformung mit hervorragenden klinischen Ergebnissen.»

Unter [www.dentsplysirona.com/primescan](http://www.dentsplysirona.com/primescan) finden Sie weitere Informationen zu Primescan. [DT](#)

Aufgrund unterschiedlicher Zulassungs- und Registrierungszeiten sind nicht alle Technologien und Produkte in allen Ländern sofort verfügbar.



**Dentsply Sirona (Schweiz) AG**  
Tel.: +41 56 483 30 40  
[www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com)



ANZEIGE

# #1 IN DER PROFESSIONELLEN ZAHNAUFHELLUNG WELTWEIT



**Opalescence™**  
tooth whitening systems



30+ Jahre Erfahrung

100 Millionen strahlende Lächeln

50+ Industriepreise für die Zahnaufhellung

ERFAHREN SIE MEHR AUF [ULTRADENT.COM/DE](http://ULTRADENT.COM/DE)