

Schneller und besser


Align Technology launcht iTero Workflow 2.0 Software sowie die automatische Upload-Funktion des iTero Element 5D Scanners.

Die neue Version der iTero Workflow 2.0 Software erlaubt schnelleres Scannen, eine verbesserte Visualisierung sowie perfektionierte

Tools zur Kommunikation mit Patienten. Diese Tools tragen zu mehr Effizienz in der Praxis und besseren klinischen Diagnosen bei und

fördern die Patientenerfahrung durch Steigerung der Akzeptanz einer Therapie. Die neue Software wird im 3. Quartal dieses Jahres auf dem iTero Element 5D Scanner verfügbar sein. Sie enthält eine neue automatische Upload-Funktion, mit der intraorale Farbscanaufnahmen anstelle herkömmlicher Intraoralfotos hochgeladen werden können, was die Invisalign Falleinrichtung optimiert.

Yuval Shaked, Align SVP und MD des Geschäftsbereichs iTero Systeme und Services: «Die neuen Funktionen der iTero Workflow 2.0 Software wurden entwickelt, um die tägliche Arbeit von Zahnärzten und Kieferorthopäden zu vereinfachen und zu optimieren sowie um die Effizienz der Praxis zu steigern. Von einem schnelleren All-in-one-Scan mit verbesserter Visualisierung bis zur besseren Kommunikation mit Patienten einschliesslich der Möglichkeit, Invisalign-Simulationen oder restaurative Behandlungspläne digital zu erfassen, zu kommentieren und weiterzugeben: Die neuen Funktionen ermöglichen eine bessere klinische Diagnosestellung und helfen Patienten, ihre Probleme in Sachen Mundgesundheit sowie die vorgeschlagenen Behandlungsoptionen besser zu verstehen.»

Erfahren Sie mehr unter <https://bit.ly/2ROw0fD>. 



Align Technology GmbH

Tel.: 0800 2524990
www.aligntech.com

Infos zum Unternehmen



Neuer Intraoralscanner zum Einführungspreis

Flexident bietet mit dem CAMEO einen kostengünstigen Allrounder für alle Indikationen.


Das umfangreiche Portfolio des Schweizer Dentspezialisten Flexident erweitert sich stetig. Seit Kurzem gehört auch der CAMEO Intraoralscanner von Aidite® zum Sortiment: Der CAMEO Intraoralscanner verbindet einfaches Handling, puderfreies Scannen, eine hervorragende Performance und schnelle sowie präzise Scanresultate mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders hervorzuheben ist der Pen-

© Aidite®



Style des Intraoralscanners mit seiner angenehmen Haptik, die intuitive Bedienung und die benutzerfreundliche Software. Weiterhin punktet der Intraoralscanner mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten für alle Indikationen. Das Datenformat ist offen gestaltet (STL); alle Software-Updates sind inbegriffen.

Selbstverständlich ist der CAMEO Intraoralscanner bei Flexident zum Einführungspreis erhältlich, ohne Jahresgebühren und Fallpauschalen.

Jetzt telefonisch anmelden und gratis in der Praxis testen! 

Flexident AG

Tel.: +41 41 310 40 20
www.flexident.ch

ANZEIGE

PRIVATE SAMMLERIN SUCHT

Hochwertige Orientteppiche, Schmuck und Tafel-silber, Gemälde, Armband- und Taschenuhren. Aktuell oder aus Nachlass, kostenlose Schätzung und Begutachtung. Seriöse Barabwicklung. Auf Ihren Anruf freut sich

D. Ernst, Tel.: +49 (0)157 39244310

Professionelle Zahnaufhellung: Erfahrungen in der Praxis

Dr. Maren Pannen, Praxisinhaberin aus Troisdorf, Deutschland, gibt ein Feedback zum Opalescence™ System von Ultradent Products.

Seit mehr als 30 Jahren setzt Ultradent Products Standards in der professionellen Zahnaufhellung: Mit dem Opalescence™ System hat sich das Unternehmen zum weltweiten Marktführer in diesem Bereich entwickelt. Mehr als 50 Branchenpreise für die Opalescence Produktfamilie sprechen für sich.

Das Opalescence System bietet zahlreiche bewährte Lösungen für alle Indikationen zur kosmetischen wie medizinischen Zahnaufhellung. Ein Beispiel für die kosmetische Zahnaufhellung ist Opalescence PF (10% und 16% Carbamidperoxid) zur häuslichen Anwendung in individuellen Trays. Noch bequemer und komfortabler ist die kosmetische Zahnaufhellung mit Opalescence Go™. Das Gel enthält 6% Wasserstoffperoxid und ist dank vorgefüllter Einwegschiene sofort und flexibel einsatzbereit. Die PF-Formel der Opalescence Produkte mit Kaliumnitrat und Fluorid reduziert Empfindlichkeiten und stärkt den Zahnschmelz. Der hohe Wasseranteil der Opalescence Gele verhindert die Dehydrierung der Zähne und garantiert gleichzeitig eine höhere Farbstabilität.



© Dr. Maren Pannen

Dr. Maren Pannen,
Zahnärztin und Praxisinhaberin

Warum ist Opalescence auch Ihre Nummer eins?

«Der zahnärztliche Beruf vereint vieles, was für mich Bedeutung hat. Ich liebe das Handwerk im Allgemeinen – das Gefühl, etwas zu schaffen. Oft fühlt es sich auch wie

eine künstlerische Tätigkeit an, das mag ich sehr. Ausserdem gefällt mir die Arbeit im Team und der Kontakt mit unterschiedlichsten Menschen.

Meine Selbstständigkeit begann im Januar 2019. Zuvor habe ich viele Jahre mit meinem Vater zusammengearbeitet, der die Praxis 1982 übernahm.

2009 wechselten wir zu den Whitening-Produkten der Firma Ultradent Products. Wir empfehlen unseren Patienten die Zahnaufhellung mit individuellen Schienen und Opalescence PF 16% mit einer Tragezeit von zwei bis sechs Stunden pro Tag. Als kleine Einführung und Anwenderdemonstration wenden wir das Opalescence Quick PF 45% für 30 Minuten in der Praxis an.

Wir weisen die Patienten eindringlich darauf hin, in den ersten Stunden nach der Anwendung komplett auf verfärbende Substanzen zu verzichten und diese auch in den Be-

© Ultradent Products



handlungspausen so gut es geht zu meiden. Sofern sich die Patienten daran halten, lassen sich lang anhaltende und wunderschöne Ergebnisse erzielen. Die Patienten frischen ihre Zahnfarbe je nach Belieben alle paar Monate mit nur einer Anwendung auf. Ganz selten melden sich Patienten, die die Behandlung aufgrund von Zahnschmerzen unterbrechen müssen. Hier hat sich das UltraEZ™ Desensibilisierungsgel bewährt, das in den Behandlungspausen mit einer Tragezeit von 15 bis 60 Minuten angewendet wird.

Wir sehen, dass Patienten durch eine Zahnaufhellung ein neues Selbstbewusstsein erringen. Die Wertschätzung der Zähne steigt und so auch die Bereitschaft zur besseren Mundhygiene.

In einer Zeit, in der Ästhetik und Erscheinungsbild für viele Menschen eine übergeordnete Rolle spielen, sollte die Zahnaufhellung Bestandteil eines jeden Behandlungsspektrums sein. Meiner Meinung nach ist sie notwendiger Bestandteil jeder Aufklärung vor der Neuanfertigung von Zahnersatz. In jedem Fall bietet Ultradent Products mit seinen Opalescence Produkten ein strukturiertes, zuverlässiges Konzept, das Erfolg verspricht.»

Mehr Infos über die Opalescence Produktfamilie unter www.infoneeu.ultradent.com/de/clinician/opalescence-whitening-leader oder unter <https://de.ultradent.blog>. 

Ultradent Products GmbH

Tel.: +49 2203 3592-15
www.ultradent.com/de · www.opalescence.com/de

Infos zum Unternehmen

Weitere Infos zu Opalescence

