



Frischekur für Winkelstücke, Handstücke und Turbinen

Zur IDS 2019 stellte NSK ein Update seiner Erfolgs-Modellreihe S-Max M vor, bestehend aus sechs Winkelstücken, einem Handstück und einer Vielzahl an Turbinen.

Die pneumatisch betriebenen Turbinen sind bei NSK traditionell in allen in Europa gängigen Kupplungsvarianten sowie jeweils in zwei unterschiedlichen Kopfgrößen erhältlich. Zudem wurden die aus der Ti-Max Z Turbinenserie bekannten numerischen Produktbezeichnungen zur Angabe der Kopfgröße (900 für die Standardgröße, 800 für den Mini-Kopf) in die neue S-Max Turbinenklasse übernommen. Durch ein spezielles Rotordesign erzielen die Turbinen eine noch höhere Durchzugskraft und sorgen so für ein souveränes Arbeitsempfinden. Die drei Winkelstücke, die jeweils mit und ohne Licht erhältlich sind, decken alle Standardanwendungen ab und zeichnen sich durch einen ruhigen Lauf aus.

Die neue Generation der S-Max Instrumente ist ebenso wie die Vorgängerreihe aus reinem Edelstahl gefertigt. Äußerlich überzeugen die Instrumente mit einem puristischen Design sowie einer noch ergonomischeren Formgebung. Um den hohen Anforderungen an die Instrumentenperformance im Hochgeschwindigkeitsbereich gerecht zu bleiben, stattet NSK seine roten Winkelstücke und die Turbinen mit Keramiklagern und 4-Düsen-Spray aus. Ein verstärktes Spannzangensystem mit verbesserter Haltekraft tut ein Übriges dazu, diese Instrumente zu einer sicheren Bank für jede Zahnarztpraxis zu machen.

NSK Europe GmbH
www.nsk-europe.de

Infos zum Unternehmen



Kleine Prophylaxebox mit großer Wirkung

Egal, ob Patientenvorbereitung, Reinigen oder Polieren: Perfekt aufeinander abgestimmte Lösungen von KaVo Kerr machen die Prophylaxebehandlung noch einfacher und effizienter – und sind jetzt in einer gemeinsamen Prophy Box verfügbar. Herzstück dieses Paketes sind die neuen KaVo SMARTmatic Instrumente für die Prophylaxe mit den exakt dazu passenden Kerr Pro-Cups™ zum spritzfreien Aufbringen der Kerr Cleanic™ Polierpaste. Je nach bevorzugtem Polierkelchsystem kann zwischen dem KaVo SMARTmatic PROPHY S31, dem KaVo SMARTmatic PROPHY S33 und dem KaVo SMARTmatic S53 gewählt werden. Die KaVo SMARTmatic Modelle zeichnen sich unter anderem durch einen kleinen Kopf für optimale Sicht, hochwertige Materialien, wie rostfreien Edelstahl für lange Haltbarkeit, sowie ein geringes Gewicht für ermüdungsfreies Arbeiten und optimale Balance aus. Modellabhängig arbeiten sie zudem mit einer 70 Grad oszillierenden Bewegung für eine besonders effektive Politur. Auf die bereits bestehenden drei Prophy Boxen folgt ab sofort die vierte: Die neueste Prophy Box kombiniert die innovativen Einwegpolierer Kerr PerfectPearl™ mit dem exakt dazu passenden KaVo SMARTmatic Prophy S19 –

Infos zum Unternehmen



abgestimmt auf die Anforderungen in der Praxis, zum Vorteilspreis in einer Box. Entsprechend der Bauart des Kopfes umfasst jede Prophy Box neben dem KaVo SMARTmatic Instrument dann jeweils 30 Kerr Prophy Cups™ mit Snap-on, 30 Kerr Pro-Cups™ Screw-in oder 30 Kerr Pro-Cups™ mit Winkelstückchaft oder 144 Prophy Angles Standard Cup bei der neuen Prophy Box SMARTmatic S19. Zudem beinhalten alle Pakete: Zwei 100 ml-

Tuben der legendären Ein-Schritt-Prophy-Paste Kerr Cleanic™ in den Geschmacksrichtungen Fluorid Mint sowie Fluorid Berry Burst, ein Kerr OptiView™ Standard Kit mit zwei komfortablen Lippen- und Wangenhaltern für ungestörte Sicht sowie zwölf Kerr Prophy Clips als praktische, sterilisierbare Träger für Pasten aus Patronen und Tuben.

KaVo Dental GmbH
www.kavokerr.com



Natriumfluoridlack garantiert geschmacklichen Volltreffer

Mit Enamelast™ eröffnet Ultradent Products die Eissaison auch für Patienten mit reizempfindlichen Zähnen: Der aromatisierte 5%ige Natriumfluoridlack mit natürlichen Harzen als Träger haftet dank patentierter adhäsionsfördernder Formulierung zuverlässig an der Zahnoberfläche und gewährleistet somit eine hervorragende Abgabe und Aufnahme von Fluorid. Die Namen der erhältlichen Geschmacksrichtungen lesen sich dabei wie Lieblingseissorten, denn seit Kurzem ist Enamelast™ neben Walterberry, Orange Cream, Cool Mint und Bubble Gum auch in Caramel erhältlich. Die Anwendung ist so einfach wie angenehm: Nach der gründlichen Reinigung der

Zähne mit Gummipolierern oder Bürstchen sowie anschließender Lufttrocknung wird Enamelast™ als dünne Schicht aufgetragen. Der glatte und nahezu transparente Fluoridlack bewirkt einen mechanischen Verschluss der Dentintubuli bei der Behandlung von Zahnhypersensibilitäten.

Infos zum Unternehmen



Ultradent Products GmbH
www.ultradent.com/de

Dentastic Five: Retten den Kronen- und Füllungsalltag

Wer wünscht sich im Praxisalltag nicht ein Set von ausgesuchten Instrumenten, mit denen sämtliche Füllungen und Kronen zügig entfernt werden können? Deshalb Vorhang auf und Applaus für die Dentastic Five!

Wir stellen die Komet-„Charaktere“ vor:

- H32: der Schonende, der alte Amalgamfüllungen hochwirksam zerspannt
- 4COMP: der Kantige, der Komposite schnell und wirkungsvoll abträgt
- H4NP: der Bissige, der selbst hartnäckige NEM-Kronen effizient entfernt
- H4MCL: der Allrounder, der niedrig schmelzende Verblendkeramiken und auch harte Metallgerüste spielend meistert, und
- Jack (4ZRS): der Spezialist, der bei adhäsiv befestigten Vollkeramikronen spielend eine Trennfuge anlegt.

Die Dentastic Five bieten einen schnellen und effektiven Workflow zum Entfernen und Trennen. Sie eignen sich für alle gängigen Restaurationsmaterialien und sind am Behandlungsstuhl superschnell griffbereit. Die Aufbewahrung ist im belasteten Edelstahlständer eine sichere Sache. Und wer sie erst einmal testen möchte, entscheidet sich für das praktische Probierset 4687. Einfach dentastic!

Infos zum Unternehmen



Komet Dental
Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG
www.kometdental.de

