



Implant Direct

Bone-Level-Implantat

Das neue Bone-Level-Implantat SwishActive™ bietet alle Vorteile einer konischen Verbindung und ist chirurgisch kompatibel zu den Straumann® Bone-Level-Implantaten. Der Produktkörper des Implantats zeichnet sich durch ein selbstschneidendes Kompressionsgewinde aus. Es gewährleistet eine verbesserte Insertion sowie eine optimierte Primärstabilität.

Dank seines konkaven, transgingivalen Profils eignet sich das Implantat in prothetischer Hinsicht für die Behandlung im ästhetischen Bereich und gewährt ein besseres Soft-Tissue-Management. Zudem bietet das neue Implantat die Möglichkeit zum Platform Switching durch zwei unterschiedliche prothetische Plattformen (Ø 3,0 mm und Ø 3,4 mm). Das SwishActive™ Implantat ist im All-in-One Package mit Verschlusschrauben und Einbringpfosten sowie Einheilextendern von 2 mm erhältlich und ab sofort bestellbar.

Implant Direct Europe AG
Tel.: 00800 40304030
www.implantdirect.de




Dentalpoint

Besser als Titan? Die neue Implantat- generation

„Strong, bright, pure“ – mit diesen Eigenschaften präsentiert sich die neue Implantatgeneration ZERAMEX® P6 als eine Alternative zu Titanimplantaten. Das 100 Prozent metallfreie Keramikimplantat zeichnet sich neben einer natürlichen Ästhetik sowie hoher Material- und Verbindungsstärke auch durch eine sehr gute Verträglichkeit aus.

Mehr als 15.000 erfolgreich eingesetzte Implantate bescheinigen eine ausgesprochen gute Osseointegration, die auf die Oberfläche ZERAFIL™ zurückzuführen ist. Diese hydrophile Implantatoberfläche ist durch Sandstrahlung und Ätzung so ausgearbeitet, dass Osteoblasten direkt an das Implantat heranwachsen und eine feste Anhaftung an der Implantatoberfläche erzielt wird. Die Osseointegration ist ähnlich den heutigen Gold-Standard-Titanoberflächen. Dies ist das Ergebnis eines vergleichenden Tests, den eine bekannte Implantat-Arbeitsgruppe der Universität Bern um Professor Daniel Buser durchgeführt hat (s. Abb.).¹

Dentalpoint
[Infos zum Unternehmen]

Schnittbilder nach acht Wochen: Ähnliche Osseointegration der hydrophilen ZERAFIL™-Oberfläche auf Keramik (links) verglichen mit der Gold-Standard S.L.A.-Oberfläche auf Titan.

Eine Neuerung im ZERAMEX®-System ist die hoch präzise Verbindung, die in Kombination mit der karbonfaserverstärkten VICARBO®-Schraube entsteht. Dadurch werden bakterielle Einlagerungen minimiert und ein korrekter, dauerhafter Sitz des verschraubten Abutments gewährleistet, was den Behandlungserfolg langfristig positiv beeinflusst.

¹ Osseointegration of zirconia in the presence of multinucleated giant cells. Chappuis Vivianne et al., Clin Implant Dent Relat Res. 2015 Sep 17.

Dentalpoint AG
Tel.: 00800 93556637
www.zeramex.com

Argon Dental

Minimalinvasive Implantattherapie

K3Pro bietet Durchmesser ab 3 mm und Längen ab 5,5 mm, um auch bei stark reduziertem Knochenangebot erfolgreich zu implantieren. Besonders fortschrittlich ist das neue Rapid Surgery System für die navigierte Chirurgie. Schablonen-geführt wird das Implantieren noch genauer, risiko- und reizungärmer: Gingivastanze, Trepanfräse, Pilotbohrer, Kortikalfräse, Implantat-Finalbohrer – alle Schritte erfolgen einzeln nach exaktem chirurgischen Bohrprotokoll, abschließend mit dem Einbringen des Implantats mit Winkelstück oder Ratsche. Das Rapid Surgery Tray ermöglicht es, K3Pro Rapid Implantate in allen erhältlichen Längen und Breiten besonders schonend zu implantieren. Die Planung kann dabei unternehmensseitig übernommen werden: „Implant Solutions“ liefert individuelle Bohrschablonen mit passenden Hülssen, Chirurgieprotokoll, Implantate sowie ein gedrucktes

Argon Dental
[Infos zum Unternehmen]

Meistermodell mit Laboranlagen. Lediglich die DVT-Aufnahme des Patienten wird benötigt, dazu Abdruck oder Modell.

Argon Dental
Tel.: 06721 3096-0
www.argon-dental.de



Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

Neoss

Eine neue Generation Membranen

NeoGen™ ist eine neue Generation nicht resorbierbarer titanverstärkter und nicht verstärkter Membranen, welche die einfache Handhabung und die Gewebeinteraktion von expandiertem PTFE mit erhöhter Barrierefunktion von verdichtetem PTFE kombiniert. Die Membran ist aus drei Schichten aufgebaut. Die äußere, weichgewebefreundliche PTFE-Schicht verfügt über eine



dichte Textur, welche die Interaktion mit dem Weichgewebe ermöglicht. Dies verleiht Stabilität und bildet eine Barrierefunktion, sodass das Risiko einer Infektion minimiert wird. Die mittlere Schicht besteht bei den titanverstärkten Membranen aus einem widerstandsfähigen und dennoch leicht formbaren Titannetz, das während der gesamten Heilungsphase seine Form behält.

Die innere PTFE-Schicht wiederum weist eine expandierte Textur auf, die eine vorher-sagbare Hartgewebeintegration ermöglicht. Zusammen mit der festen Netzkonfiguration kann eine vollständige Knochenauffüllung erreicht werden.

Die NeoGen™ Membranen sind in sieben verschiedenen anatomischen Formen erhältlich, um alle Hauptindikationen abzudecken.


Neoss GmbH

Tel.: 0221 55405322

www.neoss.de

Henry Schein

Schutzhüllen für den täglichen Gebrauch



Die Henry Schein Eigenmarke stellt ein komplettes Sortiment an gebrauchsfertigen Schutzhüllen für den täglichen Gebrauch in der Praxis bereit. Diese bieten einen sicheren Schutz für Behandler und Patienten vor Krankheiten durch Tröpfcheninfektionen. Die Schutzhüllen sind dabei besonders praktisch: Das weiche und griffige Folienmaterial ist für die unterschiedlichen Anwendungsspektren fertig zugeschnitten. Die Entnahme erfolgt problemlos durch die vorbereitete Perforation oder einzeln aus der Verpackung, in der

gewünschten Menge. Das Material zeichnet sich durch eine einfache Anwendung sowie sicheres und leichtes Aufziehen aufgrund der großzügigen Passform aus. Die Henry Schein Eigenmarke Schutzhüllen sind kompatibel mit allen gängigen Dentalprodukten, die sofortigen und sicheren Infektionsschutz benötigen,

wie beispielsweise Handstücke, Lichtgeräte, digitale Sensoren oder Röntgenaufbisse, Chirurgie und Schläuche. Die Henry Schein Eigenmarke bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bei höchstem Qualitätsanspruch. Alle Produkte werden nach strengsten Kriterien produziert und geprüft, um sie mit dem bekannten Qualitätssiegel „Seal of Excellence“ zu versehen. Dies gibt dem Kunden eine hohe Zufriedenheitsgarantie. Sollte das Produkt nicht den Vorstellungen entsprechen, kann es gegen eine Gutschrift zurückgegeben werden.

Henry Schein Dental Deutschland GmbH
Tel.: 0800 1400044
www.henryschein-dental.de

Champions-Implants

Neue Einbringhilfen für Implantatsysteme

Die Champions-Implants GmbH erweitert ihre Palette an Einbringhilfen für das zweiteilige (R)Evolution-System um eine lange und eine kurze Version. Die Ricci I (Einbringhilfe 10 mm, Art. 30631) und Ricci II (Einbringhilfe 20 mm, Art. 30632) sind zur Unterscheidung von den anderen Einbringhilfen golden eloxiert, der Ratschenadapter ist fest mit der Einbringhilfe verbunden. Auch bei anatomisch extrem schwierigen Situationen können so Champions Premium-Implantate inseriert werden. Die Champions-Implants GmbH gilt als Vorreiter des minimalinvasiven Insertionsverfahrens „MIMI®-Flapless“ (ohne Lappenbildung und ohne Wiedereröffnung der Gingiva). Zeitsparend, patientenschonend (nur zwei Sitzungen bis zum Einsetzen einer Einzelzahnversorgung), dabei erfolgreich und „bezahlbar“ zählt das System inzwischen zu den erfolgreichsten Systemen auf dem Markt.


Champions-Implants
(Infos zum Unternehmen)


Champions-Implants GmbH
Tel.: 06734 914080
www.championsimplants.com

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

VITA


Mehr als nur **exakte Zahnfarbbestimmung ...**

Die fünfte Generation VITA Easyshade steht für mehr als ein anwenderfreundliches Spektrofotometer zur objektiven Bestimmung von Zahnfarben. Es handelt sich um ein multifunktionales Komplettsystem, das Zahnärzte

und Zahntechniker von der Bestimmung und Kommunikation der Zahnfarbe über die Reproduktion bis hin zur Farbkontrolle an der fertiggestellten dentalkeramischen Restauration begleitet.

Das VITA Easyshade V eignet sich zur Dokumentation der Ist- und Zielzahnfarbe bei professionellen Zahnaufhellungen und unterstützt z. B. die zielsichere Auswahl von CAD/CAM- und Füllungsmaterialien etc. sowie die Planung ästhetischer Korrekturen durch Veneers. Zudem ermöglicht es Farbkontrollen an geschichteten Restaurationen nach dem ersten Brand und bietet bei Bedarf Hinweise für Optimierungsmaßnahmen zum Erreichen der Zielzahnfarbe. Die fünfte Gerätegeneration präsentiert sich in neuem, ergonomischem Design. Das anwenderorientierte Bedienkonzept wird durch ein OLED-Farbtouchdisplay ergänzt. Dank effizienter Mikroprozessor- und Akkutechnologie arbeitet das Tool noch schneller – auch im Dauereinsatz.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Tel.: 07761 562-0
www.vita-zahnfabrik.com



Dentegris

Membran mit langer **Barrierefunktion**



Mit der BoneProtect® Membrane stellt Dentegris eine Membran mit lang anhaltender Barrierefunktion und optimierter Nasstabilität zur Verfügung. Die native Kollagenmembran aus porzinem Perikardium wird schonend aufbereitet, sodass die natürlichen wabenartigen Strukturen und Eigenschaften des Perikardiums erhalten bleiben. Bei nur 0,3–0,4 mm ist die Membran in allen Richtungen extrem reißfest. Außerdem lässt sie sich im nassen Zustand sehr gut verarbeiten, da sie nicht verklebt und sich deshalb auch für knifflige Operationen und größere augmentative Maßnahmen eignet. Die dreidimensionale Struktur ermöglicht eine schnelle Revaskularisierung bei gleichzeitig verlängerter Barrierefunktion von ca. 12–24 Wochen. Damit unterstützt sie eine kontrollierte Wundheilung und ein vorhersagbares Behandlungsergebnis. Das Indikationsspektrum der Membran umfasst alle Arten der horizontalen/vertikalen Augmentation, die Socket- und Ridge Preservation, den Sinuslift inklusive der Abdeckung der Schneider'schen Membran sowie das Management von Fenestrations-, Furkations- und intraossären Defekten. Die Membran ist jeweils einzeln steril verpackt in den Größen 15 x 20, 20 x 30 und 30 x 40 mm erhältlich.



Dentegris Deutschland GmbH
Tel.: 02841 88271-0
www.dentegris.de

MaiMed

Neuentwicklung für dentale Röntgendiagnostik

Die MaiMed GmbH vertreibt exklusiv ab sofort eine Neuerung für die Röntgendiagnostik von Zahnärzten und Implantologen. Die Röntgen-Mess-Rolle RöMeR macht die aufwendige Herstellung von Röntgen-Mess-Schablonen bei Panoramaaufnahmen des Kiefers (Orthopantomogramm, kurz OPG) künftig überflüssig. Die Rolle besteht aus einem dentalen Baumwollträger, in den eine Metallkugel als Referenzkörper eingebettet wurde. Anhand der vordefinierten Größe des Referenzkörpers von fünf Millimetern können bereits



beim ersten Termin schnell und kosteneffizient die räumlichen Gegebenheiten (vertikale Relationen, interalveoläre Distanzen, Knochenprofile und -angebot) vermessen werden. Der Abdruck des Kiefers,

die Erstellung eines Modells und die Anpassung einer Röntgenschablone im Dental-labor entfallen künftig. Der Vertrieb der Röntgen-Mess-Rolle RöMeR startet noch in diesem Winter auf dem deutschen Markt. Die Einführung im europäischen Ausland, in den USA und in Asien soll sukzessive folgen.

MaiMed GmbH
Tel.: 05195 9707-0
www.maimed.de

Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.



Implantatarbeiten sind meine Leidenschaft.

Karsten Hackert, Zahntechnikermeister,
Spezialist für Implantatarbeiten

„Bei InteraDent fertigen wir Implantatversorgungen in hoher Stückzahl. Mit großer Erfahrung bieten wir individuelle Lösungen aller gängigen Implantatsysteme in bester InteraDent Qualität. Dass eine hochwertige Versorgung für Patienten bezahlbar ist, beweisen wir täglich aufs Neue.“

Ihr Erfolg durch
unsere Mehrwerte.

Informieren Sie sich
unter der kostenlosen
InteraDent Service-Line:
0800 - 4 68 37 23 oder
auf www.interadent.de

DÜRR DENTAL

Röntgenbilder – kompakt, schnell und flexibel

Schnell und zuverlässig erhalten Anwender mit dem VistaScan Mini View digitale Röntgenbilder in der derzeit besten Bildqualität. Der Speicherfolienscanner von Dürr Dental

ist dank seines hochauflösenden Touch-Displays komfortabel, zeitsparend und intuitiv zu bedienen, darüber hinaus WLAN-fähig und einfach in bestehende Netzwerke inte-

grierbar. Die Anwender können mehrere Arbeitsplätze gleichzeitig mit dem Gerät verbinden. Dabei macht der ScanManager das Arbeiten besonders effizient: Von jeder Arbeitsstation aus können Scanaufträge an den Scanner gesendet werden. Die Bilder werden automatisch auf den anfordernden PC übertragen. Mit dem VistaScan Mini View lassen sich alle intraoralen Speicherfolienformate scannen.



- höchste Bildqualität
- hochauflösendes Touch-Display
- ScanManager für optimalen Praxis-Workflow
- für alle intraoralen Formate
- Sicherheit durch internen Speicher
- PC-Anbindung über WLAN/LAN
- Stand-alone-Betrieb möglich

DÜRR DENTAL AG
Tel.: 07142 705-0
www.duerrdental.com

Dentaurum Implants

Neue Implantatlinie – in drei Schritten zum Erfolg

Die Dentaurum Implants GmbH erweitert ihr umfassendes Produktspektrum für die Implantologie um die Neuentwicklung CITO mini®. Es handelt sich hierbei um ein System einteiliger Implantate, das die minimalinvasive Insertion in nur drei Schritten erlaubt. Die Implantate sind in vielen Fällen schon kurz nach dem Einsetzen belastbar und ermöglichen Patienten somit schnell ein Gefühl wiedergewonnener Lebensqualität. Die einteiligen Kugelkopfimplantate sind in drei Durchmessern (1,8 mm/2,2 mm/2,5 mm) und jeweils zwei Längen (11,0 mm/13,0 mm) erhältlich.

Das variabel einsetzbare Instrumentarium umfasst sechs Implantate. Die enthaltenen drei Bohrer dienen der auf die Knochenqualität abgestimmten atraumatischen Aufbereitung des Implantatbetts. Dabei können Anwender die Bohrtiefe individuell regulieren, um eine maximale Primärstabilität zu



erreichen. Die CITO mini®-Implantate verfügen über die aus dem tioLogic® ST Implantatsystem bekannte, wissenschaftlich belegte selbstschneidende Gewindegeometrie.^{1,2} Das zylindrisch-konische Design der Implantate unter-

stützt eine optimale Lasteinleitung in den Knochen und eine langfristige Stabilisierung von hybridgetragenen Zahnersatz.³

1 I. Hasan, H. Stark, C. Bourauel: Biomechanische Untersuchungen des tioLogic® ST Implantats; Universität Bonn 2012.

2 A. Rahimi, F. Heinemann, A. Jäger, C. Bourauel: Biomechanische Untersuchungen des Einflusses von Gewindevarianten des tioLogic® Implantats; Universität Bonn 2006.

3 I. Hasan, C. Bourauel: Biomechanische Untersuchungen des Einflusses von Geometrievarianten des CITO mini® Implantats; Universität Bonn 2014.

Dentaurum Implants GmbH
Tel.: 07231 803-560
www.dentaurum-implants.de

CITO mini®




Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.

NSK

Prothetikschauber mit Drehmoment-Kalibriersystem

Der NSK Prothetikschauber iSD900 bietet hohe Sicherheit beim Befestigen von Halte- bzw. Abutmentschrauben. Mit drei Geschwindigkeiten (15, 20, 25/min) sowie zwischen 10 und 40 Ncm frei wählbaren Anzugsmomenten (anwählbar in 1- und 5-Ncm-Schritten) ist er für alle gängigen Implantatsysteme geeignet. Das speziell für diese Anwendung konzipierte Drehmoment-Kalibriersystem stellt dabei sicher, dass stets das exakt erforderliche Drehmoment anliegt. Gegenüber herkömmlichen Befestigungssystemen, wie zum Beispiel manuellen Rat-



schen, bietet der iSD900 eine deutliche Zeitersparnis bei gleichzeitig guter Zugänglichkeit. Der Behandler kann sich so auf das Wesentliche dieser Prozedur konzentrieren, nämlich Schrauben ohne Veranken zu platzieren. Der iSD900 ist leicht und klein wie eine elektrische Zahnbürste und aufgrund seiner Aufladung durch Induktion (d.h. keine Kontaktkorrosion an elektrischen Kontakten) und seinem sterilisierbaren Verlängerungs-An/Aus-Schalter benutzerfreundlich und leicht in der Anwendung. Für den Betrieb des iSD900 sind handelsübliche AAA-Akkus geeignet.

NSK Europe GmbH
Tel.: 06196 77606-0
www.nsk-europe.de



Natürliche & langfristige Ästhetik



Mit freundlicher Genehmigung von: Dr. Stephen J. Chu



Mit freundlicher Genehmigung von: Dr. Stephen J. Chu

curasan

Anwenderbroschüre für Alveolardefektfüllungen

CERASORB® Foam ist seit Kurzem in einem speziell für die Alveolardefektfüllung optimierten Zuschnitt erhältlich. Dieser kann sowohl bei intakter als auch defekter Alveole eingesetzt werden. Die hochporöse, leicht formbare Keramik-Kollagen-Kombination wird nach und nach vollständig abgebaut, durch autologen Knochen ersetzt und schafft so die erforderliche Stabilität für eine spätere Implantatversorgung. Als sinnvolle Ergänzung eines alltäglichen Eingriffs entsteht durch intelligentes Alveolenmanagement mit CERASORB® Foam für Patient und Praxis ein nachhaltiger Mehrwert. Die curasan AG hat verschiedene GOZ-Berechnungsbeispiele in einer Anwenderbroschüre zu diesem speziellen Thema aufgeführt. Die Broschüre und weitere Informationen können per E-Mail an cerasorb@curasan.de oder unter Tel.: 06027 40900-0 angefordert werden.

curasan AG
Tel.: 06027 40900-0
www.curasan.de



Genesis Implantatsystem

- Anatite™ pink für einen natürlichen Farbton der Gingiva
- Doppelgewinde für die Sofortversorgung
- TiLobe® Verbindung bietet Stärke und Stabilität



Kontaktieren Sie uns, um Ihren Fall zu planen.

info.de@keystonedental.com
www.keystonedental.eu

Bicon

30-jähriges Bestehen

Das Bicon Design zeichnet sich durch Einfachheit aus, deren Grundstein Kurzimplantate sind. Als das Bicon System 1985 vorgestellt wurde, galten 8-mm-Implantate als „sehr kurz“. Die Längen der Implantate betrugen damals mind. 12–14 mm, manchmal sogar 18–20 mm. Seitdem entstanden aus der Entwicklung der Bicon „Design Philosophie“ 5,0 mm, 5,7 mm und 6,0 mm kurze Implantate mit nachgewiesenem klinischen Erfolg. Seit jeher haben sowohl das Implantat als auch das schraubenlose Abutment eine 1,5-Grad-Locking-Taper-Konus-Verbindung. Dies bietet nachweislich eine bakteriendichte Verbindung. Die Sloping Shoulder (abgeschrägte Implantatschulter) ermöglicht mehr Flexibilität bei der Implan-



tationserierung und sorgt für eine gute Knochenbildung. Außerdem wird so mehr Platz für den Knochen oberhalb des Implantats geschaffen und die Erhaltung der Interdentaltapilla unterstützt. Das Platea-Design des Implantats bietet mindestens 30 Prozent mehr Knochenoberfläche und somit ein erhöhtes BIC (Bone-Implant-Contact).

Bicon Europe Ltd.
Tel.: 06543 818200
www.bicon.de.com

Bicon Europe
[Infos zum Unternehmen]



MIS Implants

Mehr Knochen, mehr Ästhetik, mehr Performance

Mit dem dreieckigen Design des Implantat-Systems V3 verfolgt MIS einen völlig neuen Ansatz: V3 verspricht sofortige biologische Vorteile für ästhetischere Behandlungsergebnisse und mehr Leistungsfähigkeit. Das Implantatsystem ist aufgrund seiner speziellen und patentierten Geometrie sehr leistungsfähig. Der dreieckig geformte Hals kombiniert eine feste Verankerung an drei Stellen im krestalen Bereich mit drei kompressionsfreien Lücken. Hier kann sich Blut ansammeln, was den initialen Gerüstaufbau begünstigt.

MIS Implants
[Infos zum Unternehmen]



Damit soll das Knochenwachstum genau dort gefördert werden, wo es am meisten benötigt wird. Die hohe Primärstabilität sowie die Reduktion der Knochenkompression und der krestalen Knochenresorption schaffen sehr gute Bedingungen für die Osseointegration. Der Verlust von krestalem Knochen wird minimiert, da der Stress im kortikalen Knochen reduziert ist. V3 eignet sich für Stellen mit geringem Knochenvolumen oder für den Frontbereich, da hier ein gutes ästhetisches Ergebnis besonders wichtig ist. Der finale Bohrer ist im Lieferumfang enthalten.

MIS Implants Technologies GmbH
Tel.: 0571 972762-0
www.mis-implants.de

Sunstar

Spezielle Produkte zur Implantatreinigung im praktischen Beutel

Die wichtigste Maßnahme zur Vermeidung von Implantatverlusten ist die gründliche und regelmäßige Plaque-Entfernung. Da Implantate eine besondere Pflege benötigen, sollten Patienten auch besondere Hilfsmittel und Produkte zur Verfügung stehen. Hierbei unterstützt Sunstar mit speziellen Produkten zur bestmöglichen Reinigung von Implantaten – dem GUM® Implantatpflege-Kit im praktischen Beutel. Eine weiche Zahnbürste

mit zwei unterschiedlichen Filament-Arten und eine Monobüschelbürste für eine schonende und gründliche Reinigung der natürlichen Zähne und des Implantates sind im Kit enthalten. Weiterhin eine Zahnpasta mit Fluorid und antibakteriellen Inhaltsstoffen zur Bekämpfung von Plaque-Anlagerungen sowie eine antibakterielle Mundspülung. Zur Zahnzwischenraumreinigung enthält das Kit neben Interdentalbürsten auch metallfreie Interdentalraumreiniger sowie eine flauschige Zahnseide mit Einfädelhilfe, mit der auch um das Implantat herum gereinigt werden kann. Die ebenfalls enthaltene Broschüre „Implantatpflege“ informiert den Patienten umfassend darüber, welche Vorteile Implantate haben, wie er diese am besten pflegt und dass nur die Kombination von häuslicher sowie professioneller Implantat- und Zahnreinigung ein langes Implantatleben sichert.

Sunstar Deutschland GmbH
Tel.: 07673 88510-855
www.gum-professionell.de



Die Beiträge in dieser Rubrik stammen von den Herstellern bzw. Vertreibern und spiegeln nicht die Meinung der Redaktion wider.



Straumann

Erweiterung des Sekundärteil-Sortiments

Mehr Flexibilität und Effizienz im Labor: Mit den zusätzlichen Variobase-Sekundärteilen vergrößert Straumann die Gestaltungsmöglichkeiten von Restaurationen. Bei höheren Kronen bietet das Dentalunternehmen jetzt ein Sekundärteil mit 5,5 mm Schafthöhe an. Der Schaft kann bis auf 3,5 mm gekürzt werden. Bei mehrgliedrigen Restaurationen ermöglicht die neue Variobase für Brücke/Steg flexible, effiziente Lösungen. Die konische Form mit Spiralgewinde sowie die Dimensionen des Referenzrands schaffen sehr gute Voraussetzungen für die Langzeitstabilität von Brücken- oder Steg-Versorgungen. Die Variobase für CEREC bietet eine zuverlässige Original-Verbindung zwischen Implantat und Restauration für Sirona-Anwender. Sie ist mit den am Markt erhältlichen Materialblocks sowie Scankörpern kompatibel.



Straumann GmbH
Tel.: 0761 4501-0
www.straumann.de

Instradent

Für alle gängigen Implantatsysteme

Medentika bietet Anwendern zwei Varianten für die Herstellung patientenindividueller MedentiCAD-Abutments. Mit der ersten Variante kann man auf einem CAD/CAM-System von 3Shape, exocad oder Dental Wings das Abutment selbst konstruieren. Mit der zweiten Variante ist das Modellieren mit der MedentiCAD-Modellierbasis vorgesehen. Das Modell wird kostenlos von UPS abgeholt. Für beide Varianten fertigt Medentika das gewünschte Abutment innerhalb von 48 Stunden. Die Vorteile eines patientenindividuellen Abutments sind eine optimale Ästhetik durch anatomische Ausformung des Durchtrittsprofils, ein einfaches und sicheres Entfernen von Zementresten durch ideale Gestaltung der Präparationsgrenze und eine signifikante Zeitersparnis, da kein Beschleifen notwendig ist. Der Zugang zu MedentiCAD® ist einfach und intuitiv. Informationen dazu unter www.medentika.de



Instradent Deutschland GmbH
Tel.: 07229 69912-0
www.instradent.de



SUNSTAR
GUIDOR®

Knochenersatzmaterial

GUIDOR® easy-graft



- 100 % alloplastisches Knochenersatzmaterial
- Soft aus der Spritze
- Im Defekt modellierbar
- Härtet in situ zum stabilen Formkörper

www.easy-graft.com

Verkauf:

Sunstar Deutschland GmbH · Aiterfeld 1 · 79677 Schönau
Fon: +49 7673 885 10855 · Fax: +49 7673 885 10844
service@de.sunstar.com